

PCL側コネクタ FCN規格  
GRPTS-F40-M40

FCN ピンNo.	線芯識別			MIL ピンNo.
	対No.	電線色	ライン色	
	A1	1対	橙	
B1	赤1			2
A2	2対	灰	黒1	3
B2			赤1	4
A3	3対	白	黒1	5
B3			赤1	6
A4	4対	黄	黒1	7
B4			赤1	8
A5	5対	桃	黒1	9
B5			赤1	10
A6	6対	橙	黒2	11
B6			赤2	12
A7	7対	灰	黒2	13
B7			赤2	14
A8	8対	白	黒2	15
B8			赤2	16
A9	9対	黄	黒2	17
B9			赤2	18
A10	10対	桃	黒2	19
B10			赤2	20
A11	11対	橙	黒3	21
B11			赤3	22
A12	12対	灰	黒3	23
B12			赤3	24
A13	13対	白	黒3	25
B13			赤3	26
A14	14対	黄	黒3	27
B14			赤3	28
A15	15対	桃	黒3	29
B15			赤3	30
A16	16対	橙	黒4	31
B16			赤4	32
A17	17対	灰	黒4	33
B17			赤4	34
A18	18対	白	黒4	35
B18			赤4	36
A19	19対	黄	黒4	37
B19			赤4	38
A20	20対	桃	黒4	39
B20			赤4	40

PCL側コネクタ MIL規格  
GRPTS-M20-M20・GRPTS-M34-M34・GRPTS-M40-M40

MIL ピンNo.	線芯識別			MIL ピンNo.
	対No.	電線色	ライン色	
	1	1対	橙	
2	赤1			2
3	2対	灰	黒1	3
4			赤1	4
5	3対	白	黒1	5
6			赤1	6
7	4対	黄	黒1	7
8			赤1	8
9	5対	桃	黒1	9
10			赤1	10
11	6対	橙	黒2	11
12			赤2	12
13	7対	灰	黒2	13
14			赤2	14
15	8対	白	黒2	15
16			赤2	16
17	9対	黄	黒2	17
18			赤2	18
19	10対	桃	黒2	19
20			赤2	20
21	11対	橙	黒3	21
22			赤3	22
23	12対	灰	黒3	23
24			赤3	24
25	13対	白	黒3	25
26			赤3	26
27	14対	黄	黒3	27
28			赤3	28
29	15対	桃	黒3	29
30			赤3	30
31	16対	橙	黒4	31
32			赤4	32
33	17対	灰	黒4	33
34			赤4	34
35	18対	白	黒4	35
36			赤4	36
37	19対	黄	黒4	37
38			赤4	38
39	20対	桃	黒4	39
40			赤4	40