


使用部材情報

コネクタ・フード

FCNコネクタ



コネクタ	
メーカー	富士通コンポーネント
型式	FCN-361*0**-AU
定格電流	DC3A以下
定格電圧	AC250V以下
更に詳しく	Q2143ページ

フード	
メーカー	富士通コンポーネント
型式	FCN-360C0**-*
更に詳しく	Q2145ページ


Dsubコネクタ



コネクタ	
メーカー	オムロン
型式	XM2D-3701
定格電流	5A
定格電圧	AC300V
更に詳しく	Q2111ページ

フード	
メーカー	オムロン
型式	XM2S-3711
更に詳しく	Q2112ページ


MILコネクタ



メスコネクタ	
メーカー	ヒロセ電機
型式	HIF3B**-***D-2.54*
定格電流	1A
定格電圧	AC200V
更に詳しく	Q2128ページ

多芯ケーブル

SBケーブル



メーカー	ミスミ
型式	SS30WS
取得規格	AWM20276
ULファイルNO	E120411
定格温度	80℃
難燃性	VW-1SC
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	Q1206ページ

Aケーブル




メーカー	ミスミ
型式	NA20276
取得規格	AWM20276
ULファイルNO	E74037
定格温度	-10℃~80℃
難燃性	—
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×10倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	Q3237ページ

ケーブル仕上外径・許容電流表

			芯数				
			20	24	34	37	40
ケーブルタイプ	SB	仕上外径(mm)	6.1	6.5	7.2	7.6	7.6
		許容電流(A)	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2
	A	仕上外径(mm)	6.7	6.7	7.2	7.6	7.6
		許容電流(A)	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2

アース線・アース端子



アース用単芯電線(全型式共通)	
型式	UL1007-16-GN 相当品
取得規格	UL1007
曲げ半径	仕上外径×8倍



アース用圧着端子	
型式	RBV1.25-3.5RE 相当品
サイズ	3.7mm
外幅	6.6mm
定格電圧	300V
更に詳しく	Q2711ページ

Dsub
コネクタハーネス

RS-232C
ハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

セントロクス
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフィッチ
コネクタハーネス

PCRハーフィッチ
コネクタハーネス

PCSハーフィッチ
コネクタハーネス

HDR A・HDR
コネクタハーネス

DX31ハーフィッチ
コネクタハーネス

8840ハーフィッチ
コネクタハーネス

Hand水
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

即出荷
ハーネス