

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

RS-232C
ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

ACサーボ
モーター
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス


ステッピング
モーター
対応ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス

追加工・カスタムサービスのご案内

追加工・カスタムサービスでできること



※ハーネスの仕上外形に最適なフェライトコアを同梱させていただきます。
フェライトコアのサイズに関係なく料金は一律とさせていただきます。


①追加工型式で指定

- 1 シース剥き長さ
- 2 アース線有無、長さ
- 3 アース端子サイズ変更
- 4 フェライトコア同梱

②カスタムナンバーで指定

- 5 ラベル印字指定

ご指定方法



シース剥き長さ			CN1側アース線(無料)		CN2側アース線(無料)		アース端子サイズ(無料)		フェライトコア同梱		
追加加工型	シース剥き長さ	追加料金	追加加工型	寸法	追加加工型	寸法	追加加工型	サイズ	追加加工型	個数	料金
指定なし	50mm	—	指定なし	200mm	指定なし	200mm	指定なし	M3.5	1FC	1個	¥150
02S	200mm	無料	00E	アース線なし	00F	アース線なし	04T	M4	2FC	2個	¥250
03S	300mm		01E	100mm	01F	100mm			3FC	3個	¥350
04S	400mm	¥150	03E	300mm	03F	300mm					
05S	500mm		04E	400mm	04F	400mm					
06S	600mm		05E	500mm	05F	500mm					
07S	700mm	¥300	06E	600mm	06F	600mm					
08S	800mm		07E	700mm	07F	700mm					
09S	900mm		08E	800mm	08F	800mm					
10S	1000mm		09E	900mm	09F	900mm					
			10E	1000mm	10F	1000mm					
			15E	1500mm	15F	1500mm					

※シース剥き長さ指定の追加料金は1本毎に加算されます。
いずれか1つのご指定も可能です。

カスタムナンバー

1. 2437ページの「カスタムナンバー取得用紙」にご希望の指定内容を記入してください。
2. 用紙に記載されているFAX番号(03-5606-6329)までお送りください。
3. カスタムナンバーを発行し、お客さまへ回答いたします。
4. ご注文の際、型式の末尾に「X」と「カスタムナンバー」を付けてご注文ください。

更に詳しく2435ページでカスタムナンバー取得方法をご案内しております。