

ミスミ

アクセサリ

防水ケーブルクランプ



ココが特長

低価格Mネジ防水クランプ!

- フードや中継用台座のケーブル引き出し口へ取り付けて、ケーブルの保持と防水性を発揮します。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- 外側のリングを回すとケーブルを通す部分の内径を調整可能です。
- 銀メッキ

アルミ対応 2D CAD CE対応

在庫品

RoHS

注意


・装着にあたっては、Mネジサイズが同じであることを確認してからご購入ください。

1個単位

¥

型番	Mネジサイズ	ナット対辺寸法 (mm)	クランプ内径 (mm)	¥通常単価	¥スライド単価
				1~29個	30~79個
CLAMP-M20-0408	M20	28.2	4~8	419	347
CLAMP-M20-0610			6~10	419	347
CLAMP-M20-0812			8~12	419	347
CLAMP-M20-1215	M25	30.3	12~15	508	426
CLAMP-M25-1216			12~16	846	736
CLAMP-M25-1619	M32	44.9	16~19	846	736
CLAMP-M32-1620			16~20	1,412	1,219
CLAMP-M32-2024			20~24	1,412	1,219
CLAMP-M32-2426	M40	54.8	24~26	1,412	1,219
CLAMP-M40-2428			24~28	2,955	2,466
CLAMP-M40-2832			28~32	2,955	2,466

ブラントキャップ



ココが特長

不要なケーブル引き出し口に! 防水ブランクキャップ

- コネクタフードや中継用台座の不要なケーブル引き出し口をふさぐことのできる金属製のキャップです。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!

アルミ対応

在庫品

RoHS

注意

・ご購入にあたっては、Mネジサイズが合うものをお選びください
・使用温度範囲は-20~90℃となります。

1個単位

¥

型番	Mネジサイズ	ナット対辺寸法 (mm)	¥通常単価	¥スライド単価
			1~29個	30~79個
BLANK-20	20	31.9	346	289
BLANK-25	25	39.5	456	383
BLANK-32	32	46.2	640	534

圧着コネクタ



ココが特長

低価格、高信頼性圧着用コネクタ!

- 大手コネクタメーカー、ミスミオリジナルコネクタの圧着タイプにご使用いただけるコネクタです。
- Eは、Eコネクタ、DDは、Dコネクタをご使用下さい。
- 電線サイズに合わせて、コネクタをご選定下さい
- 大手コネクタメーカーと完全互換! しかも20%コストダウン!

2D CAD 銀メッキ 圧着 UL CSA

在庫品

RoHS

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

¥

1パック単位 100個入

型番	コネクタタイプ	適用電線 (mm ²)	AWGサイズ	φmm	電線むき寸法	タイプ	¥通常単価	¥スライド単価
							1~29個	30~79個
ME-AWG20-P	Eコネクタ	0.5	20	1.1	7.5	オス (ピン)	2,272	1,983
ME-AWG18-P		0.75~1	18	1.45	7.5		2,272	1,983
ME-AWG16-P		1.5	16	1.75	7.5		2,272	1,983
ME-AWG14-P		2.5	14	2.25	7.5		2,272	1,983
ME-AWG20-S		0.5	20	1.1	7.5		2,485	2,171
ME-AWG18-S		0.75~1	18	1.45	7.5		2,485	2,171
ME-AWG16-S	1.5	16	1.75	7.5	2,485	2,171		
ME-AWG14-S	2.5	14	2.25	7.5	2,485	2,171		
MD-AWG22-P	Dコネクタ	0.14~0.37	26~22	0.9	8	オス (ピン)	5,601	4,896
MD-AWG20-P		0.5	20	1.1	8		5,601	4,896
MD-AWG18-P		0.75~1	18	1.45	8		5,601	4,896
MD-AWG16-P		1.5	16	1.75	8		5,601	4,896
MD-AWG14-P		2.5	14	2.25	8		5,601	4,896
MD-AWG22-S		0.14~0.37	26~22	0.9	8		5,601	4,896
MD-AWG20-S		0.5	20	1.1	8		5,601	4,896
MD-AWG18-S		0.75~1	18	1.45	8		5,601	4,896
MD-AWG16-S		1.5	16	1.75	8		6,042	5,249
MD-AWG14-S		2.5	14	2.25	8		6,042	5,249

Dsub コネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロックス コネクタ

IEEE1284 ハーフピッチ コネクタ

PCR ハーフピッチ コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty コネクタ

ミスミ防水 コネクタ

Hand防水 コネクタ

多層・基板対ケーブル コネクタ・その他