


ミスミ

ソケットハウジング



CSA UL TÜV 漏れみ 電源用 信号用 センサー モーター 2D CAD

在庫品

RoHS


ココが特長

- 高さ15mm・厚さ6.4mmの2.5mmピッチタイプ**
- 専用コンタクト(BHF-001T-0.8BSS)用のハウジングです。ピンヘッダーとの結合に使用します。
 - コネクタの厚みは6.4mmです。
 - コンタクトピッチは2.5mmです。
 - ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
 - 製造元：日本圧着端子製造



ご注意

- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります。○388ページ



¥

1パック単位 50個入



Order 注文例

型番
H2P-SHF-AA-50P

型番	芯数	¥通常単価
H2P-SHF-AA-50P	2	625
H3P-SHF-AA-50P	3	810
H4P-SHF-AA-50P	4	979
H5P-SHF-AA-50P	5	1,049
H6P-SHF-AA-50P	6	1,156
H7P-SHF-AA-50P	7	1,303
H8P-SHF-AA-50P	8	1,517
H9P-SHF-AA-50P	9	1,675
H10P-SHF-AA-50P	10	1,711
H12P-SHF-AA-50P	12	1,970

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

Elコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191


5051/5045/
5559/5557

CB01/CL07
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ

ミスミ

コンタクト



圧着 スメッキ

在庫品

RoHS


ココが特長

- 内包形構造のため安定した接触信頼性を発揮**
- ソケットハウジング専用のメス(ソケット)コンタクトです。
 - 製造元：日本圧着端子製造



ご注意

- ・引抜は専用引抜工具(○403ページ)で行なってください。
- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・NHコネクタ以外へは使用できません。
- ・適合する電線サイズを必ずご確認ください。
- ・圧着は推奨の専用工具YC-122R(○403ページ)で行なってください。



仕様

適用電線範囲	AWG28~22(0.08~0.33mm ²)
被覆外形	1.2~1.7mm

¥

1パック単位 100個入




Order 注文例

型番	¥通常単価
BHF-001T-0.8BSS	1~9パック 469

型番
BHF-001T-0.8BSS

コンタクト引抜方法 ・NHコネクタ専用引抜工具はございません。下記方法をご参照下さい。

コンタクトの引抜方法



ご注意

- ・一度引抜いたコンタクトは再使用できません。
- ・キズ等がついたハウジングは使用しないで下さい。