

制御ボックス(穴加工対応品)

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

RSUSCシリーズ



ココが
特長

クリーンルーム向けステンレスボックス

- 穴加工料金無料!
- 表面処理はヘアラインのみ
- パッキンなしで塵の懸念なし
- 板厚1.2採用で軽量、低価格化を実現!
- 本体と扉にすき間はありません

基本仕様

板厚・材質	扉	1.2mm	SUS304
	本体	1.2mm	SUS304
	中板	1.6mm	高耐食溶融めっき鋼板
サイズ	範囲	単位	
W(幅)	100~400mm	1mm間隔	
H(高さ)	100~400mm	1mm間隔	
D(奥行き)	60~350mm	5mm間隔	

※D(奥行き)の選択範囲が変更となりました。

穴加工について
▶812ページ

外形図
▶789ページ

1~3台

3 日目出荷

4~10台

4 日目出荷


10台以上は都度見積

納期に関するお断り

本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。

CAD

RoHS



詳細図・穴加工有効寸法
▶790ページ



Order
注文例

必須型番

追加コード

ボックスタイプ	-	W	-	H	-	D	-	表面処理	-	
		200		200		100		H		NN
中板のみなし										
		200		150		150		H		
標準品										

※穴加工をご希望の場合はWeb設計サイトにて事前見積が必要です。

詳細は▶1109ページをご参照下さい。

※本商品の表面処理は、ヘアライン(H)のみとなります。


1台単位



D	H	W	¥通常単価		
			100~199	200~299	300~400
60~95	100~199	100~199	12,400	14,000	15,470
	200~299	200~299	14,000	15,870	17,600
	300~400	300~400	15,470	17,600	19,870
100~155	100~199	100~199	13,070	14,800	16,540
	200~299	200~299	14,800	16,800	18,800
	300~400	300~400	16,540	18,800	21,070
160~195	100~199	100~199	13,600	15,340	17,200
	200~299	200~299	15,340	17,470	19,470
	300~400	300~400	17,200	19,470	21,870
200~245	100~199	100~199	14,400	16,270	18,140
	200~299	200~299	16,270	18,400	20,540
	300~400	300~400	18,140	20,540	23,070
250~295	100~199	100~199	14,940	16,940	18,940
	200~299	200~299	16,940	19,200	21,470
	300~400	300~400	18,940	21,470	24,140
300~350	100~199	100~199	15,740	17,870	20,000
	200~299	200~299	17,870	20,270	22,670
	300~400	300~400	20,000	22,670	25,200

外形図

(単位: mm)



部材

パチン錠




ステンレス製

接地端子



中板仕様



ボックスの外形寸法より
W 30mmのマイナス
H 30mmのマイナス

表面処理

表面処理記号

H:ヘアライン

扉/背/左右側面→上下
下面→左右

お値引き

2台	3台	4台以上
2%	3%	4%

穴加工ありも同割引率です



溶接痕について

中板取付金具、接地端子など溶接を実施した面の裏側に写真のような溶接痕が発生します。




ミスミ

RSUSCシリーズ 詳細図/穴加工有効寸法

RSUSCシリーズ 0789ページ

詳細図

(単位: mm)



制御ボックス

制御ボックス
(穴加工対応品)

自立盤
ボックス


自立盤
ボックス
(穴加工対応品)

中継ボックス

中継ボックス
(穴加工対応品)

穴加工有効寸法

(単位: mm)



穴加工無料対象穴形状 0812ページ

Rシリーズ 穴加工料金¥0! 見積り方法▶1109ページ