

中継ボックス(穴加工対応品)

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

追加工について FSUSTM シリーズ

製品に穴加工せずに追加工オプションを指示する場合

●穴加工がない場合

・注文例に従って型番末尾に追加工コードを入力してください



・追加工を入れたボックス単価 **1台単位**

ボックス単価 + 追加工料金合計

・納期

追加工を指示しても実働5日日出荷いたします

追加工コード	追加工内容	加工詳細	¥加工単価
PD	パッキン同梱	パッキンを貼り付けずに商品と同梱して出荷	0
HD	中板方眼シール同梱	中板の方眼シールを貼り付けずに商品と同梱して出荷	0
AN	内部部品なし	接地端子・中板・中板取付金具無し	0
BN	中板・中板取付金具無し	中板・中板取付金具無し	0
NN	中板無し	中板のみ無し	0
NM	中板折り曲げ	600mm以下の中板の四方を折り曲げる	3,000
TL	扉逆開き	片開き:扉を逆方向に開く仕様に変更 両開き:左扉が先に開く仕様に変更	4,500

ミスミの簡単穴加工サービス

メール&FAX見積 お客様の穴加工図面をお見積!

①見積依頼

②型番回答

③ご注文

詳しくは、**1117ページ**

追加工コード付加商品は**メール&FAX見積の対応商品**となっております。ボックス見積センターへご送付ください。

ステンレスボックスの特注品対応について

FSUSAシリーズ,FSUSBシリーズ,FSUSDシリーズにつきまして、標準のSUS304以外の材質で、特注対応が可能です。

お求めの仕様が、下記一覧表にある場合は、ボックス見積りセンターにお客様の仕様が記載された図面を送付下さい。

◆特注対応可能なステンレスの材質

仕様	材質	納期	表面処理
標準	SUS304	最短5日日出荷	ヘアライン・磨き
特注	SUS316	都度確認	ヘアライン・磨き
特注	SUS430	都度確認	ヘアライン・磨き
特注	クリーム色 塗装記号K	最短10日日出荷	近似マンセル値 2.5Y9/1
特注	グレイ色 塗装記号G	最短10日日出荷	近似マンセル値 5Y7/1