

Type	D	B	曲げ種類	パイプ長さ			曲げ角度			母材価格 (LA価格+LB価格+LC価格 別々に加算ください)							曲げ加工価格 (B)	
				LA	LB	LC	指定①	指定②	指定③	80	101	201	301	401	501	601	801	B1 (1曲げ)
SPLM (セミシームレス)	2	40	1 (1曲げ)	100	80~600 (指定1mm単位)	40	30~90 (指定1°単位 ±0.5°)	80	101	201	301	401	501	601	801	1,500	3,000	
	3							250	250	300	350	400	500	—	—			
	4							250	250	300	350	400	500	—	—			
	5							250	300	400	450	500	600	—	—			
	6							300	350	500	500	600	650	—	—			
	8							400	400	500	600	650	700	—	—			
	10							500	500	700	750	850	1,000	—	—			
	12							500	600	700	800	900	1,000	—	—			
	15							600	700	800	900	1,000	1,100	—	—			
	20							700	700	900	950	1,100	1,150	—	—			
PIPM (化粧パイプ)	10	40	2 (2曲げ)	130	80~1000 (指定1mm単位)	50	30~90 (指定1°単位 ±0.5°)	80	101	201	301	401	501	601	801	2,000	3,800	
	15							1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,600	1,800	2,100			
	22							2,000	2,100	2,300	2,400	2,600	2,900	3,300	3,800			
	25							2,100	2,400	2,500	2,700	3,000	3,200	3,700	4,200			
	32							2,400	2,600	2,800	2,900	3,100	3,400	3,900	4,500			
	38							4,000	4,500	4,700	4,930	5,400	5,800	6,600	7,600			
	45							3,300	3,600	3,900	4,000	4,400	4,800	5,500	6,300			
	50							5,400	6,000	6,300	6,600	7,200	7,800	9,000	10,400			

Order 注文例: 型式 - B - LA - LB - LC - U/L - UU/LL - RT/LT  
SPLM10 - B1 - 100 - 100 - L50  
PIPM25 - B3 - 200 - 253 - 220 - L90 - UU75 - LT45

Delivery 出荷日: 5 日目出荷

Price 価格

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~20
値引率	基準単価 5%	お見積り

■価格算出方法 母材価格 (LA+LB+LC) + 曲げ価格 (B1・B2・B3) を加算してください。  
(例) PIPM25-B3-200-253-220-L90-UU75-RT45

$$\text{母材価格 (LA+LB+LC)} + \text{曲げ価格 (B1, B2, B3)} = \text{価格}$$


(2,400+2,500+2,500) + 4,200 = 11,600

Alteration 追加加工

型式 - B - LA - LB - LC - U/L - UU/LL - RT/LT - (AUT・CUT・CUA・CUC)

PIPM22 - B3 - 100 - 240 - 320 - U50 - UU35 - LT49 - AUT70  
PIPM22 - B3 - 200 - 253 - 361 - U60 - UU35 - LT49 - CUA

■3次元曲げ商品例 (3D)  
・PIPM25-B3-200-253-220-L90-UU75-RT45の場合



Alterations	LA・LCカット	平行カット
Code	AUT (LAカット) CUT (LCカット)	CUA (LA側) CUC (LC側)
Spec.	LA・LCをカットします [指定方法] AUT100 ① AUT (CUT) ≥ R+D	LBに対し平行にカットします [指定方法] CUA
¥/1Code	600	600



●CADデータフォルダ名: 36\_Rods

■様々な工業用途で使用されるポリアセタールとMCナイロンのロッド材です。φ10~φ200までラインナップしております。

型式	材質	グレード	色
RDJJS	ポリアセタール	スタンダード	白
RDJKS	ポリアセタール	スタンダード	黒
RDJMS	MCナイロン	スタンダード	青
RDJFS	ふっ素樹脂	スタンダード	白

RoHS

■寸公差 (MCナイロン)

D	L寸公差
10~50	0~+3.0
60~200	0~+10.0

■D寸公差 (MCナイロン)

D	D寸公差
20~30	0~+1.5
40~50	0~+3.0
60~120	0~+4.0
150~200	0~+5.0

■Dのソリ範囲 (MCナイロン)

D	ソリ
20~200	4.0以下

(上記以外の材質)

D	ソリ
10	5.0以下
15~200	3.0以下

①外径は素材のままです。外径仕上用品はP319をご覧ください。  
②特性値はP953・954参照

Type	型式	D	L	指定1mm単位
RDJMS	10・15・20・25・30・40・50・60・70・80・90・100・120		20~800	
RDJJS			20~800	
RDJKS	150・180・200		20~500	
RDJFS	150		20~800	
		150	20~500	

Order 注文例: 型式 - L - RDJJS15 - 500

Delivery 出荷日: 1 日目出荷 (RDJJS・RDJMS (D寸100以下))  
3 日目出荷 (RDJKS・RDJFS)

①1日目出荷の受付はPM5:00までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。  
②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Price 価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P99

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~15
値引率	基準単価 5%	10% 15% 20% お見積り
出荷日	通常	+2日 +5日

型式	D	¥基準単価									
Type	D	固定寸	指定寸								
		100	200,300	500	20~99	101~299	301~499	501~600	601~700	701~800	
RDJJS	10	210	330	390	260	390	420	570	660	990	
	15	240	410	510	290	480	550	710	830	1,230	
	20	290	480	710	350	570	770	1,130	1,420	2,100	
	25	390	660	990	470	780	1,070	1,620	2,080	3,110	
	30	460	880	1,310	540	1,040	1,420	2,190	2,850	4,260	
	40	640	1,410	2,180	760	1,660	2,360	3,690	4,000	4,800	
	50	930	2,160	3,290	1,100	2,550	3,560	4,110	5,000	5,500	
	60	1,340	3,080	4,390	1,590	3,630	4,300	4,840	5,410	5,980	
	70	1,580	3,990	5,800	1,860	3,920	5,500	6,840	7,670	10,640	
	80	1,990	4,990	7,700	2,360	4,900	7,080	7,690	9,120	13,680	
90	2,400	6,330	8,920	3,000	6,200	8,920	11,970	13,110	14,820		
100	2,990	7,560	11,360	3,530	7,510	10,960	12,820	15,200	17,100		
120	5,260	7,830	13,020	5,260	7,830	13,020	16,750	18,350	20,740		
150	6,980	9,090	15,350	6,980	9,090	15,350	—	—	—		
180	9,990	13,440	24,230	10,290	13,940	24,230	—	—	—		
200	12,230	16,580	25,000	12,990	17,580	26,000	—	—	—		


型式	D	¥基準単価									
Type	D	固定寸	指定寸								
		100	200,300	500	20~99	101~299	301~499	501~600	601~700	701~800	
RDJKS	10	400	490	540	400	490	540	570	660	990	
	15	430	560	640	430	560	640	710	830	1,230	
	20	510	660	810	510	660	810	1,130	1,420	2,100	
	25	580	760	1,000	580	780	1,070	1,620	2,080	3,110	
	30	700	970	1,320	700	1,040	1,420	2,190	2,850	4,260	
	40	1,040	1,490	2,180	1,040	1,660	2,360	3,690	4,000	4,800	
	50	1,440	2,160	3,290	1,440	2,550	3,560	4,110	5,000	5,500	
	60	1,940	3,080	4,390	1,940	3,630	4,300	4,840	5,410	5,980	
	70	2,440	3,990	5,800	2,440	3,920	5,500	6,840	7,670	10,640	
	80	3,090	4,990	7,700	3,090	4,900	7,080	7,690	9,120	13,680	
90	3,690	6,330	8,920	3,690	6,200	8,920	11,970	13,110	14,820		
100	4,190	7,560	11,360	4,190	7,510	10,960	12,820	15,200	17,100		
120	5,680	8,850	13,420	5,680	8,850	13,230	16,750	18,350	20,740		
150	8,370	12,360	19,330	8,370	12,390	19,390	—	—	—		
180	12,130	17,420	27,460	12,130	17,420	27,460	—	—	—		
200	15,480	21,650	34,280	15,480	21,660	34,280	—	—	—		

型式	D	¥基準単価									
Type	D	固定寸	指定寸								
		100	200,300	500	20~99	101~299	301~499	501~600	601~700	701~800	
RDJMS	20	440	770	1,220	490	820	1,270	1,630	2,170	2,560	
	25	980	1,550	2,000	1,060	1,620	2,070	2,200	2,460	2,950	
	30	1,430	2,280	2,750	1,530	2,380	2,850	3,110	3,610	4,330	
	40	1,850	2,960	3,370	1,980	3,080	3,490	3,940	4,680	5,610	
	50	2,570	4,160	3,790	2,720	4,310	3,940	4,280	4,820	5,880	
	60	2,890	4,660	5,390	3,070	4,830	5,560	6,490	7,520	8,200	
	70	3,040	4,880	6,590	3,240	5,080	6,790	8,590	9,740	10,730	
	80	3,370	4,060	5,990	3,600	4,280	9,810	10,680	11,970	13,250	
	90	4,850	5,950	11,990	5,100	6,200	12,240	14,530	17,100	18,810	
	100	5,950	7,670	11,490	6,230	7,940	11,760	16,620	18,620	20,610	
120	8,550	12,080	18,650	8,850	12,380	18,950	20,940	23,450	25,960		
150	10,540	14,760	23,980	10,860	15,080	24,300	—	—	—		
180	15,550	20,750	36,860	15,900	21,100	37,210	—	—	—		
200	20,220	27,700	47,190	20,590	28,070	47,560	—	—	—		

①材料屋24にて他外径寸法取扱あります。  
②材料屋24WEBサイトはこちら⇒ <http://misumi.jp/fa24>

■材料屋24WEBサイト取り扱い例

材質	グレード	色	外径 (D)
MCナイロン	スタンダード	青	10・15・35・55・65・75・85・110・130・140・160
ポリアセタール	スタンダード	黒、白	35・55・65・75・85・110・130・140・160
ふっ素樹脂	スタンダード	黒、白	35・55・65



36 ハットリッド  
樹脂各種・リブ