



ROTARY SHAFTS -STRAIGHT TYPE WITH KEY GROOVES-

回転軸 -D公差 h9(みがき棒)/h7(研磨棒)/g6(研磨棒)-

-ストレート・キー溝付タイプ-


2日目納短縮
大口対応
BIG ORDER
ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 12_Rotary_Shafes


■キー溝加工を1~3ヶ所までご選択いただけます。



Type	D公差	M材質	S表面処理
① NSFMKR SFMKR PSFMKR SSFMKR	h9(みがき棒)	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
② NSFHKR SFHKR PSFHKR SSFHKR	h7(研磨棒)	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
③ NSFGKR SFGKR PSFGKR SSFGKR	g6(研磨棒)	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
		SUS304	-



①D部面粗度 h9(みがき棒)は $\frac{6.3}{\sqrt{D}}$ 、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は $\frac{1.6}{\sqrt{D}}$ になります。
②キー溝数を1ヶ所~3ヶ所まで指定できます。
③キー溝を複数指定する場合、キー溝間を2mm以上あけてください。



■真円度・真直度

D	真円度 M	真直度 K
を越え 以下	0.1	0.1
5	13	0.004
12	20	0.005
30	40	0.006
40	50	0.007

■D部の真円度

D	真円度 M
を越え 以下	0.1
5	13
12	20
30	40
40	50

■真直度

D	真直度 K
を越え 以下	0.1
5	13
12	20
30	40
40	50

■L寸その他寸公差

寸法	寸法公差
を越え 以下	±0.1
2	±0.2
6	±0.3
30	±0.5
120	±0.5
400	±0.8

①h9(みがき棒)

Type	型式	Dh9 公差	L 指定0.1mm単位	キー溝① KA・A	キー溝② KB・B	キー溝③ KC・C
NSFMKR	6	0	15.0~500.0	KA+A≤L	KB+B≤L	KC+C≤L
	8	0	15.0~500.0			
	10	-0.036	15.0~800.0			
	12	0	15.0~900.0			
	13	0	15.0~900.0			
	16	-0.043	15.0~1000.0			
SFMKR	15	0	15.0~1000.0	KA≥0	KB≥0	KC≥0
	17	0	20.0~1000.0			
PSFMKR	18	0	20.0~1000.0	b≤A≤100	b≤B≤100	b≤C≤100
	20	0	20.0~1000.0			
SSFMKR	22	0	20.0~1000.0	b≤A≤100	b≤B≤100	b≤C≤100
	25	-0.052	20.0~1000.0			
	30	0	20.0~1000.0			
	35	0	70.0~1000.0			
	40	-0.062	70.0~1000.0			

②h7(研磨棒)

Type	型式	Dh7 公差	L 指定0.1mm単位	キー溝① KA・A	キー溝② KB・B	キー溝③ KC・C
NSFHKR	6	0	15.0~500.0	KA+A≤L	KB+B≤L	KC+C≤L
	8	0	15.0~500.0			
	10	-0.015	15.0~800.0			
	12	0	15.0~900.0			
	13	0	15.0~900.0			
	15	-0.018	15.0~1000.0			
SFHKR	17	0	20.0~1000.0	KA≥0	KB≥0	KC≥0
	20	0	20.0~1000.0			
PSFHKR	25	0	20.0~1000.0	b≤A≤100	b≤B≤100	b≤C≤100
	30	-0.021	20.0~1000.0			
SSFHKR	35	0	70.0~1000.0	b≤A≤100	b≤B≤100	b≤C≤100
	40	0	80.0~1000.0			
	50	-0.025	100.0~1000.0			

③g6(研磨棒)

Type	型式	Dg6 公差	L 指定0.1mm単位	キー溝① KA・A	キー溝② KB・B	キー溝③ KC・C
NSFGKR	6	0	15.0~500.0	KA+A≤L	KB+B≤L	KC+C≤L
	8	0	15.0~500.0			
	10	-0.005	15.0~800.0			
	12	-0.014	15.0~900.0			
	13	0	15.0~900.0			
	15	-0.006	15.0~1000.0			
	16	-0.017	15.0~1000.0			
	17	0	20.0~1000.0			
	18	0	20.0~1000.0			
	20	0	20.0~1000.0			
	22	-0.007	20.0~1000.0			
	25	-0.020	20.0~1000.0			
SFGKR	30	0	20.0~1000.0	KA≥0	KB≥0	KC≥0
	35	-0.009	70.0~1000.0			
	40	-0.025	80.0~1000.0			
PSFGKR	40	0	80.0~1000.0	b≤A≤100	b≤B≤100	b≤C≤100
	50	-0.025	100.0~1000.0			

Order 注文例
型式 L - キー溝① - キー溝② - キー溝③
例) KA - A - KB - B - KC - C

Delivery 出荷日 2 日目出荷

ストークA 早割 翌日出荷 3000円/月単位 PM 3:00迄
ストークA 早割 翌日出荷 1000円/月単位 PM 6:00迄

①h9(みがき棒) 寸法公差

寸法	寸法公差
を越え 以下	±0.1
2	±0.2
6	±0.3
30	±0.5
120	±0.5
400	±0.8

②h7(研磨棒) 寸法公差

寸法	寸法公差
を越え 以下	±0.1
2	±0.2
6	±0.3
30	±0.5
120	±0.5
400	±0.8

③g6(研磨棒) 寸法公差

寸法	寸法公差
を越え 以下	±0.1
2	±0.2
6	±0.3
30	±0.5
120	±0.5
400	±0.8

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	小口	標準対応	大口	個別対応
数量	1~9	10~14	15~19	20~49
基準単価	5%	10%	20%	30%
出荷日	通常	4日	2日	お見積り

①h9(みがき棒)タイプ

■S45C相当・表面処理なし

D	最短 L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
6	300	350	390	430	640	720	890	-	-
8	300	350	390	430	640	720	890	-	-
10	300	350	390	430	640	720	890	1160	-
12	340	400	440	470	670	770	1100	1290	1510
13	360	420	470	490	710	810	1160	1350	1580
15	370	430	480	500	720	820	1180	1380	1610
16	390	460	500	530	760	860	1220	1430	1700
17	420	520	550	600	850	950	1310	1560	1930
18	450	570	580	650	910	1010	1370	1640	2090
20	460	590	600	680	940	1050	1410	1690	2180
22	530	720	790	870	1120	1370	1850	2360	3230
25	550	770	870	950	1190	1450	1950	2520	3490
30	660	810	920	1010	1340	1560	2170	2890	4140
35	-	1200	1350	1480	1980	2250	3190	4180	5900

②h7(研磨棒)タイプ

■S45C相当・表面処理なし

D	最短 L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
6	340	390	440	480	720	820	1000	-	-
8	340	390	440	480	720	820	1000	-	-
10	340	390	440	480	720	820	1000	1300	-
12	380	450	490	520	760	870	1250	1460	1700
13	410	470	530	550	790	920	1310	1540	1810
15	420	480	540	570	810	940	1340	1560	1820
16	420	480	540	570	810	940	1340	1560	1820
17	420	480	540	570	810	940	1340	1560	1820
18	450	550	560	600	890	1010	1430	1700	2180
20	460	590	600	680	910	1050	1460	1720	2210
22	530	720	790	870	1120	1370	1850	2360	3230
25	550	770	870	950	1190	1450	1950	2520	3490
30	660	810	920	1010	1340	1560	2170	2890	4140
35	-	1200	1350	1480	1980	2250	3190	4180	5900

①h9(みがき棒)タイプ

■SUS304

D	最短 L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
6	430	470	550	620	950	1050	1170	-	-
8	430	470	550	620	950	1050	1170	-	-
10	430	470	550	620	950	1050	1170	1390	-
12	490	580	630	710	1010	1160	1450	1630	2250
15	620	720	740	820	1180	1320	1660	2090	2570
16	650	770	790	870	1260	1500	2020	2590	3090
20	700	880	900	1000	1470	1960	2940	3890	4430
25	840	1140	1250	1390	2110	2780	4250	5600	6560
30	1000	1250	1440	1620	2750	3620	5540	7400	8790
35	-	1980	2220	2710	4010	5340	8080	10450	12360

②h7(研磨棒)タイプ

■SUS304

D	最短 L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
6	470	520	610	680	1050	1160	1300	-	-
8	470	520	610	680	1050	1160	1300	-	-
10	470	520	610	680	1050	1160	1300	1550	-
12	540	640	690	780	1120	1280	1610	2030	2500
*13	640	740	780	870	1250	1400	1770	2230	2740
*15	680	790	820	910	1310	1460	1840	2320	2850
*16	690	830	860	950	1380	1530	2000	2700	3230
*17	690	850	900	960	1410	1560	2190	2890	3420
*18	750	930	960	1060	1560	2050	3050	4040	4620
20	770	970	990	1110	1630	2110	3260	4320	4920
*22	880	1170	1250	1400	2100	2900	4430	5760	6840
25	930	1260	1380	1540	2340	3090	4720	6110	7320
30	1110	1380	1590	2020	3050	4020	615		