

新商品

BALL BEARING UNITS -ASYMMETRIC FLANGE TYPE-


玉軸受ユニット

— 鑄造製非対称フランジタイプ —

■特長：片側のみがひし形のフランジで省スペース化に最適です。


HDAMN (鑄造製非対称フランジタイプ)

無給油式



HDAM

給油式



精度：JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

軸受箱の球状軸受座直径の精度：H7(すきまばめ)
使用温度：-15~+100°C

給油式にはグリースニップルが付属します。
グリースニップル呼び径：1/4-28UNF(ユニファイ規格)

構成部品	材質
①ハウジング	M FC200
②軸受軌道輪	M SUJ2
③ゴムシール	M ニトリルゴム
④止めねじ	M SCM435

型式 Type	D	F	F1	F2	C	W	J	t	A	A1	d	B	S	取付ボルト 呼び	基本定格荷重(N)		M1	重量 (g) (参考)	¥基準単価	
															Cr (動)	Co (静)			無給油式	給油式
(無給油式) HDAMN	12	110	27	42	52	62	32	13	33.3	25.5	10	31	12.7	M8	12800	6650	M5×0.8	600	—	1,040
	15																		1,040	1,040
	17																		1,040	1,040
	20																		1,040	1,040
	25																		1,040	1,040
(給油式) HDAM	25	116	45	56	68	34	13	35.8	27	34.1	14.3	14000	7850	M6×0.75	700	1,220	1,220			
	30	130	29	50	65	78	40	40.2	31	38.1	15.9	19500	11300	M6×0.75	900	1,530	1,530			
	35	144	32	55	70	90	46	44.4	34	42.9	17.5	25700	15300	M6×0.75	1300	1,760	1,760			
	40	164	41	60	78	100	50	51.2	36	49.2	19	29100	17800	M8×1.0	1800	2,210	—			
	45	174	43	65	80	106	54	52.2	38	51.6	12	32500	20400	M8×1.0	2100	2,580	2,580			
	50	184	46	68	86	112	58	54.6	40	51.6	18	35000	23200	M8×1.0	2400	3,350	3,350			



Order
注文例

型式

HDAMN15
HDAM12



Price
価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応 大口
	小口	中口	大口	
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

kgf=N×0.101972



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

新商品

BALL BEARING UNITS -HIGH-CENTERED PILLOW TYPE-


玉軸受ユニット

— 鑄物製心高ピロータイプ —

■特長：軸受部が高めに設定されており、他の部品との干渉を避ける際に適しています。


PDRHN (鑄物製心高ピロータイプ)

無給油式



PDRH

給油式



精度：JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

使用温度：-15~+100°C

給油式にはグリースニップルが付属します。
グリースニップル呼び径：1/4-28UNF(ユニファイ規格)

構成部品	材質
①ハウジング	M FC200
②軸受軌道輪	M SUJ2
③ゴムシール	M ニトリルゴム
④止めねじ	M SCM435

型式 Type	D	JIS呼び	H	L	L1	A	d1	d	t	H1	B	S	基本定格荷重(kN)		M1	重量 (g) (参考)	¥基準単価	
													Cr (動)	Co (静)			無給油式	給油式
(無給油式) PDRHN	12	UC201D1	70	127	95	40	19	13	13	101	31	13	12.8	6.65	M5×0.8	900	1,490	1,490
	15	UC202D1															1,310	1,310
	17	UC203D1															1,480	—
	20	UC204D1															1,480	1,480
	25	UC205D1															1,480	1,480
(給油式) PDRH	25	UC205D1	80	142	105	50	17	16	130	38.1	15.9	14.0	7.85	M6×0.75	1200	1,460	1,460	
	30	UC206D1	90	165	120	60	17	18	140	42.9	17.5	19.5	11.3	M6×0.75	1800	1,920	1,920	
	35	UC207D1	95	166	127	60	17	18	140	42.9	17.5	25.7	15.3	M6×0.75	2300	2,550	2,550	
	40	UC208D1	100	184	136	70	17	20	150	49.2	19	29.1	17.8	M8×1.0	3200	3,140	3,140	
	45	UC209D1	105	190	146	70	17	20	158	49.2	19	32.5	20.4	M8×1.0	3500	3,620	3,620	
	50	UC210D1	110	206	159	70	17	22	165	51.6	19	35.0	23.2	M8×1.0	3900	4,080	4,080	



Order
注文例

型式

PDRHN12
PDRH20



Price
価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応 大口
	小口	中口	大口	
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

kgf=N×0.101972



Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。