



KEYLESS TIMING PULLEYS -XL-

面圧タイミングプーリ XLタイプ

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 19_Timing_Pulleys

■タイミングベルトは P.1549をご参照ください。



Type	型式 ベルト幅12.7mm (1/2inch) XL050	M 材質*1			S 表面処理		
		プーリ	フランジ	プッシュ	プーリ	フランジ	プッシュ
MTPLA	●	超ジュラルミンアルミ合金	アルミ合金	S45C相当	白アルマイト	—	—
MTPL	●	S45C相当	SPCC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	—	—


*1材質・付属品は相当材に変更する場合があります。

●プーリ形状

E 形

F 形


*締付けボルト



① 軸穴に表面処理が付かない場合があります。

② プッシュはスタンダードタイプ(STプッシュ)とショートタイプ(SHプッシュ)の2種類があります。参照 P.1511

歯形 (ISO標準ラック寸法)



歯溝寸法は歯数によって若干変わります。

(Pitch:5.08mm)

*フランジカシメ済、締付けボルトの本数とサイズは P.1511をご参照ください。

表1: 軸穴径選択

dH7	最大許容トルクN・m		D		(L)
	ST7プッシュ	SH7プッシュ	ST7プッシュ	SH7プッシュ	
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30	29	—
11	43	20	31	30	10.5
12	48	23	32	31	—
14	73	—	35	—	12
15	78	—	36	—	—
16	83	—	37	—	13
17	88	—	38	—	—
18	154	—	43	—	14
19	163	—	45	—	—
20	171	—	46	—	14
22	186	—	48	—	—
24	206	—	50	—	15.5
25	216	—	52	—	—
28	353	—	54	—	16.5
30	382	—	57	—	—
32	412	—	59	—	16.5

③ プッシュが無電解ニッケルメッキ(追加加工BMC・BMR)の場合、最大許容トルク・許容スラスト荷重が、20~30%低下します。



Delivery 出荷日 5 日日出荷

◎注文締切

ストーク B 3日日出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				
数量	1~9	10~12	13~14	15~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

歯数	¥基準単価			
	MTPLA		MTPL	
	E形	F形	E形	F形
20			3,680	
21	3,510	—	3,570	—
22				
23	3,580	3,860	3,640	3,930
24				
25	3,620	3,900	3,670	3,960
26				
27	3,750	4,050	3,800	4,100
28				
29	3,880	4,190	3,920	4,230
30				
31	3,900	4,210	3,940	4,250
32				
33	3,910	4,220	3,950	4,260
34				
35	4,160	4,490	4,200	4,530
36				
37	4,410	4,760	4,450	4,800
38				
39	4,710	5,080	4,730	5,110
40				
41	5,000	5,400	5,010	5,410
42				
43	5,140	5,550	5,150	5,560
44				
45	5,270	5,690	5,280	5,700
46				
47	5,490	5,930	5,490	5,930
48				
49	5,710	6,160	5,700	6,150
50				
51	5,810	6,270	5,790	6,250
52	5,910	6,380	5,880	6,350
53	6,010	6,490	5,970	6,450
54	6,110	6,600	6,060	6,550
55	6,210	6,710	6,150	6,650
56	6,310	6,820	6,240	6,750
57	6,410	6,930	6,330	6,850
58	6,510	7,040	6,420	6,950
59	6,610	7,150	6,510	7,050
60	6,680	7,210	6,640	7,170
72	7,400	7,990	7,340	7,920



Alteration 追加加工

型式 - プーリ形状 - 軸穴径 - (FC・NFC・LFC・RFC・BMC・BMR)
MTPLA30XL050 - E - 17 - FC52.5

Alterations	フランジカット	フランジカシメなし	フランジカシメ片側のみ	表面処理追加
Code	FC	NFC	LFC・RFC	BMC・BMR
Spec.	フランジをカットして低くします。 FC: 0.5mm単位指定 ④フランジ外周は表面処理されていません。 	フランジをカシメずに出荷します。 (フランジ付属) 	プッシュ側(LFC)又はプッシュ反対側(RFC)の片側のみフランジをカシメて出荷します。(フランジ1枚付属) (LFC) (RFC) 	プッシュに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷します。 (ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。) ④無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。 BMC: RoHS非対応(ボルト: SCM435 ダクロタイズド処理) BMR: RoHS対応(ボルト: SCM435 ジオメット処理)
¥/1Code	300	無料	無料	BMC: 500 BMR: 800(歯数20~31) 1,900(歯数32~72)

Order 注文例 型式 - プーリ形状 - 軸穴径
MTPL30XL050 - E - 17