

新商品

HINGE PINS - ONE END FOR FEMALE THREAD TYPE WITH HEXAGONAL SOCKET EXTRA LOW HEAD-

ヒンジピン

一極低頭六角穴ツバ付めねじタイプ



◎カタログ規格外品はこちら P.137

■特長：スペースが無い所でご使用頂くため、ツバ厚を薄く設計致しました。




RoHS10

Type	材質	硬度	表面処理
CLBKM	S45C相当	-	四三酸化鉄皮膜
CLBKHM		40~45HRC	
PCLBKM		-	無電解ニッケルメッキ
PCLBKHM		40~45HRC	
GCLBKM		メッキ硬度750HV~	
SCLBKM	SUS304	-	-
SCLBKHM	SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス	45~50HRC	
GCLBKHM		45~50HRC メッキ硬度750HV~	

- ◎ CLBKM・PCLBKMの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝が付く場合があります。
- ◎ ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。
- ◎ 記載の無い公差はJIS B 0405(中級)となります。

D公差 (g6)	
4~6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020



型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	A	T	B	E	u	(n)	M (並目)	¥基準単価									
										CLBKM	CLBKHM	PCLBKM	PCLBKHM	GCLBKM	SCLBKM	SCLBKHM	GCLBKHM		
CLBKM CLBKHM PCLBKM PCLBKHM GCLBKM SCLBKM SCLBKHM GCLBKHM	6	15.0~100.0	10	1.5	2.5	3	2	5.8	M3	470	590	580	730	1,210	720	900	1,680		
	8	20.0~100.0	13							7.8	M5	610	720	730	880	1,480	870	1,090	2,040
	10	25.0~100.0	16							9.8	M6	710	840	830	1,010	1,680	980	1,220	2,280
	12	25.0~200.0	18	11.8	860	1,010	1,020	1,240	2,060	1,210		1,520	2,840						
	13	30.0~200.0	24	2.5	5	3	1.5	12.8	M8	1,040	1,040	1,150	1,290	2,150	1,290	1,600	2,990		
	14									1,080	1,110	1,170	1,340	2,240	1,310	1,630	3,040		
	15									1,090	1,140	1,200	1,360	2,290	1,320	1,640	3,070		
	16	35.0~200.0	27	6	4	4	1.5	15.8	M10	1,110	1,190	1,220	1,410	2,360	1,360	1,690	3,160		
	17									1,220	1,310	1,340	1,550	2,600	1,490	1,860	3,470		
	18									1,350	1,470	1,490	1,730	2,900	1,660	2,060	3,850		
	20	40.0~200.0	30	8	5	5	1.5	19.8	M12	1,450	1,580	1,600	1,860	3,110	1,770	2,210	4,130		
	22	50.0~200.0								2,160	2,090	2,610	2,860	5,140	3,170	3,800	7,160		
	25	55.0~200.0								2,850	3,100	3,610	3,860	7,160	4,550	5,370	10,160		

◎ SCLBKHMは焼入により変色する場合があります。

Order 注文例
型式 - L
CLBKM15 - 120.3

Price 価格

Delivery 出荷日
3 日目出荷

◎注文締切
PM 3:00迄
PM 6:00迄

◎ P.134

- ◎ ストックA早割は1明細行当たり一律200円
- ◎ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円
- ◎ 硬質クロムメッキはストック適用不可

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133


数量区分	標準対応				個別対応		
	小口	大口	大口	大口			
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~200	201~300	301以上
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	30%	お見積り
出荷日	通常				+5日	+15日	

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。◎標準対応大口以上はストック対応なし

Alteration 追加加工
型式 - L - (MC・LKC・HC)
CLBKM15 - 120.3 - MC5

Example 使用例

Alterations	ねじ径変更	L寸法公差変更	ツバ径カット
	MC	LKC	HC
Code	MC	LKC	HC
Spec.	指定方法 MC3	指定方法 LKC	指定方法 HC
	D (選択範囲) 6 2.6 8 3.4 10~12 4.5 13~15 5.8 18~19 6.8 20~22 8.10 25 10.12	L寸法公差を±0.05に変更します。	D=6~10 HC=A/2-1 D=12~25 HC=A/2-2
¥/1Code	200	500	300



13 片持ちピン