


新商品

ROBOT STANDS -For Robots made by MITSUBISHI

ロボットスタンド

三菱電機 スカラ/垂直多関節ロボット 10kg可搬目安ー

■特長：ロボット機種に合わせ、スタンド上面に取付穴加工済の溶接スタンドです。





型式		上面加工 (上面加工図参照)	H 指定 5mm単位	(T) 🔴	G	N	(C)	パイプ寸法(Sch40) 鋼：JIS G 3454, STPG370			¥基準単価						
Type	A							RBSWM			呼び	E	t	H100-150	H155-200	H205-250	H255-300
RBSWM	180	MV3A	100～300	14	150	11	2	150A	165.2	7.1	24,200	25,600	26,100	27,700			
	210	MS5A		170	190	14	3	200A	216.3	8.2	28,600	29,400	30,800	31,600			
	225	MV6A MV6B		17	190	14	3	200A	216.3	8.2	38,800	39,400	43,100	44,600			

①溶接時の熱や上下面加工により、T寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。(但しH寸法公差「±0.1」は保証値です。)


Order 注文例: 型式 RBSWM210, 上面加工 MS5A, H H175

Delivery 出荷日: A=180の場合 8 日日出荷, A=210、225の場合 14 日日出荷

Price 価格	数量区分	標準対応	個別対応
		小口	大口
	数 量	1~4	5~
	値引率	基準単価	基準単価
	出荷日	通常	お見積り



①ノック穴詳細 (通し加工の場合)



ノック穴 D H7 (Ra1.6)	(d)
8	7
6	5

■スタンド上面加工図

上面加工図				
ミスミ型式	MV3A	MS5A	MV6A	MV6B
ロボット種類	垂直多関節	スカラ	垂直多関節	垂直多関節
対応ロボット機種	RV-2F RV-2FR RV-2FL RV-2FRL	RH-3FH RH-3FRH RH-6FH RH-6FRH	RV-4F RV-4FR RV-4FL RV-4FRL	RV-8CRL
□A	□180	□210	□225	□225
加工面図				

①タップ、ノック穴の深さは「径×2」となります。