



FLANGED IDLERS WITH TEETH -2GT-3GT-5GT-8YU-

フランジ付 歯付アイドラー

-2GT・3GT・5GT・8YUタイプ-

●アイドラー用に、軸穴仕様 もお選びいただけます。 **型番** P.1467~1474・1495~1500
 ●アイドラー軸片持ちピンは **型番** P.909~932から選択できます。



●カタログ規格外品はこちら **P.137**
 ●CADデータフォルダ名: 19_Timing_Pulleys

Order 注文例

●センターベアリングタイプ
 型式
 Type 歯数 対応ベルト
AGTF 30 GT5090

●両サイドベアリングタイプ
 型式 d
 Type 歯数 対応ベルト
AGTFW 20 - GT3090 - 4

Delivery 出荷日 **3** 日日出荷

Alteration 追加加工 型式 (FC・NFC・LFC・RFC)
AGTF30GT3060 - NFC

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~	
値引率	基準単価		お見積り
出荷日	通常		

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations Code	フランジカット	フランジカシメなし	フランジカシメ片側のみ
	FC	NFC	LFC・RFC
Spec.	フランジをカットして低くします。 FC: 0.5mm単位指定 ●FC ≥ (O. D.) +1 ●FC ≤ F-2 [指定方法] FC30	フランジをカシメずに出荷いたします。 (フランジ付属)	止め輪側 (RFC) 又は止め輪反対側 (LFC) の片側のみフランジをカシメて出荷いたします。 (フランジ1枚付属)
¥/1Code	300	300	300

■2GT・3GT・5GT・8YU (センターベアリングタイプ)

型式	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	ベアリング寸法				¥基準単価 1~9口			
									No.	D	B	G	AGTF	BGTF		
AGTF BGTF	40	GT2060	6	25.46	24.96	30	21	7.0	10.3	2.15	606ZZ×1	17	6	17	2,350	—
		GT2090	6	25.46	24.96	30	21	10.0	13.3	3.65	606ZZ×1	17	6	17	2,890	—
	30	GT3060	6	28.65	27.89	32	23	7.3	11.0	2.50	606ZZ×1	17	6	17	2,460	—
		GT3090	6	28.65	27.89	32	23	10.3	14.0	4.00	606ZZ×1	17	6	17	2,750	—
	20	GT5090	8	31.83	30.69	35	24	10.3	14.0	4.00	698ZZ×1	19	6	19	2,440	2,490
		GT5120	8	31.83	30.69	35	24	13.3	17.0	5.50	698ZZ×1	19	6	19	2,560	2,630
	24	GT5090	10	38.20	37.06	42	30	10.3	14.0	4.50	680ZZ×1	19	5	20	2,930	3,040
		GT5120	10	38.20	37.06	42	30	13.3	17.0	3.50	680ZZ×2	19	5	20	3,260	3,330
	28	GT5090	10	44.56	43.42	48	36	10.3	14.0	4.50	680ZZ×1	19	5	20	3,140	3,180
		GT5120	10	44.56	43.42	48	36	13.3	17.0	6.00	680ZZ×1	19	5	20	3,210	3,230
	30	GT5090	12	47.75	46.61	51	39	10.3	14.0	4.50	6801ZZ×1	21	5	22	3,420	3,530
		GT5120	12	47.75	46.61	51	39	13.3	17.0	6.00	6801ZZ×1	21	5	22	3,880	3,960
20	YU8150	20	50.93	49.56	62	40	16.7	23.0	8.00	6804ZZ×1	32	7	34	4,390	4,580	
	YU8200	20	50.93	49.56	62	40	21.7	28.0	7.00	6804ZZ×2	32	7	34	5,070	5,180	
30	YU8150	25	76.39	75.02	85	64	16.7	23.0	8.00	6805ZZ×1	37	7	38	5,750	5,840	
	YU8200	25	76.39	75.02	85	64	21.7	28.0	7.00	6805ZZ×2	37	7	38	6,490	6,580	
	YU8250	25	76.39	75.02	85	64	26.7	33.0	9.50	6805ZZ×2	37	7	38	7,230	7,320	

■2GT・3GT・5GT・8YU (両サイドベアリングタイプ)

型式	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	ベアリング寸法			¥基準単価 1~9口			
									No.	D	B	AGTFW	BGTFW		
AGTFW BGTFW	30	GT2040	5	19.10	18.59	24	15	5.0	8.3	7	675ZZ×2	8	2.5	2,400	—
		GT2060	5	19.10	18.59	24	15	7.0	10.3	7	675ZZ×2	8	2.5	2,650	—
		GT2090	5	19.10	18.59	24	15	10.0	13.3	7	675ZZ×2	8	2.5	2,790	—
	20	GT3090	5	19.10	18.34	23	14	10.3	14.0	7	675ZZ×2	8	2.5	2,790	—
		GT3150	5	19.10	18.34	23	14	16.3	20.0	7	675ZZ×2	8	2.5	3,320	—
	24	GT3090	6	22.92	22.16	26	18	10.3	14.0	9	676ZZ×2	10	3	2,880	—
		GT3150	6	22.92	22.16	26	18	16.3	20.0	9	676ZZ×2	10	3	3,230	—
	30	GT3090	8	28.65	27.89	32	23	10.3	14.0	11	678ZZ×2	12	3.5	3,250	—
		GT3150	8	28.65	27.89	32	23	16.3	20.0	11	678ZZ×2	12	3.5	3,750	—
	20	GT5120	8	31.83	30.69	35	24	13.3	17.0	11	678ZZ×2	12	3.5	3,540	3,670
		GT5150	8	31.83	30.69	35	24	16.3	20.0	11	678ZZ×2	12	3.5	3,880	3,980
	30	GT5120	8	47.75	46.61	51	39	13.3	17.0	11	678ZZ×2	12	3.5	4,680	4,960
GT5150		12	47.75	46.61	51	39	16.3	20.0	18.5	6801ZZ×2	21	5	5,120	5,400	
32	GT5120	12	50.93	49.79	55	42	13.3	17.0	18.5	6801ZZ×2	21	5	5,180	5,370	
	GT5150	12	50.93	49.79	55	42	16.3	20.0	18.5	6801ZZ×2	21	5	5,670	5,880	
36	GT5120	15	57.30	56.16	61	49	13.3	17.0	21.5	6802ZZ×2	24	5	5,530	5,700	
	GT5150	15	57.30	56.16	61	49	16.3	20.0	21.5	6802ZZ×2	24	5	6,050	6,190	
30	YU8200	25	76.39	75.02	85	64	21.7	28.0	34.5	6805ZZ×2	37	7	9,890	9,070	
	YU8250	25	76.39	75.02	85	64	26.7	33.0	34.5	6805ZZ×2	37	7	10,840	9,840	

19 タイミングプーリー
ベルト・メカロック