

CONVEYOR GUIDES -STRAIGHT / Y-SHAPED / Z-SHAPED-

コンベヤ用ワークガイド

—ストレート型 / Z型 / Y型—

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>
 コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。

CADデータフォルダ名: 17_Conveyors

■コンベヤ用ワークガイド
—ストレート型—

CGPS

■W寸別穴数・ピッチ寸法

W	Q (穴数)	P (穴ピッチ)
50~200	2	
201~500	3	(W-20)/(Q-1)*
501~800	4	

*等間隔に割り振り

◎全周角C2
 ①コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
 ②材質 SUS304片側研磨材

Order 注文例 **型式** — W — H — **5** 日日出荷

CGPS — W200 — H50

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■コンベヤ用ワークガイド
—Z型—

CGPZ

■W寸別穴数・ピッチ寸法

W	Q (穴数)	P (穴ピッチ)
50~200	2	
201~500	3	(W-20)/(Q-1)*
501~800	4	

*等間隔に割り振り

◎全周角C2
 ①コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
 ②材質 SUS304片側研磨材

Order 注文例 **型式** — W — H — A — B — **5** 日日出荷

CGPZ — W500 — H100 — A50 — B50 — L

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■コンベヤ用ワークガイド
—Y型—

CGPY

■W寸別穴数・ピッチ寸法

W	Q (穴数)	P (穴ピッチ)
50~200	2	
201~500	3	(W-20)/(Q-1)*
501~800	4	

*等間隔に割り振り

◎全周角C2
 ①コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
 ②材質 SUS304片側研磨材

型式	W 指定1mm単位	A 指定1mm単位	B 指定1mm単位	C 選択	¥基準単価		
					W50~200	W201~500	W501~800
CGPY	50~800	20~100	10~50	15 30 45	1,640	2,860	3,860

Order 注文例 **型式** — W — A — B — C — **5** 日日出荷

CGPY — W800 — A80 — B50 — C30

Example 使用例

Work input section R, Work input section L, CGPZ, CGPY

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

CONVEYOR GUIDE RAIL BRACKETS -ENGINEERING PLASTIC / ROUND-

ワークガイド取付金具

—長穴調整エンブラレールタイプ / 支柱調整エンブラレール・丸棒タイプ—

CADデータフォルダ名: 17_Conveyors

■特長: 長穴による高さ・幅調整が可能です。位置記録に便利なスケールの追加加工もご用意。

■ワークガイド取付金具
—長穴調整エンブラレールタイプ—

CGE

■W寸別穴数・ピッチ寸法

W	Q (穴数)	P (穴ピッチ)
50~200	2	
201~500	3	(W-20)/(Q-1)*
501~800	4	

*等間隔に割り振り

◎全周角C2
 ①エンブラレール・コンベヤ取付用ボルトは付属しません。
 ②材質 SUS304

Alteration 追加加工 **型式** — Type — K — (ST)

CGE 30 — ST

Order 注文例 **型式** — Type — K — **3** 日日出荷

CGE 30

Price 価格 **数量スライド価格** (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~10
価格	15%	20%
	30%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
スケールテープ同梱	ST	スケールA・B(テープ)およびM6サポートプレートと同梱します。※任意の位置にて貼付ください。	200
		型式 スケールテープ長さ	
		スケールA スケールB	
		CGE30 50 100	
		CGE80 100 100	

Example 使用例

CGE NLA(P.1249)

■特長: 支柱による高さ調整・幅調整・角度調整が可能です。ワークの誘導・整列に最適です。

■ワークガイド取付金具
—支柱調整エンブラレール・丸棒タイプ—

CGXN (エンブラレールタイプ)

CGVN (丸棒タイプ)

◎エンブラレールは付属しません。
 ◎1個では回転方向の強度が弱いため、2個以上でご使用ください。

◎全周角C2
 ①材質 SUS304

Alteration 追加加工 **型式** — Type — A — (OFS)

CGXN 150 — OFS

Order 注文例 **型式** — Type — A — **5** 日日出荷

CGXN 150

Price 価格 **数量スライド価格** (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~10
価格	5%	10%
	15%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
オフセット用ブラケット付属	OFS	上図面*コンベヤ取付ブラケットに取付けるオフセット用ブラケットを付属します。	700
		2-M6	
		32 47	

Example 使用例