

PIPE ROLLERS WITH SHAFTS

軸付パイプローラ

—ストレート・両端めねじ・両端止め輪溝付タイプ(L=100~800)—


価格改訂

大口対応
BIG ORDER

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引変更

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名：16_Rollers

■特長：軸が接合済ですので、納入後すぐにご利用いただけます。



型式 Type	D	d _{g6} 選択	L 指定10mm単位	E・F 指定1mm単位	M(並目)・N(並目) 選択	P・S 指定1mm単位	d1	D1	B	t許容差	d2許容差	適用止め輪
ROLJ ROLJM ROLJT	50	15	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5 5≤S<F-5	40	43	25	1.15	14.3	JIS C型15
				5~60	5 6 8 10 12					1.35	19	JIS C型20
				5~75	5 6 8 10 12 16					1.35	23.9	JIS C型25
				5~60	5 6 8 10 12					1.35	19	JIS C型20
				5~75	5 6 8 10 12 16					1.35	23.9	JIS C型25
				5~90	8 10 12 16 20					1.65	28.6	JIS C型30
	60	20	100~800	5~60	5 6 8 10 12	5≤P<E-5 5≤S<F-5	49.5	53	30	1.35	19	JIS C型20
				5~75	5 6 8 10 12 16					1.65	28.6	JIS C型30
				5~90	8 10 12 16 20					1.65	28.6	JIS C型30
				5~75	5 6 8 10 12 16					1.35	23.9	JIS C型25
				5~90	8 10 12 16 20					1.65	28.6	JIS C型30
				5~100	8 10 12 16 20 24					1.65	33	JIS C型35
80	25	100~800	5~75	5 6 8 10 12 16	5≤P<E-5 5≤S<F-5	68.6	72	40	1.35	23.9	JIS C型25	
			5~90	8 10 12 16 20					1.65	28.6	JIS C型30	
			5~100	8 10 12 16 20 24					1.65	33	JIS C型35	
			5~75	5 6 8 10 12 16					1.35	23.9	JIS C型25	
			5~90	8 10 12 16 20					1.65	28.6	JIS C型30	
			5~100	8 10 12 16 20 24					1.65	33	JIS C型35	

Order 注文例

型式 - d - L - E - F - M - N - P - S

(ストレート) ROLJ60 - 20 - 590 - E30 - F30
 (両端めねじ) ROLJM80 - 30 - 720 - E20 - F20 - M12 - N12
 (両端止め輪溝付) ROLJT50 - 25 - 800 - E40 - F42 - P15 - S35

Delivery 出荷日 8 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口			大口	
数量	1~9	10~12	13~15	16~30	31~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	30%	40%	お見積り
出荷日	通常			+7日	+13日	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ストレート

型式 Type	D	¥基準単価													
		L100 ~150	L160 ~200	L210 ~250	L260 ~300	L310 ~350	L360 ~400	L410 ~450	L460 ~500	L510 ~550	L560 ~600	L610 ~650	L660 ~700	L710 ~750	L760 ~800
ROLJ	50	8,830	9,360	9,880	10,410	11,740	12,550	13,340	14,140	15,200	16,270	17,610	18,670	19,740	20,800
	60	10,270	10,860	11,440	12,020	13,410	14,260	15,110	15,970	17,080	18,200	19,860	20,980	22,100	23,220
	80	12,370	13,060	13,750	14,440	15,930	16,900	17,850	18,820	20,040	21,530	23,300	24,520	25,760	26,980

■両端めねじ

型式 Type	D	¥基準単価													
		L100 ~150	L160 ~200	L210 ~250	L260 ~300	L310 ~350	L360 ~400	L410 ~450	L460 ~500	L510 ~550	L560 ~600	L610 ~650	L660 ~700	L710 ~750	L760 ~800
ROLJM	50	11,710	12,370	13,030	13,690	15,360	16,360	17,350	18,350	19,680	21,020	22,680	24,020	25,350	26,680
	60	13,520	14,250	14,980	15,700	17,440	18,500	19,570	20,630	22,030	23,430	25,500	26,900	28,300	29,700
	80	16,140	17,000	17,870	18,730	20,600	21,800	22,990	24,190	25,730	27,600	29,800	31,330	32,870	34,400

■両端止め輪溝付

型式 Type	D	¥基準単価													
		L100 ~150	L160 ~200	L210 ~250	L260 ~300	L310 ~350	L360 ~400	L410 ~450	L460 ~500	L510 ~550	L560 ~600	L610 ~650	L660 ~700	L710 ~750	L760 ~800
ROLJT	50	11,370	12,030	12,700	13,360	15,030	16,020	17,020	18,020	19,350	20,680	22,350	23,680	25,010	26,350
	60	13,180	13,910	14,640	15,370	17,100	18,170	19,230	20,300	21,700	23,100	25,170	26,560	27,960	29,360
	80	15,800	16,670	17,530	18,390	20,260	21,460	22,660	23,860	25,390	27,260	29,460	31,000	32,530	34,060

PRECISION ROLLERS


精密ローラ

■特長：外径公差、幾何公差がよいローラです。精度が必要な搬送で使用下さい。

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名：16_Rollers



Type	材質	表面処理	外径公差	円周振れ		直角度		真円度
				100~500mm	600~700mm	100~500mm	600~700mm	
RORSPM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	h7	5/100	0.1	5/100	0.1	5/100
RORSPA	アルミ合金	白アルマイト						



※L寸600、700は直角度0.1になります。

型式 Type	D	D公差	d	L選択		使用ベアリング	d1		D1	B																																								
				S45C相当	アルミ		S45C相当	アルミ合金																																										
RORSPM RORSPA	30	0 -0.021	8 10 12 10 12 15	100 150 200 300 400 500	100 150 200 300 400 500	B608ZZ B6900ZZ B6901ZZ B6000ZZ B6001ZZ B6902ZZ	15.8	15	22 22 24 26 28 28	7 6 6 8 8 7																																								
											40	0 -0.025	12 10 12 15 20	100 150 200 300 400 500	100 150 200 300 400 500	B6804ZZ B6301ZZ B6202ZZ B6904ZZ B6905ZZ B6302ZZ	21	22	32 37 35 37 42 42	7 12 11 9 9 13																														
																					50	0 -0.025	12 15 20 25 15 20 25	100 150 200 300 400 500	100 150 200 300 400 500	B6905ZZ B6302ZZ B6904ZZ B6905ZZ B6906ZZ B6305ZZ	30	27	42 42 37 42 47 62	9 9 9 9 9 17																				
																															60	0 -0.030	25 30 35	100 150 200 300 400 500	100 150 200 300 400 500	B6206ZZ B6007ZZ	35	32	62 62 62	16 14 14										
																																									80	0 -0.030	25 30 35	100 150 200 300 400 500	100 150 200 300 400 500	B6007ZZ	49	41	62 62 62	16 14 14

Order 注文例

型式 - d - L

RORSPM50 - 12 - L300

Delivery 出荷日 5 日目出荷

在庫 B 3日目出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~15	16~
値引率	基準単価	5%	お見積り


◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■S45C相当

D	¥基準単価					
	L100	L150	L200	L300	L400	L500
30	1,620	1,810	2,140	2,700	3,710	4,520
40	2,200	2,650	3,150	4,060	5,320	6,290
50	2,590	3,190	3,800	4,900	6,740	8,320
60	3,350	4,180	5,000	6,540	9,000	11,090
80	5,450	6,700	7,640	9,740	12,790	15,240

■アルミ

D	¥基準単価					
	L100	L150	L200	L300	L400	L700
30	2,090	2,270	2,750	3,860	5,280	6,590
40	2,180	2,440	2,900	4,010	5,360	7,740
50	2,980	3,540	4,130	5,420	7,160	8,940
60	3,580	4,350	5,120	6,730	8,980	10,900
80	5,530	7,620	8,960	11,460	15,120	20,880



Alteration 追加加工

型式 - d - L [LC]

RORSPA30 - 10 - LC413

Spec. L寸変更

指定方法 LC151 (LをLCに変更)
 LC=指定1mm単位
 ◎S45C相当・アルミφ30、40 50≤LC≤490
 ◎アルミφ50、60、80 50≤LC≤690

Code LC
 ¥/1Code 200

16 搬送関連運部品