

# 規格追加 赤文字表示

## HIGH TORQUE TIMING PULLEYS -S8M-

### ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ

**プライスダウン**  
最大10%  
値下げ価格

三ツ星ベルト(株)及び  
バンドー化学(株)の  
S8Mタイプに適合します。


**2日目納期短縮**  
出荷

**大口**  
対応  
BIG ORDER



◎カタログ規格外品はこちら **P.137**  
◎CADデータフォルダ名: 19\_Timing\_Pulleys

バックラッシュレスタイプは**P.1493**をご参照ください。  
スーパーハイトルクタイミングベルトは**P.1555**、ハイトルクタイミングベルトは**P.1551**、面圧ハイトルクタイミングプーリは**P.1521・1522**、歯付アイドラーは**P.1537**をご参照ください。

Type	ベルト幅					M材質*		S表面処理	A付属品*1 セットスクルー
	15mm	25mm	30mm	40mm	60mm	プーリ	フランジ		
HTPA	●	●	●	●	●	超々 ジュラルミン系 アルミ合金	アルミ合金	白アルマイト 黒アルマイト 硬質アルマイト*2 無電解ニッケルメッキ	SUS304
HTPB	●	●	●	●	●	S45C相当	SPCC	—	SCM435 (四三酸化鉄皮膜)
HTPK	●	●	●	●	四三酸化鉄皮膜				
HTPN	●	●	●	●	無電解ニッケルメッキ				
HTPT	●	●	●	●	—				
HTPM	●	●	●	●	—				
HTPP	●	●	●	●	—				



アルミフランジの場合、フランジ厚みが1.5になります。  
① 歯数72のときt=2.0(切削フランジとなります)  
② 軸穴仕様H(丸穴)・VF(段付穴)・Y(両端段付穴)・WB(二段段付穴)の場合、タップ穴は付きません。  
③ 軸端面およびプーリ端面からのタップ位置寸法の公差は±0.3です。  
④ S8M600の軸穴径はA型: W≤d×5、B型: L≤d×5で選定下さい。



Order 注文例

注文例 (軸穴仕様: H・P・N・C) **HTPA36S8M250** - **A** - **H65**

(軸穴仕様: V・F) **HTPA30S8M300** - **B** - **V20** - **Z38** - **J23.0**

(軸穴仕様: Y・WB) **HTPA40S8M250** - **A** - **Y30** - **Q62** - **R47** - **S16** - **T9**

●HTPA・HTPT・HTPM・HTPP (注文欄) 送料別 送料別 送料別 送料別

●HTPB・HTPK・HTPN (注文欄) 送料別 送料別 送料別

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	大口
数量	1~9	10~14	15~29
標準単価	20%	25%	30%
出荷日	通常	+9日	+9日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。 ◎H穴仕様の軸穴加工価格は無料です。

■価格計算例  
①H(丸穴)指定時  
例: 例: HTPA18S8M150-A-H12 (本体価格: 2,100円×係数: 1.0) = 2,100円  
②P(タップ穴)指定時  
例: HTPA18S8M150-A-P12 (本体価格: 2,100円×係数: 1.0) + 軸穴加工価格: 690円 = 2,790円

Type	型式	種類 呼び幅	プーリ 形状	プーリ形状						P.D.	O.D.	D	F	E
				A			B							
				軸穴仕様										
				H 丸穴 V・Y・WB 段付穴	P 丸穴 タップ	N・C キー溝 タップ	H 丸穴 V・F 段付穴	P 丸穴 タップ	N・C キー溝 タップ					
				d (〜)1mm単位指定(・)選択										
	18			12~32	12~26	12~26	12~28	12~22	12~20	45.84	44.46	32	52	36
	19			12~36	12~28	12~28	12~31	12~25	12~20	48.38	47.01	35	55	40
	20			12~36	12~30	12~30	12~32	12~26	12~22	50.93	49.56	36	58	40
	21			12~41	12~32	12~32	12~36	12~30	12~24	53.48	52.10	40	61	45
	22			12~41	12~34	12~34	12~37	12~30	12~25	56.02	54.65	41	64	45
	23			12~46	12~40	12~40	12~42	12~34	12~28	58.57	57.20	46	67	50
	24			12~52	12~40	12~40	12~44	12~36	12~28	61.12	59.74	46	70	56
	25			14~54	14~45	14~45	14~47	14~39	14~31	63.66	62.29	48	74	56
	26			14~54	14~45	14~45	14~47	14~39	14~31	66.21	64.84	51	74	58
	27			14~56	14~48	14~48	14~51	14~43	14~35	68.75	67.38	55	80	60
	28			14~56	14~48	14~48	14~51	14~43	14~35	71.30	69.93	55	80	60
	29			14~63	14~50	14~50	14~56	14~46	14~38	73.85	72.48	60	87	67
	30			14~63	14~50	14~50	14~56	14~46	14~38	76.39	75.02	60	87	67
	31			14~63	14~50	14~50	14~56	14~46	14~38	78.94	77.57	60	87	67
	32			14~63	14~55	14~55	14~59	14~49	14~45	81.49	80.12	63	91	71
	33			14~63	14~55	14~55	14~59	14~49	14~45	84.03	82.66	63	91	71
	34			16~67	16~60	16~60	16~66	16~56	16~48	86.58	85.21	70	95	75
	35			16~67	16~60	16~60	16~66	16~56	16~48	89.13	87.75	70	95	75
	36	S8M150		16~72	16~65	16~65	16~71	16~61	16~50	91.67	90.30	75	99	80
	37	S8M250		16~72	16~65	16~65	16~71	16~61	16~50	94.22	92.85	75	99	80
	38	S8M300		16~76	16~65	16~65	16~76	16~65	16~50	96.77	95.39	80	104	84
	39	S8M400		20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	99.31	97.94	85	111	90
	40	S8M600		20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	101.86	100.49	85	111	90
	41			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	104.41	103.03	90	119	100
	42			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	106.95	105.58	90	119	100
	43			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	109.50	108.13	97	123	102
	44			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	112.05	110.67	97	123	102
	45			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	114.59	113.22	97	123	102
	46			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	117.14	115.77	97	123	102
	47			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	119.68	118.31	100	127	105
	48			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	122.23	120.86	100	127	105
	49			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	124.78	123.41	100	127	105
	50			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	127.32	125.95	100	127	105
	51			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	129.87	128.50	100	127	105
	52			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	132.42	131.04	100	127	105
	53			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	134.96	133.59	100	127	105
	54			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	137.51	136.14	100	127	105
	55			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	140.06	138.68	100	127	105
	56			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	142.60	141.23	100	127	105
	57			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	145.15	143.78	100	127	105
	58			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	147.70	146.32	100	127	105
	59			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	150.24	148.87	100	127	105
	60			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	152.79	151.42	100	127	105
	72			20~80	20~70	20~70	20~80	20~70	20~55	183.35	181.97	100	127	105

◎軸穴仕様Nの場合、軸穴径51~54は製作できません。 ◎軸穴仕様Oの場合、軸穴径8・11・13・14・17・21~55は製作できません。  
◎S8M600は軸穴仕様N、Cの場合、22以下は製作できません。

19 タイミングプーリ  
ベルト・メカロック