

CONVEYOR GUIDE AND MOUNTING BRACKETS -L-SHAPED--

ワークガイドおよびワークガイド取付金具

-L型-

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>
 コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。


CAD データフォルダ名: 17_Conveyors

■コンベヤ用L型ワークガイド



RoHS 10

CGL



みがき面

材質 SUS304

型式	L 指定5mm単位	¥基準単価
CGL	150~300	1,040
	305~500	1,550
	505~750	2,210
	755~1000	2,890

Order 注文例

型式 - L
CGL - 380

Delivery 出荷日

5 日日出荷

Price 価格

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■コンベヤ用L型ワークガイド取付金具
-スタンダードタイプ-



RoHS 10

CGK (W=50, 60) **CGKL** (W=100)

No.55 No.70 No.80



六角穴付きボルト M3×8
ばね座金 M3

六角穴付きボルト M4×12
ばね座金 M4

六角穴付きボルト M3×5
六角穴付止めねじ M4×5(平先)

六角ナット 2-M3
六角ナット 2-M5
六角ナット 2-M6

六角穴付きボルト 2-M3×10
ばね座金 2-M3

六角穴付きボルト 2-M5×12
ばね座金 2-M5

六角穴付きボルト 2-M6×12
ばね座金 2-M6

材質 SUS304

ⓈNo.55~80ではコンベヤ取付部のボルトサイズが異なります。ご使用のコンベヤに合わせてご選定ください。

型式	No.	W	¥基準単価
CGK (W=50, 60)	55	50	2,640
	70	60	2,730
	80	60	2,860
CGKL (W=100)	55	100	2,850
	70	100	3,010
	80	100	3,080

Order 注文例

型式

Type No.
CGK 80

Delivery 出荷日

5 日日出荷

Price 価格

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式

Type No. - (CL)
CGK 70 - CL

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
クランプレバー付に変更	CL	六角穴付止めねじをクランプレバー(オレンジCLDMC4-8-M相当品)に変更します。 ⓈCGK55/CGKL55適用不可	600


■コンベヤ用L型ワークガイド取付金具
-オフセットタイプ-



RoHS 10

CGH (W=50, 60) **CGHL** (W=100)

No.55 No.70 No.80



六角穴付きボルト M3×8
ばね座金 M3

六角穴付きボルト M4×12
ばね座金 M4

六角穴付止めねじ M3×5
六角穴付止めねじ M4×5(平先)

六角ナット 2-M6
六角ナット 2-M5

六角穴付きボルト 2-M6×10
六角穴付きボルト 2-M3×6
六角穴付きボルト 2-M6×8
六角穴付きボルト 2-M6×12
ばね座金 2-M3
ばね座金 2-M6

材質 SUS304

ⓈNo.55~80ではコンベヤ取付部のボルトサイズが異なります。ご使用のコンベヤに合わせてご選定ください。

型式	No.	W	¥基準単価
CGH (W=50, 60)	55	50	2,900
	70	60	3,170
	80	60	3,420
CGHL (W=100)	55	100	3,100
	70	100	3,370
	80	100	3,620

Order 注文例

型式

Type No.
CGH 55

Delivery 出荷日

5 日日出荷

Price 価格

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式

Type No. - (CL)
CGH 70 - CL

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
クランプレバー付に変更	CL	六角穴付止めねじをクランプレバー(オレンジCLDMC4-8-M相当品)に変更します。 ⓈCGH55/CGHL55適用不可	600

