

CONVEYOR STOPPERS / TRANSFER ROLLERS ストッパー/乗り移りローラ

CONVEYOR END TABLES コンベヤ用エンドテーブル


専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。

CADデータフォルダ名: 17_Conveyors

CADデータフォルダ名: 17_Conveyors


■特長: 開閉機構が付いたストッパーです。エンブラレール(樹脂)が取り付けいたストッパーも用意しております。

■特長: コンベヤから流れてきた搬送物を一時的にストックするためのテーブルです。



部品番号	部品名	個数	材質	
			CSTP	CSTE
①	ヒンジピン	1	SUS304	—
②	金属ワッシャ	2	SUS304	—
③	樹脂ワッシャ	2	ポリアセタール	—
④	ブラスプラグねじタイプ	1	ABS・SUS304	—
⑤	六角穴付皿ボルト	1	—	ABS・SUS304
⑥	六角穴付ボルト	4	SUS304	—
⑦	長穴用座金	4	SUS304	—
⑧	ばね座金	4	SUS304	—
⑨	ストッパー板	1	SUS304	—
⑩	ブラケット	2	SUS304	—
⑪	エンブラレール	1	超高分子量ポリエチレン	—

型式	W 指定1mm単位	A	ノブ 取付 向き	¥基準単価	
				A70	A120
CSTP	65~100	70	L R	2,580	2,900
	101~200			3,020	3,340
	201~300			3,520	3,840
	301~400			4,110	4,420



Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応

数量	標準単価	10%	15%	お見積り
1	2~4	5~10	11~	
出荷日	通常	お見積り		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Order 注文例

型式 - W - A - ノブ取付向き

CSTP - 250 - 70 - L

Delivery 出荷日 5 日日出荷

■特長: コンベヤ間をスムーズに運ぶローラです。



型式	ローラ数	ローラ材質	W 指定1mm単位	¥基準単価		
				W30~100	W101~200	W201~300
CGNR	1	P (ポリアセタール)	30~300	3,600	3,750	3,900
	2			4,290	4,430	4,880
	1			3,920	4,070	4,430
	2			4,750	5,040	5,770

Order 注文例

型式 - ローラ材質 - W



CGNR1 - P - 100

Delivery 出荷日 3 日日出荷

数量区分 標準対応 個別対応

数量	標準単価	10%	15%	お見積り
1	2~4	5~10	11~	
出荷日	通常	お見積り		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



① L≥310の場合、追加加工YNS (溶接ナット+脚) を推奨いたします。
② コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。

型式	W 指定1mm単位	L 指定10mm単位	X 選択	V 選択	B	E	F	P	許容荷重 (kgf)	¥基準単価	
										CGST	CGSW
フラットタイプ CGST 凹凸タイプ CGSW	85~150	100~250	100	15	25	20	50	20	15.0	4,410	5,160
					50	25	100	100		4,610	5,350
					100	150	150	150		4,970	5,770
	151~250	260~400	100	50	25	20	50	20		4,510	5,350
					50	25	100	100		4,970	5,770
					100	150	150	150		5,790	6,450
	251~350	410~500	100	90	25	20	50	20		4,740	5,500
					130	50	25	100		5,540	6,260
					150	150	150	150		6,580	7,400
	351~500	260~400	100	100	25	20	50	20		4,910	5,800
					150	50	25	100		6,520	7,390
					150	150	150	150		7,250	8,040

Order 注文例

型式 - W - L - X - V

CGST - 250 - 300 - 100

CGSW - 255 - 400 - 150 - 130

Alteration 追加加工

型式 - W - L - X - V - (YN・YNS)

CGSW - 250 - 300 - 100 - 70 - YNS750

Delivery 出荷日 5 日日出荷

数量区分 標準対応 個別対応

数量	標準単価	10%	15%	お見積り
1	2~4	5~10	11~	
出荷日	通常	お見積り		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations Code	溶接ナット											
	YN	YNS										
Spec.	<p>テーブル側面両端にM6のナットを追加(溶接)します。取付の汎用性が高まります。適用条件は以下となります。CGST-L・(B+P+15)≥70 CGSW-L・(F+E+P+15)≥70</p>	<p>荷重サポートのための脚を追加します。W≥151の時指定可能 200≤YNS≤1200 バラの状態で届きますのでお客様にて組立が必要です。適用条件は以下となります。CGST-L・(B+P+15)≥70 CGSW-L・(F+E+P+15)≥70</p> <p>指定方法 YNS800 指定範囲 200~1200 (10mm単位指定)</p>										
¥/1Code	300	<table border="1"> <tr> <th>YNS (10mm 単位指定)</th> <th>¥/1Code</th> </tr> <tr> <td>200~490</td> <td>4,140</td> </tr> <tr> <td>500~690</td> <td>4,380</td> </tr> <tr> <td>700~890</td> <td>4,690</td> </tr> <tr> <td>1000~1200</td> <td>5,340</td> </tr> </table>	YNS (10mm 単位指定)	¥/1Code	200~490	4,140	500~690	4,380	700~890	4,690	1000~1200	5,340
YNS (10mm 単位指定)	¥/1Code											
200~490	4,140											
500~690	4,380											
700~890	4,690											
1000~1200	5,340											