

HIGH TORQUE TIMING BELTS -2GT-3GT- ハイトルクタイミングベルト(2GT・3GT)

価格改訂


：新価格

■特長：円弧歯形でバックラッシュが少ないため、高精度の位置決め用途に適しています。
■2GTはハイトルクタイミングプーリ2GTに、3GTはハイトルクタイミングプーリ3GTと適合します。

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名：19_Timing_Pulleys



GBN



Type	材質											
	①背ゴム			クロプロレングム								④歯布
GBN	②歯ゴム			グラスファイバーコード								ナイロン帆布
種類	Pitch	R1	R2	R3	b	H	h	i	PLD	単位重量g/m(幅:10mm)		
2GT	2	0.15	1.00	0.555	0.40	1.38	0.75	0.63	0.254	13.0		
3GT	3	0.25	1.52	0.85	0.61	2.40	1.14	1.26	0.381	25.0		

●使用温度：-10~80℃(参考値)
●ベルト周長は心線の長さです。
●特長・注意事項 P.1463
●選定方法 P.2463

種類 2GT (Pitch: 2mm)

Type	型式 ベルトNo.	ベルト 呼び幅	歯数	ベルト 周長 (mm)	Y基準単価 ベルト呼び幅		
					40	60	90
66 2GT	33	66					
68 2GT	36	72					
74 2GT	37	74					
76 2GT	38	76					
78 2GT	39	78					
80 2GT	40	80					
82 2GT	41	82					
84 2GT	42	84					
86 2GT	43	86					
88 2GT	44	88					
90 2GT	45	90					
92 2GT	46	92					
94 2GT	47	94					
96 2GT	48	96					
98 2GT	49	98					
100 2GT	50	100					
102 2GT	51	102					
106 2GT	53	106					
108 2GT	54	108					
110 2GT	55	110					
112 2GT	56	112					
114 2GT	57	114					
116 2GT	58	116					
118 2GT	59	118					
120 2GT	60	120					
122 2GT	61	122					
124 2GT	62	124					
126 2GT	63	126					
128 2GT	64	128					
130 2GT	65	130					
132 2GT	66	132					
134 2GT	67	134					
136 2GT	68	136					
138 2GT	69	138					
140 2GT	70	140					
142 2GT	71	142					
144 2GT	72	144					
146 2GT	73	146					
148 2GT	74	148					
150 2GT	75	150					
152 2GT	76	152					
154 2GT	77	154					
156 2GT	78	156					
158 2GT	79	158					
160 2GT	80	160					
162 2GT	81	162					
164 2GT	82	164					
166 2GT	83	166					
168 2GT	84	168					
170 2GT	85	170					
172 2GT	86	172					
174 2GT	87	174					
176 2GT	88	176					
178 2GT	89	178					
180 2GT	90	180					
182 2GT	91	182					
184 2GT	92	184					
186 2GT	93	186					
188 2GT	94	188					
190 2GT	95	190					
192 2GT	96	192					
194 2GT	97	194					
196 2GT	98	196					
200 2GT	100	200					
202 2GT	101	202					
204 2GT	102	204					
208 2GT	104	208					
210 2GT	105	210					
212 2GT	106	212					
214 2GT	107	214					
216 2GT	108	216					
220 2GT	110	220					
224 2GT	112	224					
226 2GT	113	226					
228 2GT	114	228					
230 2GT	115	230					
232 2GT	116	232					
236 2GT	118	236					
240 2GT	120	240					
242 2GT	121	242					
244 2GT	122	244					
248 2GT	124	248					
250 2GT	125	250					
252 2GT	126	252					
254 2GT	127	254					
256 2GT	128	256					
258 2GT	129	258					
260 2GT	130	260					
264 2GT	132	264					
266 2GT	133	266					
268 2GT	134	268					
270 2GT	135	270					
278 2GT	139	278					
280 2GT	140	280					
282 2GT	141	282					
284 2GT	142	284					
286 2GT	143	286					
288 2GT	144	288					
290 2GT	145	290					

Type	型式 ベルトNo.	ベルト 呼び幅	歯数	ベルト 周長 (mm)	Y基準単価 ベルト呼び幅		
					40	60	90
292 2GT	146	292					
294 2GT	147	294					
300 2GT	150	300			890	1,230	1,650
302 2GT	151	302					
304 2GT	152	304					
308 2GT	154	308					
310 2GT	155	310					
314 2GT	157	314					
318 2GT	159	318					
320 2GT	160	320					
322 2GT	161	322					
324 2GT	162	324					
326 2GT	163	326					
328 2GT	164	328					
332 2GT	166	332					
336 2GT	168	336					
338 2GT	169	338					
340 2GT	170	340					
344 2GT	172	344					
346 2GT	173	346					
348 2GT	174	348					
350 2GT	175	350					
352 2GT	176	352					
354 2GT	177	354					
358 2GT	179	358					
360 2GT	180	360					
366 2GT	183	366					
370 2GT	185	370					
372 2GT	186	372					
376 2GT	188	376					
380 2GT	190	380					
382 2GT	191	382					
386 2GT	193	386					
394 2GT	197	394					
400 2GT	200	400			950	1,420	1,930
406 2GT	203	406					
412 2GT	206	412					
420 2GT	210	420					
426 2GT	213	426					
430 2GT	215	430					
436 2GT	218	436					
440 2GT	220	440					
444 2GT	222	444					
446 2GT	223	446					
448 2GT	224	448					
452 2GT	226	452					
460 2GT	230	460					
470 2GT	235	470					
478 2GT	239	478					
484 2GT	242	484					
486 2GT	243	486					
488 2GT	244	488					
492 2GT	246	492					
494 2GT	247	494					
500 2GT	250	500					
502 2GT	251	502					
504 2GT	252	504					
508 2GT	253	508					
516 2GT	258	516					
524 2GT	262	524					
530 2GT	265	530					
544 2GT	272	544					
550 2GT	275	550					
558 2GT	278	558					
570 2GT	285	570					
572 2GT	286	572					
578 2GT	289	578			1,090	1,620	2,120
586 2GT	293	586					
596 2GT	299	596					
600 2GT	300	600					
606 2GT	303	606					
616 2GT	308	616					
630 2GT	315	630					
634 2GT	317	634					
646 2GT	323	646			1,170	1,680	2,180
660 2GT	330	660					
670 2GT	335	670					
676 2GT	338	676					
690 2GT	345	690					
696 2GT	348	696					
702 2GT	351	702					
726 2GT	363	726					
742 2GT	371	742					
752 2GT	376	752					
760 2GT	380	760					
772 2GT	386	772			1,200	1,700	2,240
782 2GT	391	782					
800 2GT	400	800					
810 2GT	405	810					
852 2GT	426	852					
860 2GT	430	860					
866 2GT	433	866					
892 2GT	446	892			1,260	1,820	2,320
900 2GT	450	900					
930 2GT	465	930					
950 2GT	475	950					
976 2GT	488	976			1,400	1,960	2,430
994 2GT	497	994					

種類 3GT (Pitch: 3mm)

Type	型式 ベルトNo.	ベルト 呼び幅	歯数	ベルト 周長 (mm)	Y基準単価 ベルト呼び幅		
					60	90	150
102 3GT	34	102					
105 3GT	35	105			1,030	1,480	2,350
108 3GT	36	108					
111 3GT	37	111					
114 3GT	38	114					
117 3GT	39	117					
120 3GT	40	120					