

JOINT LINKS・OFFSET LINKS

ジョイントリンク・オフセットリンク

価格改訂



新価格

●特長：チェーンをつなぐジョイントリンクです。予備、補修用に1口からお選びいただけます。対象チェーン P.1665 ※()内の数値は無給油タイプの寸法です。

●ジョイントリンク

JNTC (スチール)
JMTC (無給油)
JNTS (ステンレス)

RoHS10

型式 Type	呼び	h	m	n	t	φD	H	¥基準単価		
								JNTC	JMTC	JNTS
11	2.28	3.17	5.44	0.38	1.57	3.5	—	—	190	
15	2.85	3.90	6.75	0.57	1.62	3.7	90	—	—	
25	3.80	4.80	8.80	0.78	2.31	5.2	50	—	100	
35	5.70	7.10	12.85	1.20	3.60	7.7	45	—	100	
JNTC (スチール)	40	8.02	9.53	17.55	1.15	3.97	11.7	45	100	140
JMTC (無給油)		(8.65)	(10.20)	(18.85)	(1.50)	(3.96)	(10.4)			
JNTS (ステンレス)	50	10.15	11.60	21.75	2.00	5.09	14.6	60	110	180
		(10.60)	(12.70)	(23.30)		(5.08)	(13.0)			
	60	12.65	14.15	26.80	2.40	5.96	17.5	81	160	240
		(13.55)	(15.50)	(29.05)		(5.95)	(15.6)			
	80	16.07	19.18	35.00	3.20	7.94	21.1	120	—	440

●オフセットリンク

JNOC (スチール)
JMOC (無給油)
JNOS (ステンレス)

RoHS10

*奇数リンクが必要な場合ご使用ください。

※()内の数値は無給油タイプの寸法です。

型式 Type	呼び	h	m	n	t	φD	H	W	¥基準単価		
									JNOC	JMOC	JNOS
35	5.70	7.10	12.80	1.25	3.59	8.8	4.78	69	—	220	
40	8.02	9.53	17.55	1.50	3.97	11.7	7.95	90	310	270	
	(9.20)	(11.30)	(20.50)	(2.00)	(3.96)	(12.0)	(7.55)				
JNOC (スチール)	50	10.15	11.60	21.75	2.00	5.09	14.6	9.53	120	350	330
JMOC (無給油)		(10.90)	(13.20)	(24.10)	(2.40)	(5.08)	(15.0)	(9.26)			
JNOS (ステンレス)	60	12.65	14.15	26.80	2.40	5.96	17.5	12.70	160	820	400
		(14.50)	(17.00)	(31.50)	(3.20)	(5.95)	(18.0)	(12.28)			
	80	16.07	19.18	35.25	3.20	7.94	23.0	15.88	240	—	670

●特長：標準チェーンにアタッチメントが付いたジョイントリンクです。対象チェーン P.1666

●アタッチメント付ジョイントリンク

JNT-L
JNT-T

RoHS10

材質 スチール

型式 Type	呼び	ピン		プレート		アタッチメント				¥基準単価	
		L1	L2	t	C	X	Y	N	d	JNT-L	JNT-T
JNT-L (片側タイプ)	40	8.07	9.48	1.5	8.5	12.7	17.4	9.5	3.6	66	93
	50	10.17	11.63	2.0	10.5	15.9	22.3	12.7	5.2	100	130
JNT-T (両側タイプ)	60	12.70	14.20	2.4	12.2	19.05	27.2	15.9	5.2	130	180
	80	16.15	19.25	3.2	15.88	25.4	35.2	19.1	6.8	170	250

●1~9リンクのご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。
[計算例①] JNTC40を3リンクご注文の場合
1リンクあたりのパラチャージ：200円+3リンク=66円
1リンクあたりの価格：基準単価45円+66円=111円
計(1明細行) 111円×3リンク=333円

[計算例②] JNTC40を20リンクご注文の場合
基準単価45円×20リンク=900円(パラチャージなしの場合)

Order 注文例

型式 JNTC60
JNT-L40

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~9 10~100 101~

適用価格 パラチャージ 基準単価
通常 価格表 お見積り

出荷日 通常 通常 お見積り

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●特長：ダブルピッチチェーン用ジョイントリンクです。対象チェーン P.1665

●ダブルピッチSタイプ専用ジョイントリンク

JNTWC

RoHS10

材質 スチール

型式 Type	呼び	h	m	n	T	t	φD	φR	H	W
	50	10.15	11.60	21.75	2.0	2.0	5.09	10.16	14.6	9.53

Order 注文例

型式 JNTWC40

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~100 101~

適用価格 通常 お見積り

出荷日 通常 通常 お見積り

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはお見積り

型式	¥基準単価	¥スライド単価	
JNTWC	40	280	100
	50	320	130

SPROCKETS -11B・15B SERIES-

標準スプロケット

-11B・15Bシリーズ-

価格改訂



新価格

●特長：自由に追加加工可能な軸穴粗加工品(軸穴仕様[S])もお選びいただけます。

●付属品 セットスクリーン(軸穴仕様[P]・[N]のみ)

軸穴仕様[S] (粗加工)

軸穴仕様[P] (丸穴+タップ)

軸穴仕様[P] (丸穴+タップ)

軸穴仕様[N] (新JISキー+タップ)

セットスクリーン (11B) 歯数12~18 M3
20~48 M4

●歯先とキー溝のスレは±0.5mm

※S型軸穴径の数値は目安であり、数値より1mmになる場合がございます。(下穴加工品)

●適合チェーン選定方法 P.1652

チェーン伝動機構の技術情報 P.2445

型式 Type	呼び	ボス タイプ	歯数	軸穴 仕様	軸穴径(D)			Dp	Do	H	L	B	ℓ	¥基準単価									
					S 仕様	P 仕様(H7)	N 仕様(H7)							S仕様	P・N仕様								
SSP	11	B	12	S	5	5		14.475	16.2	9.4	10.5	1.6	4	6	1,060	1,550							
			15		5	5	6	18.02	19.9	13				12	1,080	1,600							
			16		5	5	6	8	19.204	21.1				14	14	1,160	1,660						
			18		6	6	8	21.575	23.5	16				18	1,180	1,710							
			20		8	8	10	23.949	25.9					23	1,200	1,770							
			24		8	8	10	28.703	30.7					26	1,390	2,040							
			28		8	8	10	33.462	35.5					29	1,440	2,230							
			30		8	8	10	35.842	37.9					30	1,470	2,330							
			34		8	8	10	40.604	42.7					38	1,660	2,600							
			36		8	8	10	42.986	45.1					41	1,690	2,860							
			40		8	8	10	47.751	49.8					47	1,940	3,350							
			48		8	8	10	57.283	59.4					61	2,080	3,630							
			SP		15	B	11	S	5	5					16.9	19	11	12	2	6	9	830	1,040
							12		5	5				6	18.4	20.5	12				10	850	1,090
13	5	5		6			8		19.9	22	14	14	850	1,140									
14	8	8					21.4		23.5	15	17	880	1,140										
15	8	8					22.91		25	17	12	22	890	1,140									
16	10	10					24.41		26.5	18	23	900	1,140										
17	10	10					25.92		28	20	32	940	1,140										
18	10	10					27.43		29.5	22	40	950	1,140										
20	10	10					30.44		32.5	24	49	1,020	1,250										
24	10	10					36.49		39	30	88	1,160	1,410										
26	12	12					39.51		42	33	104	1,400	1,970										
28	12	12					42.54		45	37	131	1,480	2,030										
30	12	12					45.56		48	39	147	1,590	2,250										
33	12	12					50.1		52.5	40	178	1,810	2,700										
35	12	12		53.13	55.5	40	182	1,850	2,810														

●S・P仕様5・6の軸穴公差はH8です。

●軸穴加工寸法表(15B)

軸穴径 D	キー溝 bz×tz	セットスクリーン M
5・6	—	3
8	—	4
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
15	5×2.3	6
16	5×2.3	6

Order 注文例

型式 - 軸穴仕様 - 軸穴径

SSP11B15 - P - 6

SP15B20 - S - 10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●SSP11B・SP15B

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●SSP11Bシリーズ

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~20	21~50	51~
値引率	5%	10%	13%	10%	10%
出荷日	通常	通常	+2日	お見積り	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●SP15Bシリーズ

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~20	21~50	51~
値引率	5%	7%	10%	10%	10%
出荷日	通常	通常	+2日	お見積り	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

21 チェーン
スプロケット