

IDLER SPROCKETS WITH BOSS ボス付アイドラースプロケット

-35B・40B・50B・60Bシリーズ-

価格改訂
 ■:値下げ価格
 ■:新価格
 ■:スライド値引率変更


●CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■特長: 通常のsprocketの両サイドにベアリングが入っているアイドラです。



Type	M材質		S表面処理
	本体	ベアリング	
DRCBW	S45C相当 (歯先高周波焼入)	スチール	四三酸化鉄皮膜
DRCSBW	SUS304相当	ステンレス	-

・片持ちピンはP909～932をご参照ください。
 ・従動軸側のテンション調整に使う場合、P1681のテンショナーユニットも合わせてご参照ください。



■適合チェーン選定方法 P.1652

型式 Type	呼び	歯数	d	Dp	Do	Dh	ボス		T	ベアリング寸法			¥基準単価		
							H	L		No.	D1	b	DRCBW	DRCSBW	
DRCBW DRCSBW	35	10	10	30.82	34	13			20	4.3	6700ZZ	15	4	2,380	3,660
		12	12	36.80	41	18	*24.5			6801ZZ	21	5	2,410	3,690	
		13	12	39.80	44	18	*30.5			6801ZZ	21	5	2,410	3,740	
		14	12	42.81	47	21	*32			6901ZZ	24	6	2,150	3,820	
		15	12	45.81	51	24	*35			6001ZZ	28	8	2,170	3,850	
		16	12	48.82	54	24	*37			6001ZZ	28	8	2,190	3,980	
		18	15	54.85	60	28	*44			6002ZZ	32	9	2,700	4,350	
		20	15	60.89	66	28	*50			6002ZZ	32	9	2,730	4,430	
		21	15	63.91	69	28	*53			6002ZZ	32	9	2,740	5,110	
		25	20	76	81	34	*53			6904ZZ	37	9	3,330	6,710	
		32	20	97.18	102	34	*53			6904ZZ	37	9	3,460	8,050	
		40	10	12	41.10	46	18	*32			6801ZZ	21	5	2,030	4,000
	11		12	45.08	51	21	*36			6901ZZ	24	6	2,000	3,870	
	12		12	49.07	55	24	*40			6001ZZ	28	8	1,970	3,940	
	13		12	53.07	59	24	*37			6001ZZ	28	8	2,210	4,090	
	14		12	57.07	63	24	*42			6001ZZ	28	8	2,230	4,270	
	15		15	61.08	67	28	*46			6002ZZ	32	9	2,540	4,870	
	16		15	65.1	71	28	*50			6002ZZ	32	9	2,550	5,060	
	17		20	69.12	76	34	*54			6904ZZ	37	9	3,070	5,740	
	18		20	73.14	80	34	*57			6904ZZ	37	9	3,100	6,030	
	19		20	77.16	84	34	*62			6904ZZ	37	9	3,130	6,230	
	20		25	81.18	88	36	*67			6905ZZ	42	9	3,260	7,330	
	24		25	97.3	104	36	*63			6905ZZ	42	9	3,320	8,190	
	25	25	101.33	108	36	*63			6905ZZ	42	9	3,900	8,540		
26	25	105.36	112	36	*63			6905ZZ	42	9	4,120	8,740			
50	12	15	61.34	69	29	*50			6202ZZ	35	11	2,570	5,000		
	14	15	71.34	79	29	*52			6202ZZ	35	11	2,670	5,540		
	15	20	76.35	84	34	*57			6904ZZ	37	9	3,000	6,460		
	17	20	86.39	94	34	*67			6904ZZ	37	9	3,210	7,670		
	18	25	91.42	100	41	*72			6005ZZ	47	12	3,370	8,330		
	20	25	101.48	110	41	*73			6005ZZ	47	12	3,420	9,090		
	24	30	121.62	130	48	*73			6006ZZ	55	13	3,820	11,660		
	28	35	141.79	150	49	*73			6907ZZ	55	10	4,710	13,460		
	12	15	73.6	83	29	*51			6202ZZ	35	11	2,750	-		
	14	20	85.61	95	40	*62			6204ZZ	47	14	3,070	-		
	15	20	91.62	101	40	*68			6204ZZ	47	14	3,290	-		
	17	25	103.67	113	45	*73			6205ZZ	52	15	3,660	-		
60	19	30	115.74	126	55	*83			6206ZZ	62	16	4,070	-		
	20	30	121.78	132	55	*83			6206ZZ	62	16	4,250	-		
	22	30	133.86	144	55	*83			6206ZZ	62	16	5,070	-		
	25	35	151.99	162	60	*83			6207ZZ	72	17	6,790	-		
	30	35	182.25	193	60	*83			6207ZZ	72	17	7,430	-		

*印は、ボス外径に溝があります。

Order 注文例
 型式 - 歯数
DRCBW50 - 20
DRCSBW40 - 25


Delivery 出荷日
3 日日出荷

Example 使用例

Price 価格
 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	5%	8%

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



IDLER SPROCKETS WITH BOSS ボス付アイドラースプロケット/小型アイドラ

-2040B・2050B・2060Bシリーズ-

価格改訂
 ■:値下げ価格
 ■:新価格
 ■:スライド値引率変更


●CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■特長: ダブルピッチsprocketの両サイドにベアリングが入っているアイドラです。



Type	M材質		S表面処理
	本体	ベアリング	
DRCBW	S45C相当 (歯先高周波焼入)	スチール	四三酸化鉄皮膜

・片持ちピンはP909～932をご参照ください。
 ・従動軸側のテンション調整に使う場合、P1681のテンショナーユニットも合わせてご参照ください。



型式 Type	呼び	歯数	d	Dp	Do	Dh	ボス		T	ベアリング寸法			¥基準単価
							H	L		No.	D1	b	
DRCBW	2040	21	20	86.17	92	34	69	25	7.2	6904ZZ	37	9	3,370
		23	25	94.15	100	36	77			6905ZZ	42	9	3,420
		25	25	102.14	108	36	63			6905ZZ	42	9	3,470
		19	25	97.78	105	41				6005ZZ	47	12	3,480
		21	30	107.72	115	48	73	28	8.7	6006ZZ	55	13	3,880
		25	30	127.67	135	48				6006ZZ	55	13	4,110
	2060	19	30	117.34	126	55	83	40	11.7	6206ZZ	62	16	4,190
		25	30	153.2	162	55	80	45		6206ZZ	62	16	4,640

Order 注文例
 型式 - 歯数
DRCBW2040 - 23

Delivery 出荷日
3 日日出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


適合チェーンはCHEW40・CHEW50となります。 P.1665



Type	M材質		S表面処理	H硬度
	本体	ベアリング		
SDRCH	S45C(高周波焼入)	スチール	四三酸化鉄皮膜	55~60HRC T部焼入硬度 深さ1~2mm

■取付例
 他のsprocketの歯と干渉してしまう箇所に最適です。

アイドラの軸は、片持ちピンP909～932をご参照ください。



適合チェーン選定方法 P.1652

型式 Type	呼び	D	d	L	T	dh	H	S	ベアリング寸法			使用止め輪	¥基準単価
									No.	D1	B		
SDRCH	35	30	6	12	4.4	13	2.2	3	606ZZ	17	6	RTWN17	1,500
		40	10	15	22	26	3.5	6000ZZ	26	8	RTWN26	1,700	
		50	12	16	26	22	3	6201ZZ	32	10	RTWN32	1,800	
		40	10	15	22	22	3.5	6000ZZ	26	8	RTWN26	1,680	
		50	10	19	26	22	5.5	6000ZZ	26	8	RTWN26	1,970	
		60	12	19	29	22	4.5	6201ZZ	32	10	RTWN32	2,130	
	50	70	15	19	29	4	6202ZZ	35	11	RTWN35	2,380		
		60	12	23	26	6.5	6201ZZ	32	10	RTWN32	2,230		
		70	15	23	29	6	6202ZZ	35	11	RTWN35	2,450		

Order 注文例
 型式 - D
SDRCH40 - 60

Delivery 出荷日
3 日日出荷

Price 価格
 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	5%	8%

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

注文詳細
3本以上で1明細行当たり一律540円