

# LOCATING PINS LARGE TAPER HEAD TYPE -PRESS FIT- 位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-

価格改訂  
: 値下げ価格  
: 新価格  
: スライド値引率変更

2日目納期短縮  
出荷

大口対応  
BIG ORDER

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名: 22\_Locating\_Pins

■特長: 頭部がテーパのスタンダードなタイプです。圧入して使用します。低コストかつバリエーションも豊富で、当日出荷が可能です。

材質No.	材質	表面処理	硬度	P寸固定		P・L・B寸指定	
				Type	D公差・形状	Type	D公差・形状
①	SKS3相当	—	焼入硬度60~63HRC	JP	<丸>	FP	<丸>
②	SKS3相当	硬質クロムメッキ	焼入硬度60~63HRC メッキ硬度750HV~	GJP	BB (m6)	GFP	BA (m6)
③	SKS3相当	—	—	BJP	BPB (p6)	BFP	BPA (p6)
④	SUS304*	—	—	SJP	<ダイヤ>	SFP	<ダイヤ>
⑤	SUS304	硬質クロムメッキ	メッキ硬度750HV~	HJP	DB (m6)	HFP	BD (m6)
⑥	SUS440Cまたは13Crステンレス	—	焼入硬度50~55HRC	CJP	DPB (p6)	CFP	BPD (p6) DG (g6)

\*P寸固定タイプの場合、SUS304相当となります。

RoHS 10

## Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

●④SUS304以外

数量区分	標準対応				個別対応	
	小口	小口	大口	大口	小口	大口
数量	1~4	5~19	20~49	50~99	100~300	301~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	18%	お見積り
出荷日	通常				18日	お見積り

●④SUS304

数量区分	標準対応				個別対応	
	小口	小口	大口	大口	小口	大口
数量	1~4	5~19	20~49	50~99	100~300	301~500
値引率	基準単価	5%	10%	15%	40%	50%
出荷日	通常				+5日	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
※ダイヤ形状D=1は、210以上お見積りとなります。  
※在庫品は、510以上お見積りとなります。

長納期大口割 (ストック)

※ストックについては、P.135をご覧ください。  
ご利用の方はWOSにてご確認ください。

## ■P寸固定タイプ

D	¥基準単価 丸形状						¥基準単価 ダイヤ形状					
	①SKS3焼 JPB BB (m6) JPB	②SKS3硬質 GJP BB (m6) GJP	③SKS3 BJP BB (p6) BJB	④SUS304 SJP BB (m6) SJB	⑤SUS304硬質 HJP BB (m6) HJB	⑥SUS440Cまたは13Crステンレス CJP BB (p6) CJB	①SKS3焼 JPD DB (m6) JPD	②SKS3硬質 GPD DB (m6) GPD	③SKS3 BPD DB (p6) BPD	④SUS304 SPD DB (m6) SPD	⑤SUS304硬質 HPD DB (m6) HPD	⑥SUS440Cまたは13Crステンレス CPD DB (p6) CPD
1	740	990	660	1,110	1,370	1,220	—	—	—	—	—	—
2	320	360	240	430	600	480	370	490	330	550	770	620
3	330	370	250	460	640	500	400	540	360	590	800	660
4	360	410	270	500	700	550	440	590	390	650	870	710
5	390	450	300	540	760	600	470	630	420	700	910	780
6	420	480	320	570	770	630	490	660	440	740	960	820
8	440	510	340	600	810	660	520	700	460	780	1,020	860
10	460	520	350	630	850	680	540	720	480	820	1,060	890
12	480	550	360	660	880	690	570	760	510	860	1,110	900
13	500	580	380	680	890	750	590	790	530	890	1,160	980
16	570	760	510	910	1,190	1,010	790	1,060	710	1,190	1,450	1,310
20	730	980	650	1,160	1,420	1,270	1,000	1,350	900	1,510	1,810	1,650

## ■P寸・L寸・B寸指定タイプ

D	¥基準単価 丸形状						¥基準単価 ダイヤ形状					
	①SKS3焼 FPB BA (m6) FPB	②SKS3硬質 GFB BA (m6) GFB	③SKS3 BFB BA (p6) BFB	④SUS304 SFB BA (m6) SFB	⑤SUS304硬質 HFB BA (m6) HFB	⑥SUS440Cまたは13Crステンレス CFB BA (p6) CFB	①SKS3焼 FPBD DB (m6) FPBD	②SKS3硬質 GFBDB (m6) GFBDB	③SKS3 BFBDB (p6) BFBDB	④SUS304 SFBDB (m6) SFBDB	⑤SUS304硬質 HFBDB (m6) HFBDB	⑥SUS440Cまたは13Crステンレス CFBDB (p6) CFBDB
1	1,740	2,230	1,490	2,600	3,130	2,850	920	1,220	820	1,500	2,410	1,560
2	670	860	570	1,010	1,260	1,110	860	1,110	740	1,290	1,570	1,450
3	710	910	600	1,070	1,320	1,190	940	1,200	800	1,380	1,660	1,540
4	780	1,000	670	1,180	1,430	1,290	1,030	1,330	880	1,520	1,820	1,670
5	860	1,110	740	1,270	1,540	1,410	1,090	1,400	940	1,640	1,980	1,820
6	890	1,140	760	1,340	1,620	1,470	1,160	1,490	990	1,740	2,090	1,920
8	940	1,200	800	1,410	1,700	1,540	1,230	1,580	1,050	1,820	2,190	2,000
10	980	1,260	840	1,470	1,770	1,620	1,270	1,630	1,090	1,920	2,300	2,090
12	1,030	1,330	880	1,540	1,840	1,620	1,340	1,710	1,140	2,000	2,400	2,120
13	1,070	1,370	920	1,610	1,930	1,760	1,380	1,770	1,180	2,090	2,510	2,130
16	1,430	1,840	1,220	2,140	2,570	2,360	1,850	2,370	1,580	2,780	3,340	3,080
20	1,800	2,310	1,540	2,720	3,260	2,980	2,340	3,000	2,000	3,530	4,240	3,870

Alteration 追加加工  
 型式: P - L - B - (MH・NTK・TC・RC)  
 5 日目出荷  
 追加加工: FPBPA10 - P11.01 - L12 - B6.4 - TC6  
 ※P寸固定タイプは追加加工適用不可

Alterations Code	タップ加工 MH	抜きタップ加工 NTK	先端テーパ部長さ変更 TC	首下R加工 RC
Spec.	タップ加工をします。 既定方法 MH  ※D≥6に適用 ※B≥2+4 ※M+2≤P-2×m×tan15° (≒0.27) ※NTKとの併用不可	抜きタップ加工をします。 既定方法 NTK  ※D≥6のみに適用 ※MH・TCとの併用不可 ※D寸部までの有効タップ長さは、B寸指定範囲により変わります。 ※L+B+m≤M×3の場合は、タップが貫通となります。 ※L+B+m≤M×5の場合は、下穴が貫通する場合があります。	m寸法を変更します。 既定方法 TC8 (1mm単位)  ※B+m≥TC+2 (ストレート部min. 2mm) ※P≥2.00に適用可 ※P/2-TC×tan15° (≒0.27) > 0.5 (先端φ1.0min.) ※TCの指定により、B寸法が変わります。(変更後B寸法=B+m-TC) ※NTKとの併用不可	首下の逃をR0.5に変更します。 既定方法 RC  ※P-D≥2の場合に適用
¥/1Code	300	300	300	300

## ■P寸固定タイプ

Type	D公差・形状	D寸公差		P選択	L	B	C	m	ℓ	(W)	
		m6	p6								
JP GJP BJP SJP HJP CJP	<丸> BB (m6) BPB (p6)  <ダイヤ> DB (m6) DPB (p6) ※D≥2に適用	1		2	3	3	0.1	0.5	0	—	
		2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	3 4	4	5	0.5	1	1	1.2
		3			4 5 6	5	6		2	1	1.5
		4			5 6	6	8		3	1	1.8
		5	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	6 8	10	10	1	3	1	2.2
		6			8 10	10	10		3	1	3
		8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	10 12 13	15	15	1.5	4	2	3.5
		10			12 13 15	15	15		4	2	4
		12			13 15 16	22	22	2	4	2	5
		13	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	15 16	22	22		4	2	5.5
		16			20 25	30	30	3	5	2	7
		20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	25 30	30	30		5	2	9

## ■P寸・L寸・B寸指定タイプ

Type	D公差・形状	D寸公差			指定P単位	指定L単位	指定B単位	C	m	ℓ	(W)	
		m6	p6	g6								
FP GFP BFP SFP HFP CFP	<丸> BA (m6) BPA (p6) BG (g6)  <ダイヤ> BD (m6) BPD (p6) DG (g6)	1			1.20 (1.50)~3.00 (2.50)	2・3	1.0~5.0	0.1	0.5	0	0.6	
		2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	2.50~6.00 (4.00)	2~6	1.0~15.0 (10.0)	0.5	1	1	1.2
		3				3.50~8.00	3~10	1.0~15.0 (10.0)		2	1	1.5
		4				4.50~8.00	3 (4)~14	1.0~15.0 (10.0)		2	1	1.8
		5	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	5.50~10.00	5~15	1.0~15.0 (10.0)	1	3	1	2.2
		6				6.50~10.00	5~15	1.0~30.0 (25.0)		3	1	3
		8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	8.50~15.00	5 (6)~16	1.0~30.0 (25.0)	1.5	3	1	3.5
		10				11.00~17.00	5 (10)~20	3.0~30.0 (25.0)		4	2	4
		12				13.00~18.00	6 (10)~24	3.0~30.0 (25.0)	2	4	2	5
		13	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	14.00~20.00	7 (12)~26	5.0~30.0 (25.0)		4	2	5.5
		16				17.00~27.00	8 (15)~32	5.0~30.0		5	2	7
		20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	22.00~30.00	10 (15)~40	5.0~30.0	3	5	2	9

※P寸( )・L寸( )・B寸( )はダイヤ形状に適用

Order 注文例  
 型式: P - L - B  
 Type: JP BB 6 - 10  
 FP BA 10 - P12.02 - L10 - B3.2  
 FP BD 12 - P13.97 - L12 - B5

Delivery 出荷日  
 ●P寸固定 材質No.①④⑥  
 在庫品 翌日出荷 P.133  
 ※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。  
 ●P寸固定 材質No.③/P・L・B寸指定 材質No.①③④⑥  
 2 日目出荷  
 ●P寸固定 材質No.②⑤/P・L・B寸指定 材質No.②⑤  
 3 日目出荷  
 ●2日目・3日目共通  
 ※注文締切  
 ストックA早割 翌日出荷 800円/1明細行 PM 3:00迄 P.134  
 ストックA 翌日出荷 600円/1本 PM 6:00迄  
 ※ストックA早割は1明細行当たり一律300円  
 ※ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円  
 ※材質No.②⑤硬質クロムメッキ品はストック適用不可

22 位置決めピン  
治具  
フッ  
シ  
ン  
ユ  
ン