

IDLERS アイドラー -背面テンションタイプ-

価格改訂


- ：値下げ価格
- ：新価格
- ：スライド値引変更

**大口
対応
BIG ORDER**


アイドラー軸(片持ちピン)はP.909~932から選択できます。
テンショナーはP.1681~1682からお選びいただけます。

カタログ規格外品はこちら P.137
CADデータフォルダ名: 19_Timing_Pulleys

CADデータフォルダ名: 19_Timing_Pulleys



Type		M 材質		S 表面処理	
フランジ無し	フランジ付	本体	フランジ	ベアリング	
AFBD	AFDF	2000系アルミ合金	アルミ合金	白アルマイト	
BFBD	BFDF	S45C相当	SPCC	スチール	四三酸化鉄皮膜
MFBD	MFDF				無電解ニッケルメッキ
SFBD	SFDF	SUS304		ステンレス	



ベアリングは圧入になります。*軸受精度JIS B1514 0級(圧入前)

センターベアリングタイプ

型式	Type	W	D	F	A	適応ベルト呼び	ベアリング寸法		使用止め輪	¥基準単価										
							No.	d		B	フランジ無し				フランジ付					
											AFBD	BFBD	MFBD	SFBD	AFDF	BFDF	MFDF	SFDF		
フランジ無し	9	20	25	5	040	2.5	695ZZ	5	4	RTWS13	RTWN13	1,190	—	—	—	1,940	—	—	—	
フランジ付	19	35	45	14	050	—	5.5	628ZZ	8	8	RTWS24	RTWN24	1,370	1,590	1,340	2,050	1,770	2,020	1,840	2,490

両サイドベアリングタイプ

型式	Type	W	呼び	D	F	A	適応ベルト呼び	ベアリング寸法		¥基準単価				
								No.	d	B	フランジ無し		フランジ付	
											AFBD	AFDF		
フランジ無し	9	15	18	5	040	—	675ZZ×2	5	2.5	1,440	1,800			
フランジ付	26	40	48	21	075	—	6200ZZ×2	10	8	1,790	2,070			

Order 注文例

センターベアリングタイプ 型式 - D
AFBD9 - 20

両サイドベアリングタイプ 型式 - 呼び
AFBD11 - 15

Delivery 出荷日

3 日日出荷

注文例

ストックA早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄

ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

ストックA早割は1明細行当たり一律200円

ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円

大口 出荷日 +5 日日出荷 数量 30~50

ストック対応なし



Price 価格

数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

数量区分	小口	大口	個別対応
数量	1~9	10~12	13~14
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	+5日	お見積り

ベアリングの詳細寸法はP.1025・1027を、止め輪の詳細寸法はP.2-302をご覧ください。


IDLERS / IDLER SHAFTS アイドラー/アイドラー軸 -樹脂タイプ-



使用雰囲気温度: 80℃以下 *軸受精度 JIS B 1514 0級

型式	Type	D	W	W1	F	L	S	ベアリング寸法			適用アイドラー軸			
								No.	d	B	TPBSN		TPCFN	
											1~10コ	11~30コ	1~10コ	11~30コ
TPBSN	38	15	18	42	18	4.5	6200ZZ	10	9	WS010S	700	360	720	400
TPCFN	40	20	26	48	26	8	6201ZZ	12	10	WS116S・WS122S	720	400	1,050	440

アイドラー軸



型式	A	B	D	l1	M1×Pitch	l2	M2×Pitch	E	L	¥基準単価	
										1~10コ	11~30コ
WS	8.5	10	10	17	M10×1.5	12	M8×1.25	14	47.5	650	290
	9.5	12	12	20	M10×1.5	14	M10×1.5	17	55.5	860	310

Order 注文例

型式 - W(W1)
TPCFN50 - 31
WS222S

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

Price 価格

数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
値引率	1~30	31~
出荷日	基準単価	お見積り
	通常	お見積り

11~29個は規格表内のスライド単価をご参照下さい。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

19 タイミングプーリー
ヘルプ・メカリンク