



TIMING BELT -MXL-XL-L-H- タイミングベルト (MXL・XL・L・H)



■: 新価格

■ タイミングベルトMXL・XL・L・HはタイミングプーリMXL・XL・L・H P.1475~P.1482と適合します。



Type	材質							
TBN	①背ゴム ②歯ゴム ③心線 ④歯布							
TUN	①②本体 ③心線							
クロロプレンゴム グラスファイバコードS・Z擦り交互連続 ナイロン帆布 ポリウレタン MXL: ケブラー XL・L: スチールコード								
種類	Pitch	2θ	Lr	h	H	Rr	Ra	単位質量 g/m(幅:10mm)
MXL (ゴム)	2.032	40°	1.14	0.51	1.11	0.13	0.13	11.0
MXL (ポリウレタン)	2.032	60°	—	0.46	1.22	—	—	10.0
XL	5.08	50°	2.57	1.27	2.27	0.38	0.38	22.0 (20.0)
L	9.525	40°	4.65	1.91	3.61	0.51	0.51	32.0 (30.0)
H	12.7	40°	6.12	2.29	4.59	1.00	1.00	40.0

- ① 使用温度 ゴム: -30~90°C ポリウレタン: 0~80°C (参考値)
- ② MXL, XLのゴムベルト(TBN)はゴム粉飛散を抑えるため一部歯面が黒色~茶色に切り替わっていますが、性能問題はありません。
- ③ タイミングベルトは種類によって、そのベルトNo.の数字に含まれる意味が異なりますのでご注意ください。
- ※ MXLはベルト歯数がベルトNo.になり、XL・L・Hはベルト周長(インチ寸法)がベルトNo.になります。
- ④ ベルト周長は心線の長さです。
- ⑤ ポリウレタンタイプは時間が経つと色の変化があります。
- ⑥ 特長・注意事項 P.1463 ⑦ 選択方法 P.2461

■種類 MXL (Pitch: 2.032mm) ※: 業界非標準タイプ

Type	型式 ベルトNo.	ベルト 呼び幅	歯数	ベルト 周長(mm)	Y基準単価					
					TBN		TUN			
					19	25	37	50	25	37
TBN (ゴム)	45MXL	45	91.44	700	820	1,030	—	—	—	—
	48MXL	48	97.54							
	50MXL	50	101.6							
	52MXL	52	105.66							
	53MXL	53	107.7							
	54MXL	54	109.73							
	55MXL	55	111.76							
	56MXL	56	113.79							
	57MXL	57	115.82							
	59MXL	59	119.89							
	60MXL	60	121.92							
	61MXL	61	123.95							
	63MXL	63	128.02							
	65MXL	65	132.08							
	67MXL	67	136.14							
	68MXL	68	138.18							
70MXL	70	142.24								
71MXL	71	144.27								
72MXL	72	146.3								
73MXL	73	148.34								
75MXL	75	152.4								
76MXL	76	154.43								
77MXL	77	156.46								
78MXL	78	158.5								
79MXL	79	160.53								
80MXL	80	162.56								
82MXL	82	166.62								
83MXL	83	168.66								
85MXL	85	172.72								
87MXL	87	176.78								
88MXL	88	178.82								
89MXL	89	180.85								
90MXL	90	182.88								
91MXL	91	184.91								
92MXL	92	186.94								
93MXL	93	188.98								
94MXL	94	191.01								
95MXL	95	193.04								
96MXL	96	195.07								
97MXL	97	197.1								
98MXL	98	199.14								
99MXL	99	201.17								
100MXL	100	203.2								
101MXL	101	205.23								
102MXL	102	207.26								
103MXL	103	209.3								
104MXL	104	211.33								
105MXL	105	213.36								
106MXL	106	215.39								
108MXL	108	219.46								
110MXL	110	223.52								
112MXL	112	227.58								
114MXL	114	231.65								
115MXL	115	233.68								
116MXL	116	235.71								
120MXL	120	243.84								
121MXL	121	245.87								
122MXL	122	247.9								
123MXL	123	249.94								
124MXL	124	251.97								
125MXL	125	254								
126MXL	126	256.03								
127MXL	127	258.06								
128MXL	128	260.1								
129MXL	129	262.13								
130MXL	130	264.16								
131MXL	131	266.19								
132MXL	132	268.22								
134MXL	134	272.32								
135MXL	135	274.35								
136MXL	136	276.38								
140MXL	140	284.48								
142MXL	142	288.54								
144MXL	144	292.61								
145MXL	145	294.64								
146MXL	146	296.67								
148MXL	148	300.74								
150MXL	150	304.8								
155MXL	155	314.96								
158MXL	158	321.06								
160MXL	160	325.12								
162MXL	162	329.18								

Type	型式 ベルトNo.	ベルト 呼び幅	歯数	ベルト 周長(mm)	Y基準単価					
					TBN			TUN		
					19	25	37	50	25	37
TBN (ゴム)	165MXL	165	335.28	910	1,080	1,410	2,130	1,000	1,330	—
	170MXL	170	345.44							
	175MXL	175	355.6							
	180MXL	180	365.76							
	184MXL	184	373.89							
	190MXL	190	386.08							
	192MXL	192	390.14							
	195MXL	195	396.24							
	200MXL	200	406.4							
	210MXL	210	426.72							
	213MXL	213	430.78							
	221MXL	221	449.07							
	222MXL	222	451.1							
	224MXL	224	455.17							
	226MXL	226	459.23							
	228MXL	228	463.3							
230MXL	230	467.36								
232MXL	232	471.42								
235MXL	235	477.52								
236MXL	236	479.55								
239MXL	239	485.65								
240MXL	240	487.68								
245MXL	245	497.84								
248MXL	248	503.94								
249MXL	249	505.97								
250MXL	250	508								
256MXL	256	520.19								
260MXL	260	528.32								
262MXL	262	532.38								
265MXL	265	538.48								
273MXL	273	554.74								
275MXL	275	558.8								
277MXL	277	562.86								
280MXL	280	568.96								
281MXL	281	570.99								
285MXL	285	579.12								
288MXL	288	585.22								
290MXL	290	589.28								
295MXL	295	599.44								
296MXL	296	601.47								
297MXL	297	603.5								
300MXL	300	609.6								
305MXL	305	619.76								
310MXL	310	629.92								
312MXL	312	633.98								
315MXL	315	640.08								
316MXL	316	642.11								
320MXL	320	650.24								
330MXL	330	670.56								
332MXL	332	674.62								
334MXL	334	678.68								
336MXL	336	682.75								
337MXL	337	684.78								
340MXL	340	690.88								
347MXL	347	705.1								
350MXL	350	711.2								
355MXL	355	721.36								
358MXL	358	727.46								
359MXL	359	729.49								
360MXL	360	731.52								
364MXL	364	739.65								
365MXL	365	741.68								
370MXL	370	751.84								
372MXL	372	755.9								
380MXL	380	772.16								
390MXL	390	792.48								
397MXL	397	806.7								
400MXL	400	812.8								
405MXL	405	822.96								
420MXL	420	853.44								
434MXL	434	881.89								
435MXL	435	883.92								
448MXL	448	910.34								
453MXL	453	920.5								
464MXL	464	942.85								
487MXL	487	989.58								
498MXL	498	1011.94								
500MXL	500	1016								
516MXL	516	1048.51								
525MXL	525	1066.8								
535MXL	535	1087.12								
550MXL	550	1117.6								

Order 注文例

Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストークA 当日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

ストークB 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.134

ストークC 即日出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.134

ストークAは3本以上1明細行当たり一律1,350円

ストークBは3本以上1明細行当たり一律810円

ストークCは3本以上1明細行当たり一律810円

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■種類 XL (Pitch: 5.08mm)

Type	型式 ベルトNo.	ベルト 呼び幅	歯数	ベルト 周長(mm)	Y基準単価							
					TBN				TUN			
					25	31	37	50	25	31	37	50
TBN (ゴム)	60XL	30	152.4	960	1,120	1,260	1,660	—	—	—	—	—
	66XL	34	172.72									
	70XL	35	177.8									
	76XL	38	193.04									
	78XL	39	196.12									
	80XL	40	203.2									
	84XL	42	213.36									
	88XL	44	223.52									
	90XL	45	228.6									
	92XL	46	233.68									
	94XL	47	238.76									
	96XL	48	243.84									
	98XL	49	248.92									
	100XL	50	254									
	102XL	51	259.08									
	104XL	52	264.16									
108XL	54	274.32										
110XL	55	279.4										
112XL	56	284.48										
114XL	57	289.56										
116XL	58	294.64										
118XL	59	299.72										
120XL	60	304.8										
121XL	61	309.88										
124XL	62	314.96										
126XL	63	320.04										
128XL	64	325.12										
130XL	65	330.2										
134XL	67	340.36										
136XL	68	345.44										
138XL	69	350.52										
140XL	70	355.6										
142XL	71	360.68										
144XL	72	365.76										
146XL	73	370.84										
148XL	74	375.92										
150XL	75	381										
152XL	76	386.08										
154XL	77	391.16										
156XL	78	396.24										
158XL	79	401.32										
160XL	80	406.4										
162XL	81	411.48										
164XL	82	416.56										
166XL	83	421.64										
168XL	84	426.72										
170XL	85	431.8										
172XL	86	436.88										
174XL	87	441.96										
176XL	88	447.04										
178XL	89	452.12										
180XL	90	457.2										
182XL	91	462.28										
184XL	92	467.36										
186XL	94	477.52										
190XL	95	482.6										
194XL	97	492.76										
196XL	98	497.84										
198XL	99	502.92										
200XL	100	508										
202XL	101	513.08										
206XL	103	523.24										
210XL	105	533.4										
212XL	106	538.48										
220XL	110	558.8										
228XL	114	579.12										
230XL	115	584.2										
234XL	117	594.36										
240XL	120	609.6										
242XL	125	635										
246XL	126	639.6										
250XL	128	650.24										
252XL	130	660.4										
254XL	135	685.8										
258XL	138	701.04										
260XL	140	711.2										
262XL	141	716.28										
290XL	145	736.6										
292XL	150	762										
310XL	155	787.4										
314XL	157	797.56										
320XL	160	812.8										
330XL	165	838.2										
340XL	170	863.6										
348XL	174	883.92										
352XL	176	894.08										
360XL	180	914.4										
365MXL	185	939.8										
376XL	188	955.04										
384XL	192	975.36										
388XL	194	985.52										
390XL	195	990.6										
396XL	198	1005.84										
424XL	212	1076.96										
420XL	230	1168										
490XL	245	1244.6										
564XL	282	1432.56										
592XL	296	1503.68										
630XL	315	1600.2										
828XL	414	2103.12										
860XL	430	2184.4										

Price 価格

● MXL・XL

■ 数量スライド価格 (●)1円未満切り捨て P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~4	5~12
大口	13~19	20~50
数量	1~4	5~12
値引率	基準値 62%	68% 72%
出荷日	通常	お見積り

● L

■ 数量スライド価格 (●)1円未満切り捨て P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~4	5~12
大口	13~19	20~50
数量	1~4	5~12
値引率	基準値 20%	28% 40%
出荷日	通常	お見積り

● H

■ 数量スライド価格 (●)1円未満切り捨て P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~4	5~12
大口	13~19	20~50
数量	1~4	5~12
値引率	基準値 5%	10% 18%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■種類 L (Pitch: 9.525mm)

Type	型式 ベルトNo.	ベルト 呼び幅	歯数
------	--------------	------------	----