

LOCATING PINS -SMALL DIAMETER TYPE-

# 小径位置決めピン 高硬度ステンレス

—ストレートタイプ—



CADデータフォルダ名: 22\_Locating\_Pins

■特長: φ3以下の微小ワーク用位置決めピン。耐食性に優れ、硬度もある為、基盤等の位置決めに最適です。

材質	硬度	TYPE			
		フラット	球面	テーパR	テーパ
高硬度ステンレス	35HRC~	SFKKS	SPKKS	STKKS	SXKKS

  

先端形状選択			
フラット SF	球面 SP	テーパR ST	テーパ SX

①先端形状部つなぎエッジ無し

R部寸法	
D	R
1.00~2.00	0.2
2.01~3.00	0.4

②取付部の面取りや公差の変更が追加加工が可能です。

型式	D 指定0.01mm単位	L 指定0.1mm単位	E(テーパのみ選択) 指定0.5mm単位
フラット SFKKS	1.00~2.00	3.0~30.0	0.5~2.5
球面 SPKKS	2.01~3.00	3.0~30.0	0.5~2.5
テーパR STKKS			
テーパ SXKKS			

④テーパRの場合、L-1≥1.85D-2.75R ⑤テーパの場合、L≥E+1 D≥E

Order 注文例

型式 - D - L - E

SPKKS - D1.51 - L20.2 (球面)

SXKKS - D2.28 - L10.5 - E2 (テーパ)

Delivery 出荷日 3 日目出荷

⑥注文締切 正午迄 P.134

⑦注文締切 PM 3:00迄

⑧注文締切 PM 6:00迄

⑨ストックA早割は1明細行当たり一律300円

⑩ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

D	¥基準単価		D	¥基準単価	
	フラットタイプ	球面タイプ		テーパRタイプ	テーパタイプ
1.00~2.00	540	560	1.00~2.00	620	590
2.01~3.00	360	380	2.01~3.00	410	370

■数量スライド価格 (⑪1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応							個別対応
	小口			大口				
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~300	301~500	501~1000	1001~
値引率	基準価格	5%	10%	15%	20%	20%	20%	お見積り
出荷日	通常							+2日 +4日 +7日

⑫表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - D - L - E - (GDC・CC)

SFKKS - D1.51 - L10.0 - CC (フラット)

SXKKS - D2.01 - L20.0 - E1.5 - GDC (テーパ)

⑬GDCとCCの併用不可

Alterations Code	導入部加工 GDC	C面取りサイズ変更 CC
Spec.	導入部を加工します。指定方法 GDC	D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。指定方法 CC
¥/1Code	200	200

Example 使用例

LOCATING PINS -SMALL DIAMETER TYPE-

# 小径位置決めピン 高硬度ステンレス

—小頭タイプ—



CADデータフォルダ名: 22\_Locating\_Pins

■特長: 取り付け側径と位置決め側径を変えられる為、取り付けに便利です。従来品に比べ大幅な低価格を実現しました。

材質	硬度	TYPE			
		フラット	球面	テーパR	テーパ
高硬度ステンレス	35HRC~	SFSKKS	SPSKKS	STSCKKS	SXSCKKS

  

先端形状選択			
フラット SF	球面 SP	テーパR ST	テーパ SX

①先端形状部つなぎエッジ無し

R部寸法	
D	R
1.01~2.00	0.2
2.01~3.00	0.4

②取付部の面取りや公差の変更が追加加工が可能です。

型式	D 指定0.01mm単位	L 指定0.1mm単位	P 指定0.01mm単位	B 指定0.1mm単位
フラット SFSKKS	0.51~1.00	3.0~20.0	0.50~0.99 (D>P)	1.5~5.0 (B-P/2≥1.0)
球面 SPSKKS	1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99 (D>P)	1.5~10.0 (B-P/2≥1.0)
	2.01~3.00	3.0~20.0	1.00~2.99 (D>P)	1.5~10.0 (B-P/2≥1.0)

型式	D 指定0.01mm単位	L 指定0.1mm単位	P 指定0.01mm単位	B 指定0.1mm単位	E 指定0.5mm単位
テーパR STSKKS	1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99 (D>P)	1.5~10.0 (B-P/2≥1.0)	0.5~2.5
テーパ SXSKKS	2.01~3.00	3.0~20.0	1.00~2.99 (D>P)	1.5~10.0 (B-P/2≥1.0)	0.5~2.5

④テーパRの場合、B-1≥1.85P-2.75R ⑤テーパの場合、B≥E+1 P≥E

Order 注文例

型式 - D - L - P - B - E

SPSKKS - D1.50 - L10.0 - P0.90 - B1.5 (球面)

SXSCKKS - D1.50 - L10.0 - P1.20 - B2.0 - E0.5 (テーパ)

Delivery 出荷日 3 日目出荷

⑥注文締切 正午迄 P.134

⑦注文締切 PM 3:00迄

⑧注文締切 PM 6:00迄

⑨ストックA早割は1明細行当たり一律300円

⑩ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (⑪1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応		
	小口		大口				
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~300	301~500	501~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	20%	20%	20%
出荷日	通常						+2日 +4日 お見積り

⑫表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - D - L - P - B - E - (GDC・CC)

SFSKKS - D2.50 - L20.0 P2.00 B5.0 - CC (フラット)

SXSCKKS - D2.50 - L20.0 - P2.00 - B5.0 - E1.5 - GDC (テーパ)

⑬GDCとCCの併用不可

Alterations Code	導入部加工 GDC	C面取りサイズ変更 CC
Spec.	導入部を加工します。指定方法 GDC	D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。指定方法 CC
¥/1Code	200	200

Example 使用例

⑫ 位置決めピン  
治具  
フック  
ピン  
シミュ