

LOCATING PINS LARGE FLAT HEAD TYPE -PRESS FIT-

# 位置決めピン 大頭フラットタイプ

—圧入—

価格改訂  
 □: 値下げ価格  
 □: 新価格  
 □: スライド値引変更

2日目納期短縮  
 出荷

大口対応  
 BIG ORDER


ステンレス・めっき品  
 脱脂洗浄サービス  
 対応商品詳細は下記URLへ  
<http://fa.misumi.jp>

■特長：頭部がフラットな形状で、相手方にスペースが無い場合に適しています。



材質No.	材質	表面処理	硬度	P寸固定		P・L・B寸指定	
				Type	D公差	Type	D公差
①	SKS3相当	—	焼入硬度 60~63HRC	JP	DA (m6)	FP	DC (m6)
②	SKS3相当	硬質クロムメッキ	焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~	GJP		GFP	
③	SKS3相当	—	—	BJP		BFP	
④	SUS304*	—	—	SJP	DPA (p6)	SFP	DPC (p6)
⑤	SUS304	硬質クロムメッキ	メッキ硬度 750HV~	HJP		HFP	
⑥	SUS440Cまたは13Crステンレス	—	焼入硬度 50~55HRC	CJP		CFP	

\*P寸固定タイプの場合、SUS304相当となります。



■P寸公差表

P	h6
1.50~3.00	0 -0.006
3.01~6.00	0 -0.008
6.01~10.00	0 -0.009
10.01~18.00	0 -0.011
18.01~30.00	0 -0.013

\*導入部は公差p6のみ適用となります。  
 ◎ SUS440Cまたは13CrステンレスはL寸が短い場合を除き、D部に識別用の溝がつきます。  
 ◎ SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。

## ■P寸固定タイプ

Type	D公差	型式		P選択	L	B	l	C		
		D	D寸公差							
JP GJP BJP SJP HJP CJP	DA (m6)	1	m6	2	3	2	0	0.1		
		2		+0.008	3			4	0.5	
		3		+0.002	5			1	1	
		4	+0.012	6・8	5	3				
		5		+0.004	8	4				
		6		+0.020	8・10	5				
	DPA (p6)	8	+0.015	+0.024	12	12	6	1.5		
		10	+0.006	+0.015	12・14	16	10			
		12	+0.018	+0.029	16	20	20		2	
		13			+0.007	+0.018	18	22		22
		16			24	25				
		20	+0.021	+0.035	30	32	30	3		

## ■P寸・L寸・B寸指定タイプ

Type	D公差	型式		P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B 指定0.1mm単位	l	C				
		D	D寸公差									
FP GFP BFP SFP HFP CFP	DC (m6)	1	m6	1.50~3.00	2・3	2.0~5.0	0	0.1				
		2		+0.008	2.50~6.00	2~6		2.0~15.0	0.5			
		3		+0.002	3.50~8.00	3~10		2.0~15.0				
		DPC (p6)	4	+0.012	+0.020	4.50~8.00	3~14	2.0~15.0	1	1		
			5			+0.004	+0.012	5.50~10.00			5~15	2.0~15.0
			6			6.50~10.00	5~15	2.0~30.0				
	8		+0.015	+0.024	8.50~15.00	5~16	2.0~30.0	2	1.5			
	10		+0.006	+0.015	11.00~17.00	5~20	3.0~30.0					
	12		+0.018	+0.029	13.00~18.00	6~24	3.0~30.0					
	13	+0.007			+0.018	14.00~20.00	7~26	5.0~30.0				
	16	17.00~27.00			8~32	5.0~30.0						
	20	+0.021	+0.035	22.00~30.00	10~40	5.0~30.0	3					

Order 注文例

型式: P - L - B

Type: JP DA 8 - 12

D公差: CFP DC 12 - P15.97 - L12 - B3.5

Price 価格

Delivery 出荷日

●P寸固定 材質No.①④⑥

●P寸固定 材質No.②⑤

●P・L・B寸指定 材質No.①③④⑥

●2日目・3日目共通

在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎P寸固定 材質No.①③④⑥

◎P・L・B寸指定 材質No.①③④⑥

◎2日目・3日目共通

◎注文締切

ストークA早割 翌日出荷 800円/1明細行 PM 3:00迄

ストークA 翌日出荷 600円/1本 PM 6:00迄

◎ストークA早割は1明細行当たり一律300円

◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

◎材質No.②⑤硬質クロムメッキ品はストーク適用不可

## ◎カタログ規格外品はこちら P.137

### ●CADデータフォルダ名: 22\_Locating\_Pins

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●④SUS304以外

数量区分	標準対応			個別対応		長納期大口割 (ストークL)
	小口	大口	大口	大口	大口	
数量	1~4	5~19	20~49	50~99	100~300	301~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	18%	お見積り
出荷日	通常			+7日		お見積り

◎ストークについては、P.135をご覧ください。ご利用の方はWOSにてご確認ください。

●④SUS304

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	大口	大口	大口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~99	100~300	301~500
値引率	基準単価	5%	10%	18%	40%	50%
出荷日	通常			+5日		お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎在庫品は、51コ以上お見積りとなります。

## ■P寸固定タイプ

D	¥基準単価					
	①SKS3焼 JPDA JPDPA	②SKS3硬質 GJPDA GJPDPA	③SKS3 BJPDA BJDPA	④SUS304 SJPDPA SJPDA	⑤SUS304硬質 HJPDA HJDPA	⑥SUS440Cまたは13Crステンレス CJPDPA CJDPA
1	740	990	660	1,110	1,370	1,220
2	290	390	260	430	600	480
3	300	400	270	460	640	500
4	330	440	290	500	700	550
5	360	480	320	540	760	600
6	380	510	340	570	770	630
8	400	540	360	600	810	660
10	420	560	370	630	850	680
12	440	590	390	660	880	690
13	460	620	410	—	890	750
16	610	820	540	910	1,190	1,010
20	770	1,030	690	—	1,420	—

Alteration 追加加工

型式: P - L - B - (MH・RC・CN)

JPDPC12 - 14.01 - MH

BFPDC6 - P8.00 - L9 - B5.0 - CN

5 日日出荷 ◎P寸固定タイプは、追加加工適用不可

Alterations	タップ加工	首下R加工	C面取りサイズ変更
Code	MH	RC	CN
Spec.	タップ加工をします。 指定方法 MH ◎D≧12に適用 D MH(並目) l2 12 M4 6 13 M4 6 16 M6 9 20 M6 9 ◎B≧l2+4	首下の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC ◎P-D≧2の場合に適用	P寸部C面取りを0.5以下にします。 ◎D寸部には適用いたしません。 ◎D≧3の場合に適用
¥/1Code	500	300	無料

## ■P寸・L寸・B寸指定タイプ

D	¥基準単価					
	①SKS3焼 FPDPC FPDPC	②SKS3硬質 GFPDC GFPDC	③SKS3 BFPDC BFPDC	④SUS304 SFPDC SFPDC	⑤SUS304硬質 HFPDC HFPDC	⑥SUS440Cまたは13Crステンレス CFPDC CFPDC
1	1,610	2,170	1,450	2,420	2,900	2,640
2	620	830	560	940	1,210	1,030
3	670	900	600	990	1,300	1,110
4	740	980	660	1,100	1,350	1,200
5	780	1,050	700	1,180	1,450	1,320
6	830	1,120	750	1,230	1,520	1,360
8	880	1,180	780	1,320	1,590	1,420
10	920	1,230	820	1,360	1,660	1,500
12	950	1,290	860	1,420	1,720	1,650
13	990	1,330	890	1,500	1,800	1,670
16	1,330	1,780	1,190	1,980	2,380	2,190
20	1,690	2,270	1,520	2,520	3,030	2,760

