



規格追加
赤文字表示

BUSHINGS -STRAIGHT CONFIGURABLE TYPE-

治具ブッシュ

フリー指定ストレート スタンダード



ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp



ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

BUSHINGS -STRAIGHT TYPE-

治具ブッシュ

ストレート スタンダード・薄肉タイプ



規格追加
赤文字表示


●特長：在庫品の為、当日出荷が可能です。

■スタンダードタイプ



RoHS10

材質	表面処理	硬度	Type	
			p6	m6
SKS3相当	—	60HRC~	JBA	JBAM
SKS3相当	無電解ニッケルメッキ	60HRC~	JBAN	JBAMN
SUS440Cまたは13Crステンレス	—	50HRC~	JBAC	JBAMC



●p6タイプはm6タイプよりも、内径収縮が大きい為、穴加工の際はご注意ください。(P.1802圧入後の内径変化参照)

Type	d	d許容差		L選択	肉厚(N)	R	D	D許容差		¥基準単価			
		表面処理なし	無電解ニッケルメッキ					p6	m6	JBA	JBAN	JBAC	
(p6) JBA JBAN JBAC	2	+0.008 +0.002	+0.010 0	5 6 7 8 10 12	1.5	0.8	5	+0.020 +0.012	+0.012 +0.004	880	1,120	2,090	
	3	H7	+0.012 0	5 6 7 8 10 12 15 *16 20	2	7	5	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	790	1,020	1,890	
	4			5 6 7 8 10 12 15 16 20	2	8	5	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	700	940	1,710	
	(m6) JBAM JBAMN JBAMC	5	+0.012 +0.004	+0.012 0	5 6 7 8 10 12 15 16 20	2.5	1	5	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	610	850	1,520
		6	G6	+0.014 +0.005	5 6 7 8 10 12 15 16 20 25	2	10	5	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	570	800	1,420
		8			5 6 7 8 10 12 15 16 20 25 30	2	12	5	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	570	800	1,420
10		G6	+0.017 +0.006	8 10 12 *15 16 20 *25 30	2.5	15	5	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	610	850	1,520	
12				10 12 *15 16 20 *25 30	3	18	5	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	700	980	1,750	
13		G6	+0.020 +0.007	12 15 16 20 25 30	4.5	22	5			790	1,030	1,900	
15				12 15 16 20 25 30	5	25	5			880	1,120	2,080	
16		G6	+0.020 +0.007	16 20 25 30 *35	5	26	5			880	1,120	2,080	
20				16 20 25 30 *35	5	30	5			970	1,210	2,280	
25					5	35	5			1,050	1,300	2,450	


●L寸の*はJBAMCのみ選択不可 ●無電解ニッケルメッキ品のd寸2~6の許容差はH7となります。

■薄肉タイプ



RoHS10

材質	表面処理	硬度	Type	
			p6	m6
SUS2またはSKS3相当	—	58HRC~	JBAUP	JBAU
SUS2またはSKS3相当	無電解ニッケルメッキ	58HRC~	JBAUNP	JBAUN
SUS440Cまたは13Crステンレス	—	50HRC~	JBAUC	JBAUC



●p6タイプはm6タイプよりも、内径収縮が大きい為、穴加工の際はご注意ください。(P.1802圧入後の内径変化参照)

Type	d	d許容差		L選択	肉厚(N)	R	D	D許容差		¥基準単価				
		表面処理なし	無電解ニッケルメッキ					p6	m6	JBAUP	JBAUNP	JBAUC		
(p6) JBAUP JBAUNP JBAUCP	3	+0.008 +0.002	+0.010 0	5 6 8 10 12	1	0.5	5	+0.020 +0.012	+0.012 +0.004	1,050	1,280	2,530		
	4	H7	+0.012 0	5 6 8 10 12 15 16			6	7	5	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	960	1,180	2,290
	5			5 6 8 10 12 15 16 20			6	7	5	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	840	1,040	2,040
	6	G6	+0.014 +0.005	6 8 10 12 15 16 20			7	8	5	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	800	1,000	2,000
	8			6 8 10 12 15 16 20			7	10	5	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	840	1,040	2,040
	10	G6	+0.017 +0.006	8 10 12 *15 16 20			10	13	5	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	800	1,000	2,000
12	8 10 12 *15 16 20			10	15	5	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	960	1,160	2,160			
13	G6	+0.020 +0.007	10 12 15 16 20 25	15	17	5			1,050	1,250	2,250			
15			10 12 15 16 20	15	19	5			1,140	1,340	2,340			
16	G6	+0.020 +0.007	10 12 15 16 20 25	2.5	21	5			1,140	1,340	2,340			
20			12 15 16 20 25	2.5	26	5			1,250	1,450	2,450			
25			20 25	3	31	5			1,350	1,560	2,630			

●L寸の*はJBAUNのみ選択不可 ●無電解ニッケルメッキ品のd寸3~6の許容差はH7となります。

Order 注文例

型式 JBAUC12 L10

数量 10


価格 ¥100

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM.6:00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例



位置決めピン用
ブッシュ薄肉タイプ

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	小口	標準対応	大口	個別対応
数量	1~49	50~74	75~99	100~300
値引率	5%	10%	18%	23%
出荷日	通常	通常	+7日目	+8日目

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●d=3.4は[101以上]お見積りとなります。

●薄肉タイプ JBAUP・JBAU

数量区分	小口	標準対応	大口	個別対応
数量	1~49	50~64	65~79	80~300
値引率	5%	10%	18%	23%
出荷日	通常	通常	+8日目	+9日目

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●d=3.4は[101以上]お見積りとなります。

●薄肉タイプ JBAUCP・JBAUC

数量区分	小口	標準対応	大口	個別対応
数量	1~49	50~64	65~79	80~300
値引率	5%	10%	18%	23%
出荷日	通常	通常	+8日目	+11日目

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●d=3.4は[101以上]お見積りとなります。


●特長：内径を0.01mm単位、L寸を0.1mm単位で指定できるブッシュです。

■スタンダードタイプ



RoHS10

材質	表面処理	硬度	Type		
			p6	m6	h7
SKS3相当	—	56~60HRC	JBAFP	JBAF	JBAFH
SKS3相当	四三酸化鉄皮膜	56~60HRC	JBAFMP	JBAFB	JBAFBH
SKS3相当	無電解ニッケルメッキ	56~60HRC	JBAFMP	JBAFM	JBAFMH
SUS304	—	—	JBAFSP	JBAFS	JBAFSH
SUS440Cまたは13Crステンレス	—	50~55HRC	JBAFCP	JBAFC	JBAFCH



●p6タイプはm6タイプよりも、内径収縮が大きい為、穴加工の際はご注意ください。(P.1802圧入後の内径変化参照)

Type	D	D許容差			P 指定0.01mm単位	L 指定0.1mm単位	肉厚(N)	R	¥基準単価				
		p6	m6	h7					JBAF	JBAFB	JBAFM	JBAFS	JBAFC
(p6) JBAFP JBAFBP JBAFMP JBAFSP JBAFCP	5	+0.020	+0.012	0	2.00~2.50	5.0~6.0	1.25~1.50	0.8	1,450	1,630	1,740	2,180	2,780
	6	+0.020	+0.004	-0.012	2.00~3.00	5.0~8.0	1.50~2.00	0.8	1,400	1,630	1,740	2,180	2,780
	7	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	0	2.00~3.50	5.0~8.0	1.75~2.50	0.8	1,300	1,480	1,560	1,960	2,490
	8				3.00~4.50	5.0~13.0	1.75~2.50	1.0	1,150	1,330	1,380	1,740	2,210
	9	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	0	3.00~4.50	5.0~20.0	2.25~3.00	1.0	1,150	1,330	1,380	1,740	2,210
	10				4.00~6.50	5.0~20.0	1.75~3.00	1.0	1,000	1,180	1,200	1,510	1,930
	11	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	0	6.00~8.00	5.0~20.0	1.50~2.50	1.0	1,000	1,180	1,200	1,510	1,930
	12				6.00~8.50		1.75~3.00	1.0	950	1,120	1,130	1,420	1,810
	13	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	0	6.00~8.50	5.0~20.0	2.25~3.50	2.0	950	1,120	1,130	1,420	1,810
	14				6.00~9.00		2.50~4.00	2.0	950	1,120	1,130	1,420	1,810
	15	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	0	8.00~10.50	5.0~40.0	2.25~3.50	2.0	1,000	1,180	1,200	1,510	1,930
	16				8.00~10.50		2.75~4.00	2.0	1,000	1,180	1,200	1,510	1,930
	17	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	0	9.00~11.50	5.0~40.0	3.25~4.00	2.0	1,000	1,180	1,200	1,510	1,930
	18				10.00~12.50		2.75~4.00	2.0	1,150	1,330	1,380	1,740	2,210
	19	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	0	10.00~12.50	5.0~40.0	3.25~4.50	2.0	1,150	1,330	1,380	1,740	2,210
	20				12.00~13.50		3.25~4.00	2.0	1,300	1,480	1,560	1,960	2,490
	21	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	0	12.00~13.50	5.0~40.0	3.75~4.50	2.0	1,300	1,480	1,560	1,960	2,490
	22				12.00~13.50		4.25~5.00	2.0	1,300	1,480	1,560	1,960	2,490
	23	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	0	13.00~13.50	5.0~40.0	4.75~5.00	2.0	1,300	1,480	1,560	1,960	2,490
	24				13.00~13.50		5.25~5.50	2.0	1,300	1,480	1,560	1,960	2,490
	25	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	0	13.00~15.50	5.0~60.0	4.75~6.00	3.0	1,450	1,630	1,740	2,180	2,780
	26				15.00~16.50		4.75~5.50	3.0	1,450	1,630	1,740	2,180	2,780
	27	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	0	15.00~17.50	5.0~60.0	4.75~6.00	3.0	1,450	1,630	1,740	2,180	2,780
	28				15.00~18.00		5.00~6.50	3.0	1,450	1,630	1,740	2,180	2,780
	29	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	0	16.00~19.00	5.0~60.0	5.00~6.50	3.0	1,450	1,630	1,740	2,180	2,780
	30				16.00~20.50		5.00~7.50	3.0	1,600	1,870	1,920	2,400	3,050
	31	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	0	16.00~20.50	5.0~60.0	5.25~7.50	3.0	1,600	1,870	1,920	2,400	3,050
	32				17.00~22.00		5.00~7.50	3.0	1,600	1,870	1,920	2,400	3,050
	33	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	0	18.00~23.00	5.0~60.0	5.00~7.50	3.0	1,760	1,940	2,080	2,610	3,320
	34				19.00~24.00		5.00~7.50	3.0	1,760	1,940	2,080	2,610	3,320
	35				20.00~25.00	5.00~7.50	5.00~7.50	3.0	1,760	1,940	2,080	2,610	3,320