

LOCATING PINS FOR INSPECTION  
検査治具用めねじピン



- 値下げ価格
- 新価格
- スライド値引率変更


①カタログ規格外品はこちら P.137  
②CADデータフォルダ名: 26\_Inspections

■特長: めねじで製品をクランプして寸法を測定できます。ガイドにプッシュを使う場合は追加加工をご利用ください。

めねじピン



材質	硬度	TYPE
S45C相当	—	KJPNM
S45C相当	45HRC~	KJPNMH



●本製品は持ち手とピンを接着している場合があります。熱や強い力を加えると取れる可能性があります。  
●P寸の公差は一般公差です。精度アップには追加加工をご利用ください。



型式 TYPE	D	P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	M (P-4≥M) 選択	¥基準単価			
					KJPNM		KJPNMH	
					L10~100	L101~150	L10~100	L101~150
(S45C) KJPNM	10	8.00~10.00	P<12の場合 10~100 P≥12の場合 10~150	4 5 6 8 10	2,520	—	2,860	—
	12	8.00~10.00			2,650	—	3,800	—
	16	8.00~14.00			2,940	3,340	4,220	4,780
(S45C 焼入) KJPNMH	20	10.00~18.00			3,130	3,550	5,640	6,390
	25	14.00~23.00			3,400	3,860	6,100	6,940

●D10はP寸との差がない、または少ない時、ローレットが若干ピン部にかかる場合があります。

Order 注文例: 型式 (TYPE・D) - P - L - M  
KJPNM20 - P12.00 - L80 - M8



製品をクランプします。

Delivery 出荷日: 3 日目出荷  
大 口 出 荷 日 +9 日目出荷  
数量 50~100

●ストックA早割: 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄  
●ストックA: 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

●ストックA早割は1明細行当たり一律300円  
●ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~19	20~35	36~49	101~
値引率	5%	20%	20%	お見積り
出荷日	通常 +9日			

Alteration 追加加工: 型式 - P - L - M - (CH・KH...etc.)  
KJPNMH16 - P9.30 - L100 - M5 - KC

Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
チェーン追加加工	CH	紛失防止用のチェーン (長さ600mm) をゲージ本体にセットします。 ●チェーン単体のみはP2032をご利用ください。	500	表面処理追加 (無電解ニッケルメッキ)	MN	無電解ニッケルメッキを追加します。 ●STCとの併用不可	300
P寸公差変更	KC	P寸公差を 0.02 に変更します。 ●持ち手部分とピン部の間にニゲ溝が入る場合があります。	200	表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜)	STC	四三酸化鉄皮膜を追加します。 ●MNとの併用不可	200
P寸法刻印	KH	ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります。)	300	持ち手長さ変更	ZC	持ち手長さ50を30、40に変更します。 指定方法 ZC30 ●ピン長さ≤30の場合のみ適用。	200

刻印追加加工 (KH) 注意点: ●ピンとローレットが接着されている場合、端部の肉厚が薄い、10mm平取りされません。

LOCATING PINS FOR INSPECTION - TAPERED TYPE-  
検査治具用差し込みピン  
—テーパ・テーパ段差なし—



- 値下げ価格
- 新価格
- スライド値引率変更

①カタログ規格外品はこちら P.137  
②CADデータフォルダ名: 26\_Inspections

■特長: テーパ段差なしタイプは各段のつなぎ部に溝がないため、板金など薄い製品の引っ掛かりを防止できます。対応するプッシュはP2011~P2016をご利用ください。

テーパ

●D=8~25 ●D=10L~20L




テーパ段差なし





材質	硬度	①テーパ形状固定		②角度選択	③X寸指定	④テーパ段差なし
		TYPE	TYPE	TYPE	TYPE	TYPE
S45C相当	—	KJPDPT	KJPGDT	KJPKT	KJPXT	KJPDNT
S45C相当	45HRC~	KJPDTH	KJPGDTH	KJPKTH	KJPXTH	KJPDNTNH
SUS304	—	KJPDTS	KJPGDTS	KJPKTS	KJPXTS	—
①2 SUS440Cまたは13Crステンレス	45~50HRC	KJPDTC	KJPGDTC	KJPKTC	KJPXTC	—

①②③先端タイプ  
小頭型: D=8~25



①テーパ形状固定のみ  
大頭型: D=10L~20L



S	g6
3.00	-0.002
3.01~6.00	-0.004
6.01~10.00	-0.012
10.01~18.00	-0.014
18.01~29.00	-0.017

- ① 無電解ニッケルメッキは追加加工MNをご利用ください。
- ② SUS440Cまたは13CrステンレスはD部に識別用の溝がつきます。
- ③ 大頭型の図面で、特に表記のない部分は、小頭型と同じです。
- ④ 持ち手を短くする場合は追加加工ZCをご利用ください。
- ⑤ 幅1mm程度のニゲ溝 (深さ0.2mm程度) がつきます。

●6 P寸部分 (テーパ部) は研磨していません。  
●大頭型 (D=10L~20L) はS45Cのみ適用

型式 TYPE	D	P	S (P-1≥S)	B	K°	X	Y1・Y2	M	¥基準単価							
									S <sub>0.02</sub>				S <sub>g6</sub>			
									KJPDPT	KJPDTH	KJPDTS	KJPDTC	KJPGDT	KJPGDTH	KJPGDTS	KJPGDTC
(S45C) KJPDPT	8	4.00~6.00	3.00~5.00	(S<8の場合) 5~25	テーパ 1/5	5	1	M4	1,580	2,100	2,590	2,920	1,680	2,200	2,690	3,020
	10	4.00~8.00	3.00~7.00	(S<8の場合) 5~25					1,580	2,100	2,590	2,920	1,680	2,200	2,690	3,020
(S45C 焼入) KJPDTH	12	5.00~10.00	3.00~9.00	(S≥8の場合) 5~40	1/5	5	1	M5	1,700	2,240	2,690	3,020	1,800	2,340	2,790	3,120
	16	8.00~14.00	3.00~13.00	(S≥8の場合) 5~40					1,900	2,410	2,890	3,250	2,000	2,510	2,990	3,350
(SUS304) KJPDTS	20	10.00~18.00	5.00~17.00	B≤S×5	1/5	5	1	M5	2,100	2,600	3,120	3,510	2,200	2,700	3,220	3,610
	25	15.00~23.00	8.00~22.00						2,300	2,900	3,480	3,920	2,400	3,000	3,580	4,020
(SUS440Cまたは13Crステンレス) KJPDTC	10L	10.00~16.00	5.00~15.00	B≤S×5	1/5	5	1	M5	2,080	2,650	—	—	2,180	2,750	—	—
	12L	12.00~20.00	6.00~19.00						2,280	2,850	—	—	2,430	3,000	—	—
	16L	16.00~25.00	8.00~24.00						2,530	3,100	—	—	2,730	3,300	—	—
	20L	20.00~30.00	10.00~29.00						2,830	3,400	—	—	3,080	3,650	—	—

型式 TYPE	D	P	S	B	K°	X	Y1・Y2	条件	M	¥基準単価							
										②角度選択				③X寸選択			
(S45C) KJPKT	10	4.21~7.99	3.00~5.99	5~25	10	テーパ 1/5	5	K°=10°のとき、1.8 K°=15°のとき、2.7 X=10°のとき、Y1=1.8 Y2=0.2 X=20°のとき、Y1=1.4 Y2=0.6 X=30°のとき、Y1=1.4 Y2=0.6	M5	2,000	2,600	3,120	3,510	1,850	2,450	2,920	3,290
	12	5.00~9.99	3.00~7.99	5~25						2,200	2,750	3,290	3,700	2,050	2,600	3,090	3,470
(S45C 焼入) KJPKTH	16	8.00~13.99	4.00~11.99	SUS304の場合 B≤S×5	15	1/5	3	K°=10°のとき、1.8 K°=15°のとき、2.7 X=10°のとき、Y1=1.8 Y2=0.2 X=20°のとき、Y1=1.4 Y2=0.6 X=30°のとき、Y1=1.4 Y2=0.6	M5	2,400	2,900	3,490	3,930	2,250	2,750	3,290	3,700
	20	10.00~17.99	6.00~15.99	2,600						3,100	3,720	4,190	2,450	3,000	3,520	3,960	
(SUS440Cまたは13Crステンレス) KJPKTC	25	15.00~22.99	8.00~20.99							2,800	3,400	4,080	4,590	2,650	3,250	3,880	4,370

型式 TYPE	D	P	S	B	M	¥基準単価	
						KJPDNT	KJPDNTNH
(S45C) KJPDNT	8	4.00~6.00	(P-1<8の場合) 5~25	M4	1,850	2,300	
	10	4.00~8.00	(P-1<8の場合) 5~25		1,850	2,300	
	12	5.00~10.00	(P-1<8の場合) 5~25		1,980	2,410	
(S45C 焼入) KJPDNTNH	16	8.00~14.00	(P-1≥8の場合) 5~40	M5	2,220	2,810	
	20	10.00~18.00	(P-1≥8の場合) 5~40		2,450	3,040	
	25	15.00~23.00	(P-1≥8の場合) 5~40		2,690	3,390	

Order 注文例: 型式 (TYPE・D) - P - S - B - K - X  
KJPDTH20 - P16.00 - S80.00 - B20.00 - K10  
KJPKTH20 - P15.00 - S10 - B13 - X3  
KJPDNT16 - P8.00 - B20

Delivery 出荷日: 3 日目出荷  
大 口 出 荷 日 +9 日目出荷  
数量 50~100

Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
表面処理追加 (無電解ニッケルメッキ)	MN	無電解ニッケルメッキを追加します。 ●材質S45Cのみ適用 ●STCとの併用不可	300
表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜)	STC	四三酸化鉄皮膜を追加します。 ●材質S45Cのみ適用 ●MNとの併用不可	200
持ち手長さ変更	ZC	持ち手長さ50を10・20・30・40に変更します。 ●持ち手長さ10のときはタップ穴はつきません。 ●持ち手長さ10、20のとき、P≥5かつピン全長 (10+Bまたは1+10) ≤30の場合のみ適用。 ●大頭型は持ち手長さ30、40のみ適用 ●持ち手長さ10のときKH・KFとの併用不可。	200
チェーン追加加工	CH	紛失防止用のチェーン (長さ600mm) をゲージ本体にセットします。 ●チェーン単体のみはP2032をご利用ください。	500

Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
指定文字刻印	KF	アルファベットまたは数字を刻印します。 指定方法 KF-MSUM0034 印字幅: アルファベット 2(掛手) 小頭 大頭 ・数字・(ピリオド) ●持ち手長さ10は適用不可 ●刻印にハイフン( ) 等、上記以外の記号は刻印できません。 ●刻印の文字に対してピンの向きは任意となります。 ●KH併用時には、裏側に刻印します。 ●数字は連続最大8文字まで適用 ●他のオプションと併用する際は最後に入力ください。	800
P寸法刻印	KH	ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります。) ●持ち手長さ10は適用不可 ●KF併用時には、裏側に刻印します	300

26 検査治具