

LOCATING PINS FOR INSPECTION -LONG STRAIGHT-LONG STEPPED TYPE-

検査治具用差し込みピン

—ストレートロング・段付ストレートロング—



◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#)

◎CADデータフォルダ名: 26_Inspections

■特長: 奥行きのあるワークの測定にご利用ください。対応するブッシュはP.2011~2018をご覧ください。


■ストレートロング

材質	硬度	TYPE	
		P _{0.02}	Pg6
S45C相当	—	KJPLS	KJPGLS
S45C相当	45HRC~	KJPLSH	KJPGLSH

①先端部にセンター穴がつく場合があります。

P	g6
4.00~6.00	-0.004 -0.012
6.01~10.00	-0.005 -0.014
10.01~18.00	-0.006 -0.017
18.01~29.00	-0.007 -0.020

②本製品は持ち手とピンを接着している場合があります。熱や強い力を加えると取れる可能性があります。



RoHS 10

型式		指定0.01mm単位	指定1mm単位	Z 選択	P _{0.02} ¥基準単価				Pg6 ¥基準単価			
P _{0.02}	Pg6	D	L		KJPLS	KJPLSH	KJPGLS	KJPGLSH	L50~100	L101~150	L50~100	L101~150
(S45C)	(S45C)	12	4.00~10.00	(P<12の場合)	2,180	—	3,130	—	2,350	—	3,300	—
KJPLS	KJPGLS	16	6.00~14.00	50~100	2,420	2,750	3,470	3,930	2,580	2,910	3,630	4,100
(S45C 焼入)	(S45C 焼入)	20	10.00~18.00	(P≥12の場合)	2,570	2,920	4,630	5,250	2,730	3,080	4,800	5,410
KJPLSH	KJPGLSH	25	15.00~23.00	50~150	2,800	3,170	5,020	5,700	2,960	3,330	5,180	5,860


■段付ストレートロング

材質	硬度	TYPE	
		P,Q,S _{0.02}	P,Q,Sg6
S45C相当	—	KJPLDS	KJPGLDS
S45C相当	45HRC~	KJPLDSH	KJPGLDSH

③各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝(深さ0.2mm程度)がつく場合があります。

S	g6
3.00	-0.002 -0.008
3.01~6.00	-0.004 -0.012
6.01~10.00	-0.005 -0.014
10.01~18.00	-0.006 -0.017
18.01~21.00	-0.007 -0.020

④本製品は持ち手とピンを接着している場合があります。熱や強い力を加えると取れる可能性があります。



RoHS 10

型式		指定1mm単位		指定0.01mm単位 (P≥Q≥S)		Z 選択	P,Q,S _{0.02} ¥基準単価				P,Q,Sg6 ¥基準単価			
P,Q,S _{0.02}	P,Q,Sg6	W,D	H	P,Q	S		KJPLDS	KJPLDSH	KJPGLDS	KJPGLDSH	L30~100	L30~100	L30~100	L30~100
(S45C)	(S45C)	12	0	4.00~10.00	3.00~9.00	30	2,630	2,980	3,750	4,250	2,800	3,150	3,910	4,410
KJPLDS	KJPGLDS	16	3~100	6.00~14.00	4.00~13.00	40	2,920	3,300	4,150	4,720	3,080	3,460	4,310	4,880
(S45C 焼入)	(S45C 焼入)	20	(W≤P×5) (D≤Q×4)	10.00~18.00	6.00~17.00	50	3,080	3,500	5,550	6,300	3,250	3,660	5,710	6,460
KJPLDSH	KJPGLDSH	25	(W+D+H≤150)	15.00~23.00	8.00~21.00		3,350	3,800	6,170	6,840	3,510	3,960	6,330	7,000

⑤W=0の時はP=0,D=0の時はQ=0,H=0の時はS=0と指定してください。

Order 注文例: 型式 (TYPE-D) - P - L - Z (KJPLS20 - P15 - L120 - Z50)

Order 注文例: 型式 (TYPE-d) - W - D - H - P - Q - S - Z (KJPLDS20 - W25 - D50 - H15 - P15 - Q13 - S6 - Z50)

(段を減らすとき) KJPLDSH25 - W100 - D0 - H10 - P20 - Q0 - S6 - Z30

Delivery 出荷日: 3 日 目 出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

Alteration 追加加工: 型式 - W - D - H - P - Q - S - Z (CH・KH...etc.)

Alteration 追加加工: 型式 - P - L - Z (CH・KH...etc.)

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
S寸法刻印	KHS	ローレット部に平取りをしてS寸法を刻印します。 ⑥段付ストレートロングのみ適用 ⑦KH・KHQ併用時には裏側に刻印します	300
P寸法刻印	KH	ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります) ⑦KHQ・KHS併用時には裏側に刻印します	300

刻印追加加工 (KHS・KH・KHQ) 注意点: ピンとローレットが接着されている場合、端部の肉厚が薄く、10mm平取りされません。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
Q寸法刻印	KHQ	ローレット部に平取りをしてQ寸法を刻印します。 ⑥段付ストレートロングのみ適用 ⑦KH・KHS併用時には裏側に刻印します	300
チェーン追加加工	CH	紛失防止用のチェーン (長さ600mm) をゲージ本体にセットします。 ⑦チェーン単体のみはP.2032をご利用ください。	500
表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜)	STC	四三酸化鉄皮膜を追加します。	200

刻印追加加工 (KHS・KH) 注意点: ピンとローレットが接着されている場合、端部の肉厚が薄く、10mm平取りされません。

LOCATING PINS INSPECTION -LONG MALE SCREW-MALE SCREW TYPE-

検査治具用差し込みピン

—おねじストレートロング・おねじピン—



◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#)

◎CADデータフォルダ名: 26_Inspections

■特長: 奥行きのあるワークをクランプする際にご利用ください。対応するブッシュはP.2019、P.2024をご覧ください。


■おねじストレートロング

材質	硬度	TYPE	
		P _{0.02}	Pg6
S45C相当	—	KJPLM	KJPGLM

⑧各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝(深さ0.2mm程度)がつく場合があります。

P	g6
4.00~6.00	-0.004 -0.012
6.01~10.00	-0.005 -0.014
10.01~18.00	-0.006 -0.017
18.01~23.00	-0.007 -0.020

⑨本製品は持ち手とピンを接着している場合があります。熱や強い力を加えると取れる可能性があります。



RoHS 10


型式		指定0.01mm単位	M (P≥M) 選択	指定1mm単位		Z 選択	¥基準単価			
P _{0.02}	Pg6			L	B		KJPLM	KJPGLM	最短L ~100	L101 ~145
(S45C)	(S45C)	12	4.00~10.00	4 5 6 8	35~145	5~25	2,500	—	2,700	—
KJPLM	KJPGLM	16	6.00~14.00	4 5 6 8 10 S10 12	(M≤B×3)	30	2,650	2,850	3,050	3,250
(S45C 焼入)	(S45C 焼入)	20	10.00~18.00	5 6 8 10 S10 12	(P<12の場合L+B≤100)	40	2,800	3,100	3,200	3,500
KJPLSH	KJPGLSH	25	15.00~23.00		(P≥12の場合L+B≤150)	50	2,950	3,250	3,600	3,700

⑩S10は細目(ピッチ1.25)です。

■特長: おねじ部でワークをクランプする際にご利用ください。

■おねじピン

材質	Type
S45C相当	KJPNP
SUS304	KJPNDS



⑪Lが40未満の場合、持ち手全長がローレットになります。

型式		L 指定10mm単位	M 選択	B 指定1mm単位	¥基準単価					
TYPE	D				KJPNP			KJPNDS		
(S45C)	10	30~150	4 5 6 8 10 S10	5~15	L30~50	L60~100	L110~150	L30~50	L60~100	L110~150
KJPNP	730				760	800	1,060	1,130	1,200	
(SUS304)	800				830	860	1,130	1,200	1,260	
KJPNDS	16				860	900	930	1,230	1,300	1,360

⑩S10は、細目(ピッチ1.25)です。

Order 注文例: 型式 (TYPE-d) - P - M - L - B - Z (KJPLM16 - P12 - M6 - L130 - B15 - Z30)

Order 注文例: 型式 (TYPE-D) - L - M - B (KJPNP10 - L80 - M4 - B10)

Delivery 出荷日: 2 日 目 出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133


Alteration 追加加工: 型式 - P - M - L - B - Z (CH・KH...etc.)

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

Alteration 追加加工: 型式 - W - D - H - P - Q - S - Z (CH・KH...etc.)

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
S寸法刻印	KHS	ローレット部に平取りをしてS寸法を刻印します。 ⑦KH併用時には裏側に刻印します。 ⑧おねじストレートロングのみ適用	300
P寸法刻印	KH	ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります) ⑦KHS併用時には裏側に刻印します。 ⑧おねじストレートロングのみ適用	300

刻印追加加工 (KHS・KH) 注意点: ピンとローレットが接着されている場合、端部の肉厚が薄く、10mm平取りされません。



Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
チェーン追加加工	CH	紛失防止用のチェーン (長さ600mm) をゲージ本体にセットします。 ⑦チェーン単体のみはP.2032をご利用ください。 ⑧おねじストレートロングのみ適用	500
表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜)	STC	四三酸化鉄皮膜を追加します。 ⑨SUS304は適用不可	200

刻印追加加工 (KHS・KH) 注意点: ピンとローレットが接着されている場合、端部の肉厚が薄く、10mm平取りされません。