


規格追加
赤文字表示
追加

SHAFTS - ONE SIDE MALE SCREW WITH WRENCH FLATS TYPE / WITH DRILLED HOLE TYPE-

シャフト

一片端おねじ逃げ溝・スパナ溝付き/片端おねじ逃げ溝・キリ穴付き



■軸端部の直角度精度が高い(⊥ 0.03)、精密シャフトはP.249をご覧ください。■スパナ溝無し・キリ穴無しタイプはP.201を参照ください。

Shaft specifications and diagrams. Includes a list of materials (Type) and their corresponding hardness (H) and surface treatment (S). Also includes diagrams for keyways and holes, and a table for dimensions (D, g6, h5, f8).

●スパナ溝・キリ穴加工部・軸端加工部 (ネジ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。 P.148

●キリ穴加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。

●寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 P.147

●低温黒色クロムメッキの特長 P.162

型式		指定1mm単位		選択		スパナ溝寸法		キリ穴寸法		(Y)		
Type		D	L	F	M (並目)	SC	W	ℓ ₁	H	d	Max.	C
(スパナ溝付き)	(キリ穴付き)	8	25~1095	5≤F≤M×3	5 6	SC=指定1mm単位	7	10	H=指定1mm単位 ⊙L≥H+d/2+2 ⊙H≥d/2+2	3	1100	0.5 以下
	D公差h5	10	25~1195		5 6 8		8				1200	
D公差g6	D公差g6	12	25~1395		5 6 8 10		10				1400	
SAFS	SFSU	13	25~1395		5 6 8 10 12		11				1400	
SSAFS	SSFSU	15	25~1395		5 6 8 10 12		13				1400	
PSAFS	PSFSU	16	25~1395		5 6 8 10 12		14				1400	
PSSAFS	PSSFSU	18	25~1395		5 6 8 10 12 16		16				1400	
RSAFS	RSFHS	20	25~1395		5 6 8 10 12 16		17				1400	
RSSAFS	RSSFHS	25	25~1395		5 6 8 10 12 16 20 24		22				1400	
	D公差f8	30	25~1495		6 8 10 12 16 20 24		27				1500	
PSAGS	PSHGS	35	25~1495		10 12 16 20 24 30	30	1500					
PSSAGS		40	25~1495		12 16 20 24 30	36	1500					
⊙低温黒色クロムメッキ品はD≤30、Y≤500です。		50	25~1495		16 20 24 30	41	1500					
⊙キリ穴付きタイプはD≤30、L≤500です。								20		—	1500	1.0 以下
					⊙F-(g)≥Pitch×3							