

# 【高精度】X軸アリ溝 ラック&ピニオン式 —ハンドル延長—

価格改訂

：値下げ価格  
：新価格  
：スライド値引率変更

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら P2078

CADデータフォルダ名：28\_Stage5

■特長：調整するワークがステージ面からはみ出てハンドルを回しづらい場合や、装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。ハンドル部にノブなどを組合せることも可能です。


## ■X軸 ハンドル延長




RoHS 10

■材 質 アルミ合金  
■S表面処理 黒アルマイト


### XWGL40





### XWGL60




### XWGL90



### XWGL140



\*マイナスインドライバーで、(予圧調整ねじ)を右方向に締めつければしっかりと動かしが得られ、左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。



■使用例 (ハンドル延長例①) (ハンドル延長例②)  
\*抜け防止に接着剤をお使いください。  
●ハンドル延長方法  
ハンドル部のM6、深さ14のタップ穴を利用してください。  
ステージの上に大きなプレートやワークが乗る時に、ハンドルの長さやハンドル径を延長することができます。  
(例①)セブロンノブNKS6-30を取付けていただくと、ハンドル長さをさらに36mm延長できます。  
(例②)六角穴付全長指定ねじFWBB6-70-E14-F6とクランプノブKNB6-24の組合せて、ハンドル長さをさらに63mm延長できます。

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	¥基準単価
					水平	垂直	真直度	平行度		
XWGL	40	24.8×42	±12	18	29.4	14.7	20μm	30μm	0.17	16,940
	60	40×60	±21							20,310
	90	40×90	±35							22,830
	140	40×140	±60							28,900

●最小読取(バーニア目盛)：0.1mm/目盛

Order 注文例 型式 XWGL40 Delivery 出荷日 5 日目出荷 Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

# 【高精度】X軸アリ溝 ラック&ピニオン式 —長方形 強化クランプ/粗微動—

価格改訂

：値下げ価格  
：新価格  
：スライド値引率変更

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら P2078

CADデータフォルダ名：28\_Stage5


■特長：送り用ハンドルの軸をそのまま固定することができる為、長方形XWG(P2094)と比較して保持力が向上しています。

## ■X軸 強化クランプ




■XY軸 P2130  
■Z軸 P2148  
RoHS 10


### XWGL90




### XWGL140



### XWGL60



### XWGL90・140 共通



■材 質 アルミ合金  
■S表面処理 黒アルマイト


型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	¥基準単価
					水平	垂直	真直度	平行度		
XWGL	40	24.8×42	±12	18	29.4	14.7	20μm	30μm	0.17	18,530
	60	40×60	±21							20,310
	90	40×90	±35							22,830
	140	40×140	±60							28,900

●ハンドルカバーHDCVR15(別売)：φ15のハンドルに取り付けるだけでハンドル径を大きくすることができます。 P2194

Order 注文例 型式 XWGL40 Delivery 出荷日 5 日目出荷 Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	通常	お見積り



強化クランプのみの保持では、送り機構のガタが残りますのでクランプねじを併用してお使いください。  
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■特長：早い送りと微調整のしやすさを両立させたい場合に適しています。粗微動ハンドルは座面より下に飛び出するため、取り付けにはご注意ください。

## ■X軸 粗微動




RoHS 10

### XSB60



### XSB90



\*マイナスインドライバーで、(予圧調整ねじ)を右方向に締めつければしっかりと動かしが得られ、左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

■材 質 アルミ合金  
■S表面処理 黒アルマイト

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)		耐荷重 (N)		移動精度		自重 (kg)	付属品(4本) Type M-L	¥基準単価
				粗動	微動	水平	垂直	真直度	平行度			
XSB	60	40×60	±21	18	2.3	39.2	19.6	30μm	30μm	0.35	SCB4-8	30,530
	90	40×90	±35									33,960

●粗微動ハンドルタイプのステージは、バーニア目盛の最小読取が0.05mm/目盛となります。 ●粗微動ハンドルが取付相手側と干渉します。 ●表示数量超えはお見積り

●アジャスタブルプレートXPLT：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用下さい。 P2105

Order 注文例 型式 XSB60 Delivery 出荷日 8 日目出荷 Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。