

ADJUSTMENT UNITS XY-AXIS PUSH SCREW

【簡易調整】XY軸 押しねじ式



■ : 新価格

CADデータフォルダ名 : 28_Stages

■特長 : あまり精度を必要としない位置合わせに適した安価な商品です。ばねを利用し、バックラッシュを抑えています。

■XY軸

□X軸 P2083
□Y軸 P2141

CL追加加工利用時 **RoHS10**

■取付方法
①押しねじを外す
②A側をボルトで固定
③テーブルを手でA側に移動

■精度基準
●右図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。数値は単軸のものとなります。

④B側のボルトを固定
⑤押しねじを戻す

■精度基準
●左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。数値は単軸のものとなります。

Type	本体		シャフト	バネ		押しねじ		△付属品
	材質	表面処理	材質	材質	材質	表面処理		
XYKNG	アルミ合金	黒アルマイト	SUS303	SUS304	S45C	無電解ニッケルメッキ	No.20・25 CBS4-6 2本 No.40・60 CBS5-8 4本	

XYKNG20

XYKNG25

XYKNG40

XYKNG60

*目盛りを0に合わせた時の寸法

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価	Order 注文例	型式 XYKNG20
	25	25×25	±5	9.8	0.06	9,410	Delivery 出荷日	在庫品 翌日出荷 P.133
	40	40×40	±7.5	14.7	0.20	11,340	Price 価格	ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
	60	60×60	±7.5	14.7	0.36	13,280	数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133	数量区分

●ハンドル1回転移動量 0.5mm ●最小読取0.5mm

Alteration 追加加工

型式 (CL)
XYKNG20 - CL

Alteration	テーブル固定用対向クランプボルト付属
Spec.	テーブル固定用の対向クランプボルト (No.20・25: M4ピッチ0.7、全長30mm No.40・60: M5ピッチ0.8、全長44mm)を付属させます。写真の通り、X軸・Y軸2ヶ所に付属させます。
Code	CL
¥/1Code	300

ADJUSTMENT UNITS XY-AXIS FEED SCREW

【簡易調整】XY軸 送りねじ式



■ : 新価格

CADデータフォルダ名 : 28_Stages

■特長 : 送りねじ式のユニットをXY軸に組み付けています。大ハンドルもラインナップし、操作性が向上します。

■XY軸

□X軸 P2084
□Y軸 P2142

■精度基準

●左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。数値は単軸のものとなります。

One Point

ボールポイント付の六角レンチをご利用頂くと、長ストロークの移動も楽に行えます。

Type	本体		シャフト	ノブ	送りねじ	△付属品
	材質	表面処理	材質	材質	材質	
XYKNEJ	アルミ合金	黒アルマイト	SUS304	SUS303	SUS304	No.20: CBSST3-12 4本 No.25: SCB3-10 4本 No.40, 60: SCB4-10 4本

No.20

No.25

No.40

No.60

●ハンドル緩みの原因となるのでステージ面のストローク終端で無理にハンドルを回さないでください。

型式 Type	No.	大ハンドル選択時	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価		
							XYKNEJ	XYKJL	XYKJL/A XYKJL/B
(通常ハンドル) XYKNEJ (大ハンドル選択) XYKJL	20	(上下大ハンドル) L	20×20	±7	18.6	0.10	9,180	10,830	10,500
	25	(上軸のみ大ハンドル) A	25×25	±9	36.2	0.13	10,800	12,730	12,400
	40	(下軸のみ大ハンドル) B	40×40	±9	36.2	0.27	12,520	14,320	13,990
	60		60×60	±13	36.2	0.48	14,470	16,480	16,150

●ハンドル1回転移動量 0.7mm

Order 注文例

型式 XYKNEJ40
XYKJL60

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration	目盛シール付プレート取付け	クランプ変更(ローレット付ノブ)
Spec.	目盛付のプレートを取付けます。●最小読取: 0.5mm 付属ボルトは右記の通り変更となります。	クランプ用ねじをローレット付ノブに変更します。X軸・Y軸の2ヶ所の変更となります。
Code	MMR	CLC
¥/1Code	(No.20・25) 1,200 (No.40・60) 1,400	300

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~2	3~5
値引率	基準単価	10%
出荷日	通常	15%

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~2	3~5
値引率	基準単価	10%
出荷日	通常	15%

Code	MMR	CLC
¥/1Code	(No.20・25) 1,200 (No.40・60) 1,400	300

28 ステージユニット