

MiSUMI VALUE STANDARD PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -LONG TRAVEL-
【標準】X軸アリ溝 ラック&ピニオン式
 -ロング-

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら **P2078** **類似部品ページ** **P2098**
類似品比較ポイント | 移動精度 真直度 50~60μm **CADデータフォルダ名: 28_Stage**

■X軸 ロング **XDTLS**

取付穴数-M4
φ6ザグリ深サ3.5(貫通φ3.2)

取付穴 クランプ(M3×7) 6-M4深サ5 4-M2深サ5

φ10 φ15 (27.8) 12.5

φ6 φ3 M3 M4

Order 注文例 **型式** **XLWG100** **Delivery 出荷日** ●150・2・200-2 **5** 日日出荷 **在庫品** 翌日出荷 **P.133**

●左記以外 **Price 価格** **数量スライド価格** (●1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはお見積り

■X軸ステージ ●高精度ステージ既存品: XLWG (P2098)

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量(mm)	取付穴数 (ヶ)	ℓ	耐荷重(N)		移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価
							水平	垂直			
XD TLS	80	30×50	±30	16.7	6	12.5	29.4	14.7	50 μm	0.15	12,240
	100		±40		8				0.18	14,680	
	150		±65		12				0.23	17,560	
	200		±90		16				0.30	23,250	

●最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛 ●表示数量超えはお見積り
 ●ハンドルカバー-HDCVR15(別売): φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。 **P2194**
 ●移動量は中央(上图位置)から左右へ動く距離です。

Order 注文例 **型式** **XD TLS100** **Delivery 出荷日** ●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~2	3~10
値引率	基準単価	10%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HIGH PRECISION X-AXIS DOVETAIL RACK & PINION / ADJUSTMENT UNIT X-AXIS DOVETAIL RACK&PINION
【高精度】X軸アリ溝 ラック&ピニオン式/【簡易調整】X軸ラック&ピニオン式 並級/精級
 -ロング/スタンダード-

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら **P2078** **CADデータフォルダ名: 28_Stage**

■X軸 ロング **XLWG**

取付穴数-M4
φ6ザグリ深サ3.5(貫通φ3.2)

取付穴 クランプ(M3×7) 6-M4深サ5 4-M2深サ5

φ10 φ15 (27.8) 12.5

φ6 φ3 M3 M4

Order 注文例 **型式** **XLWG100** **Delivery 出荷日** ●150・2・200-2 **5** 日日出荷 **在庫品** 翌日出荷 **P.133**

●左記以外 **Price 価格** **数量スライド価格** (●1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはお見積り

型式 Type	No.	L	ブロック数	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量(mm)	N 取付穴列数	取付穴数 (N×2)	ℓ (mm)	耐荷重(N)		移動精度(μm)	自重 (kg)	¥基準単価	
									水平	垂直				
XLWG	50	50	1	±15	18	2	4	12.5	29.4	14.7	30	30	0.10	15,290
	70	70	1	±25		3	6	10.0					0.12	16,690
	100	100	1	±40		4	8						0.14	17,050
	150	150	1	±65		6	12						0.17	21,410
	150-2	200	2			8	16						0.24	26,410
	200-2	200	2	±90									0.21	28,330
											50	50	0.28	33,330

●最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛 ●表示数量超えはお見積り
 ●XLWG150-2、200-2はブロックが2つきます。ブロック一つに比べて、移動量が短くなるのでご注意ください。
 ●ハンドルカバー-HDCVR15(別売): φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。 **P2194**
 ●アジャスタプレート-XPLT40: 取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用下さい。 **P2105**
 ●ブロックに予圧をかけ、すり合わせで精度を出し、検査してから出荷しておりますので、ブロックを下面プレートから外すことはおやめください。
 ●移動量は中央(上图位置)から左右へ動く距離です。

■X軸並級 **XKRG** **■X軸精級** **XKRKG** **■精度基準**

並級 XKRG 精級 XKRKG

Order 注文例 **型式** **XKRG100** **Delivery 出荷日** ●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●左記以外 **Price 価格** **数量スライド価格** (●1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ステージ面取付穴寸法

No.40 No.60 No.90

●XKRKG40/60のザグリ穴は常時上面プレートに隠れたままなので使用できません。(XY取付用)

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	B	X	P	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価	
									XKRG	XKRKG
XKRG XKRKG	40	25×40	±12	25	31	-	29.4	0.10	5,500	6,800
	60	40×60	±14	40	45	15	39.2	0.21	6,300	7,700
	90	40×90	±23	40	75			0.30	7,400	8,900

●一回転移動量約19mm ●最小読取0.5mm

Order 注文例 **型式** **XKRG60** **Delivery 出荷日** ●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●左記以外 **Price 価格** **数量スライド価格** (●1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~2	3~5
値引率	基準単価	10%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。