

HIGH PRECISION LINEAR GUIDE/ADJUST UNITS X-AXIS HIGH ALLOWABLE LOAD


【高精度】リニアガイド/【簡易調整】X軸重荷重シャフトガイドユニット

価格改訂

■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド引率変更

CADデータフォルダ名: 28_Stage5

■特長: 移動量128mmのステージです。重量物、大きいサイズのワーク移動や段取り替えなどに最適です。



型式	ステージ面	1回転あたり	移動量	耐荷重(N)	運動の平行度	許容モーメント荷重(N・m)	平行度	自重	¥基準単価			
Type	No.	(mm)	(mm)	水平	ピッチング	ヨーイング	ローリング	(kg)				
XLSG	80	80×80	24	128mm	147	25μm	10.6	7.5	11.5	50μm	0.9	71,400

①1回転あたりの移動量 24mm
②目盛りは付いていません。

Order 注文例

型式 **XLSG80**

Delivery 出荷日 **5** 日日出荷

在庫 **B** 3日日出荷 1,000円/1本 PM 8:00迄 **P134**


③3本以上で1明細行当たり一律2,700円

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

■特長: シャフトをすり割りして直接固定するため、送りねじ軸をねじで押し当てるよりも大きな保持力が得られます。



型式	ステージ面	移動量	L	L1	耐荷重(N)	自重	¥基準単価
Type	No.	(mm)	(mm)	(mm)	水平	(kg)	
XKST	50	80×80	50	170	100	1.72	22,500
	100		100	220	150	2.00	23,800
	150		150	270	200	2.32	25,100

Order 注文例

型式 **XKST50**

Delivery 出荷日 **5** 日日出荷

Price 価格


■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~2	3~5
値引率	基準単価	10%
出荷日	通常	お見積り



EX Example 使用例

シートの位置調整






ADJUSTMENT UNITS/FEED SCREW X-AXIS RACK&PINION

【簡易調整】X軸 左右ねじ式 開閉幅調整ユニット/ラック&ピニオン式

CADデータフォルダ名: 28_Stage5

■特長: 左右ねじの機構を利用し、1つのつまみで2台のステージが開閉します。ガイド幅調整・センタ出しの治具装置等にご利用ください。



型式	ステージ面	移動量	ハンドル1回転	耐荷重(N)	自重	¥基準単価	
Type	No.	(mm)	移動量 (mm)	水平	(kg)		
XANON	60	40×20	60 (片側30)	2.5 (片側1.25)	98 (片側49)	0.64	19,800
	150	60×40	150 (片側75)	3.5 (片側1.75)	196 (片側98)	2.16	24,800


Order 注文例

型式 **XANON150**

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~2	3~5
値引率	基準単価	10%
出荷日	通常	お見積り



EX Example 使用例

巻き線機の線材のガイド幅調整