

HIGH PRECISION Z-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -LONG TRAVEL / STANDARD-

【高精度】Z軸アリ溝 送りねじ式

—ロング(リード選択タイプ)/正方形—



- 値下げ価格
- 新価格
- スライド値引率変更

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら [P.2078](#)

CADデータフォルダ名: 28_Stage

■特長: リードを2mm、5mm、10mmから選択可能なアリ溝送りねじ式ステージ。ラック&ピニオンと同等のロングストロークを実現。垂直使いにも適しています。

Z軸 ロング
(リード選択タイプ)

X軸 P.2092

RoHS10

ZLSL

上記の目盛はL120のもので、L90・150の場合と異なります。
ハンドル1回転移動量が違って同じであれば外形寸法は変わりません。

材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

型式	No.	ハンドル1回転移動量 (mm)	移動量 (mm)	L	耐荷重 (N)	移動精度 (μm) 真直度	自重 (kg)	¥基準単価		
ZLSL	90	2	±27	90	14.7	30	0.18	24,530		
		5								
		10								
	120	2	±42	120		40			0.2	27,060
		5								
		10								
150	5	±57	150	0.22	29,700					
	10									

●最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛
●延長カバー-HDEXT12(別売): φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。 [P.2194](#)
●アジャスタブルプレート-XPLT40: 取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。 [P.2105](#)

Order 注文例: 型式 ZLSL90-5
Delivery 出荷日: 5 日日出荷
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5% 10%
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: リード4.2mmでスムーズに送れる薄型タイプ(厚み18mm)のアリ溝送りねじ式ステージです。

Z軸 正方形
(リード4.2mm)

X軸 P.2089
Y軸 P.2123

RoHS10

ZSC60

材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

ZSC40

材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

ZSC

材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	1回転の移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 (μm) 真直度	自重 (kg)	付属品 (2本) Type M-L	¥基準単価
ZSC	40	40×40	±11	4.2	9.8	20	0.16	CBST4-12	22,430
	60	60×60	±21	4.2	14.7	30	0.31	CBST4-12	23,580

●最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛
●延長カバー-HDEXT12(別売): φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。 [P.2194](#)
●XY軸取付プレート-XPLT: 取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。 [P.2105](#)

Order 注文例: 型式 ZSC40
Delivery 出荷日: 5 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5% 10%
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

One Point: ハンドル延長方法
ハンドル部のM6、深さ14のタップ穴を利用してハンドルの長さやハンドル径を延長することができます。
(例)セブンプロ用NKSM6-30を取り付けていただくハンドルの長さをさらに36mm延長できます。
抜け防止には接着剤をお使い下さい。

Alteration 追加加工: 型式 ZSC40 - R
Spec. クランプ位置変更(左右勝手違い)
Code R
¥/1Code 無料
詳細寸法はCADデータでご確認ください。

HIGH PRECISION Z-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -CLAMP REINFORCED/THIN-

【高精度】Z軸アリ溝 送りねじ式

—長方形/強化クランプ/薄型(リード4.2mm)—



- 値下げ価格
- 新価格
- スライド値引率変更

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら [P.2078](#)

CADデータフォルダ名: 28_Stage

■特長: リード4.2mmでスムーズに送れるアリ溝送りねじ式ステージです。勝手違いもご用意いたしました。

Z軸 長方形
(リード4.2mm)

X軸 P.2090
Y軸 P.2126

RoHS10

ZSL60・90

●上面取付穴寸法
No.60 6-M4深さ5 No.90 10-M4深さ5

材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	H	(L)	E	耐荷重 (N)	移動精度 (μm) 真直度	自重 (kg)	付属品 (2本) Type M-L	¥基準単価
ZSL	60	60×40	±21	4.2	96	40	34	19.6	30	0.33	CBST4-12	22,980
	90	90×40	±35	4.2	140	60	49	19.6	30	0.45	CBST4-12	25,290

●最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛
●延長カバー-HDEXT12(別売): φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。 [P.2194](#)
●アジャスタブルプレート-XPLT: 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。 [P.2105](#)

Order 注文例: 型式 ZSL60
Delivery 出荷日: 5 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5% 10%
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Z軸 強化クランプ
(リード4.2mm)

X軸 P.2090
Y軸 P.2126

RoHS10

ZSLCL60・90

●上面取付穴寸法
No.60 6-M4深さ5 No.90 10-M4深さ5

材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	H	(L)	E	F	耐荷重 (N)	移動精度 (μm) 真直度	自重 (kg)	付属品 (2本) Type M-L	¥基準単価
ZSLCL	60	60×40	±21	4.2	96	49	34	26.5	19.6	30	0.32	CBST4-12	27,370
	90	90×40	±35	4.2	140	63	49	40.5	19.6	30	0.40	CBST4-12	30,120

●最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛
●延長カバー-HDEXT12(別売): φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。 [P.2194](#)
●アジャスタブルプレート-XPLT: 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。 [P.2105](#)
●強化クランプのみの保持では送り機構分のがたが残りますので、クランプねじを併用して下さい。

Order 注文例: 型式 ZSLCL60
Delivery 出荷日: 5 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5% 10%
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: 薄型タイプXSLCのZ軸。省スペースで使用したい場合に最適です。

Z軸 薄型
(リード4.2mm)

X軸 P.2090
Y軸 P.2126

RoHS10

ZSLC60・90

●上面取付穴寸法
No.60 6-M4深さ4 No.90 10-M4深さ4

材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	H	(L)	E	耐荷重 (N)	移動精度 (μm) 真直度	自重 (kg)	付属品 (2本) Type M-L	¥基準単価
ZSLC	60	60×40	±21	4.2	96	40	40	14.7	30	0.27	CBST4-12	23,380
	90	90×40	±35	4.2	140	60	55	14.7	30	0.35	CBST4-12	29,700

●最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛
●延長カバー-HDEXT12(別売): φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。 [P.2194](#)
●アジャスタブルプレート-XPLT: 取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。 [P.2105](#)

Order 注文例: 型式 ZSLC90
Delivery 出荷日: 5 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5% 10%
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

28 ステージユニット