

ADJUSTMENTS XY-AXIS, FEED SCREW, KEYGUIDE UNIT / STANDARD PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW

【簡易調整】XY軸 送りねじ式 キーガイドユニット

【標準】XY軸 アリ溝送りねじ式

価格改訂 最大21%OFF 類似部品比

■新価格

CADデータフォルダ名: 28_Stages

STANDARD PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW - HEXAGON KEY ADJUSTMENT

【標準】XY軸アリ溝 送りねじ

—六角レンチ式—

価格改訂 最大22%OFF 類似部品比

■新価格

CADデータフォルダ名: 28_Stages

●特長: ボルトにより上下面をクランプ。厚み16mmと非常に薄く、省スペースの調整用途に最適。

XY軸 薄型

XYKYF40

最大ストローク状態

106=86+20 (St)

60=40+20 (St)

6-M3深サ4.5 クランプねじ

ハンドル

テーブル面

4-4.5キリ

φ8ザグリ深サ4.5

本体		送りねじ		クランプねじ	
材質	表面処理	材質	表面処理	材質	表面処理
アルミ合金	黒アルマイト	鉄	無電解ニッケルメッキ	鉄	四酸化鉄皮膜

型式	テーブル面サイズ (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	クランプねじ	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価
XYKYF 40	40×40	20	20	M4	19.6	0.15	8,800

Order 注文例: XYKYF40

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~2 3~5 6~10 11~20 21~	大口
値引率	基準単価 10% 15% 20%	お見積り
出荷日	通常	お見積り

●ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら P.2078

類似品比較ポイント | 移動精度 真直度 50μm

類似部品ページ P.2124

XY軸

XYFES25 (正勝手)

XYFES40 (正勝手)

XYFES60 (正勝手)

6-M2深サ5

※M2深サ4

6-M3深サ6

8-M4深サ6

クランプ位置変更 XYFES□-R (勝手違い)

取付方法: 上から固定 (M2, M3, M4), 下から固定 (M2.5, M4, M5)

※詳細寸法はCADデータをご確認ください。 ※ステージ形状の制約のため、深さが短くなります。

●高精度ステージ既存品: XYEG (P.2124)

Type	No.	クランプ位置	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価		
XYFES	25	記号無 (正勝手)	25×25	±5	0.5	27.4	50μm	0.09	15,180		
	40	R (勝手違い)	40×40	±7						0.16	15,400
	60	R (勝手違い)	60×60	±8						0.36	18,040

●最小読取 (バーニア目盛): 0.1mm/目盛

●ハンドル延長カバー HDEX12-□ (別売): φ12のハンドルに取り付けるだけでハンドル長さを延長することが可能です。 P.2194 (ご注意) ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。

Order 注文例: XYFES40

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量	1~2	3~4	5~6	7~10	11~
値引率	基準単価 10%	15%	20%	お見積り	
出荷日	通常				

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら P.2078

類似品比較ポイント | 移動精度 50μm

類似部品ページ P.2124

CADデータフォルダ名: 28_Stages

●特長: 六角レンチで調整する為、ハンドル不要で省スペース化に最適です。また、レンチ無しでは調整できない為、誤作動を防止することができます。

XY軸 六角レンチ式 (リフト0.5mm)

XYFEES25

XYFEES40

XYFEES60

※M2深サ4

6-M2深サ5

※M3深サ4

6-M3深サ6

クランプ位置変更 XYFEES□-R (勝手違い)

取付方法: 上から固定 (M2, M3, M4), 下から固定 (M2.5, M4, M5)

※形状制約により、深さが短くなっています。 ●カタログ値以上にストロークさせると、プレートが外れることがあります。

●高精度ステージ既存品: XYEEG (P.2124)

Type	No.	クランプ位置	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価		
XYFEES	25	記号無 (正勝手)	25×25	±5	0.5	27.4	50μm	0.06	14,460		
	40	R (勝手違い)	40×40	±7						0.13	14,680
	60	R (勝手違い)	60×60	±8						0.32	17,280

●最小読取 (バーニア目盛): 0.1mm/目盛

Order 注文例: XYFEES40

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量	1~2	3~4	5~6	7~10	11~
値引率	基準単価 10%	15%	20%	お見積り	
出荷日	通常				

●One Point

ホールポイント付の六角レンチをご利用いただくと、長ストロークの移動も楽に入ります。

28 ステージユニット