

【高精度】ヘリコイドねじ式 水平面Z軸

—高耐荷重—

価格改訂
 ■:値下げ価格
 ■:新価格
 ■:スライド値引率変更

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら P.2078


CADデータフォルダ名: 28_Stages

■特長: クロスローラ式水平面Z軸ステージよりもストロークが大きく、ラボジャッキと同等の耐荷重のステージです。構造に多条ねじを採用し、ガタつきを小さく抑えました。


■ヘリコイドねじ式水平面Z軸




■プレート付(60角・90角) ZHRD30-60




■プレート付(60角・90角) ZHRD30-90



■透過穴式 ZHRD30-T



【ヘリコイド式水平面Z軸ステージ解説】



透過穴タイプは、φ30mmを利用して軸の固定が可能です。軸径はD_{H7}を推奨します。抜け防止には、接着剤をお使いください。

材質 アルミ合金
 表面処理 黒アルマイト
 付属品 回転補助ピン (材質: SUS303 4本)

型式	ステージ面	移動量	1回転の移動量	耐荷重	平行度	自重	付属品(4本)	¥基準単価
Type	No.	(mm)	(mm)	(N)	(μm)	(kg)		
ZHRD	30-60	60×60	30	68.6	50μm	0.50	SCB4-8	39,000
	30-90	90×90				0.59		42,000
	30-T		(15)*			0.42		36,000

④上面にモーメント荷重が作用する状態で昇降させると、ガタつきが生じる場合があります。

Order 注文例: 型式 ZHRD30-60, Delivery 出荷日, 在庫品 翌日出荷 P.133, Price 価格

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10
値引率	標準値	5% 10%
出荷日	通常	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

【標準】ラボジャッキ 水平面Z軸

—高耐荷重—

類似部品ページ P.2167
 最大30%OFF

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら P.2078

CADデータフォルダ名: 28_Stages

類似品比較ポイント | 平行度 400μm

■特長: 長いストロークが必要なZ軸の調整に適したステージです。既存品とは精度帯が異なります。既存品: ZLJG (P.2167)

■水平面Z軸 ラボジャッキ

ZLJS80

ZLJS120

④ハンドル昇降テーブルです。比較的耐荷重も大きく割増方式のクランプで確実な固定が可能です。
 ④ハンドルを左に回すとステージが上昇します。
 ④水平方向に多少ガタがあります。

材質 アルミ合金
 表面処理 黒アルマイト

型式	ステージ面	移動量	ハンドル1回転移動量	平行度	耐荷重	自重	¥基準単価
Type	No.	(mm)	(mm)	(μm)	(N)	(kg)	
ZLJS	80	80×120	40	(2)*	68.6	1.25	39,900
	120	120×180	70	(3)*			

*テーブル位置により、ハンドル1回転の移動量は多少変化します。

Order 注文例: 型式 ZLJS80, Delivery 出荷日, 在庫品 翌日出荷 P.133, Price 価格

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~2	3~4
値引率	標準値	5% 10%
出荷日	通常	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

②8 ステージユニット