

HIGH PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -KNOB EXTENSION/CLAMP REINFORCED-

【高精度】XY軸アリ溝 送りねじ式

ーハンドル延長/強化クランプー

価格改訂

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちらP2078

CADデータフォルダ名：28_Stages

■特長：調整するワークがステージ面からはみでてハンドルを回しづらい場合や装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。抜け防止に接着剤をお使いください。

■XY軸 ハンドル延長
(リード0.5mm)

☑️X軸 P2088
☑️Z軸 P2153

RoHS 10

XYEGL25

XYEGL40

XYEGL60

☑️M材 質 (本体)低カドミ真鍮
(送り用ハンドル)アルミ
☑️S表面処理 黒ふっ素樹脂処理

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度 (μm)	許容モーメント荷重 (N・m) ビッチング ヨーイング ローリング	XY直交度	自重 (kg)	¥基準単価
XYEGL	25	25×25	±5	0.5	28.4	30	1.3 1.5 1.3	70	0.20	25,860
	40	40×40	±7		27.4		3.0 3.0 3.0		0.40	27,520
	60	60×60	±9		33.3		4.0 4.0 4.0		1.01	32,580

☑️延長カバーHDEXT12(別売)：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。☑️P2194
☑️XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。
☑️ハンドル延長方法
ハンドル部のM6、深さ14のタップ穴を利用してください。ステージの上に大きなプレートやワークが乗る時に、ハンドルの長さやハンドル径を延長することができます。
(例①)セブロンプロナノKSM6-30を取付けていただくと、ハンドル長さをさらに36mm延長できます。

Order 注文例

型式 XYEGL60

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~4 5~

値引率 基準単価 5%

値引率 通常 お見積り

☑️表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - (R)
XYEGL60 - R

クランプ 位置変更 (左右勝手違い)

Code R

¥/1Code 無料

☑️詳細寸法はCADデータでご確認ください。

■特長：送り用ハンドルの軸を直接締め付けクランプすることにより保持力を向上させたXY軸アリ溝ステージです。

■XY軸 強化クランプ
(リード0.5mm)

☑️X軸 P2088
☑️Z軸 P2153

RoHS 10

XYEGCL25

XYEGCL40

XYEGCL60

☑️M材 質 (本体)低カドミ真鍮
(送り用ハンドル)アルミ
☑️S表面処理 黒ふっ素樹脂処理

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度 (μm)	許容モーメント荷重 (N・m) ビッチング ヨーイング ローリング	XY直交度	自重 (kg)	¥基準単価
XYEGCL	25	25×25	±5	0.5	28.4	30	1.3 1.5 1.3	70μm	0.20	31,220
	40	40×40	±7		27.4		3.0 3.0 3.0		0.40	32,920
	60	60×60	±9		33.3		4.0 4.0 4.0		1.01	38,120

☑️延長カバーHDEXT12(別売)：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。☑️P2194
☑️XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

Order 注文例

型式 XYEGCL60

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~4 5~

値引率 基準単価 5%

値引率 通常 お見積り

☑️表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - (R)
XYEGCL60 - R

クランプ 位置変更 (左右勝手違い)

Code R

¥/1Code 無料

☑️詳細寸法はCADデータでご確認ください。

HIGH PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -CLAMP REINFORCED/KNOB EXTENSION-

【高精度】XY軸アリ溝 送りねじ式

ー長方形/強化クランプ/薄型(リード4.2mm)ー

価格改訂

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちらP2078

CADデータフォルダ名：28_Stages

■特長：リード4.2mmでスムーズに送れるアリ溝送りねじ式ステージです。

■XY軸 長方形
(リード4.2mm)

☑️X軸 P2090
☑️Z軸 P2150

RoHS 10

XYSL

XYSLCL

XYSLC

☑️M材 質 アルミ合金
☑️S表面処理 黒アルマイト

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	(L)	E	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 (μm) 真直度 平行度	自重 (kg)	付属品 (4本) Type M-L	¥基準単価
XYSL	60	40×60	±21	40	34	4.2	34.3	30 30	0.45	SCB4-8	34,420
	90	40×90	±35	60	49	4.2	34.3	30 30	0.63	SCB4-8	39,040

☑️最小径取(バーニア目盛)：0.1mm/目盛
☑️延長カバーHDEXT12(別売)：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。☑️P2194
☑️XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

Order 注文例

型式 XYSL60

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~4 5~10 11~

値引率 基準単価 5% 10%

値引率 通常 お見積り

☑️表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - (R)
XYSL90 - R

☑️詳細寸法はCADデータでご確認ください。

■送りハンドル自体を締め付けて直接固定する為、位置ズレが発生しにくくなります。

■XY軸 強化クランプ
(リード4.2mm)

☑️X軸 P2090
☑️Z軸 P2150

RoHS 10

XYSLCL

XYSLC

☑️M材 質 アルミ合金
☑️S表面処理 黒アルマイト

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	(L)	E	F	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 (μm) 真直度 平行度	自重 (kg)	付属品 (4本) Type M-L	¥基準単価
XYSLCL	60	40×60	±21	49	34	26.5	4.2	37.4	30 30	0.37	SCB4-8	43,780
	90	40×90	±35	63	49	40.5	4.2	36.7	30 30	0.53	SCB4-8	46,180

☑️最小径取(バーニア目盛)：0.1mm/目盛
☑️延長カバーHDEXT12(別売)：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。☑️P2194
☑️XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

Order 注文例

型式 XYSLCL90

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~4 5~10 11~

値引率 基準単価 5% 10%

値引率 通常 お見積り

☑️表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - (R)
XYSLCL90 - R

☑️詳細寸法はCADデータでご確認ください。

■ハンドル1回転の移動量がラック&ピニオンの約1/4です。長いストロークを細かいピッチで摺動させたい場合に最適です。

■XY軸 薄型
(リード4.2mm)

☑️X軸 P2090
☑️Z軸 P2150

RoHS 10

XYSLC

XYSLCL

XYSLC

☑️M材 質 アルミ合金
☑️S表面処理 黒アルマイト

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	(L)	E	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 (μm) 真直度 平行度	自重 (kg)	付属品 (4本) Type M-L	¥基準単価
XYSLC	60	40×60	±21	40	40	4.2	24.5	30 30	0.33	SCB4-5	35,750
	90	40×90	±35	60	55	4.2	24.5	30 30	0.43	SCB4-5	48,400

☑️最小径取(バーニア目盛)：0.1mm/目盛
☑️延長カバーHDEXT12(別売)：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。☑️P2194
☑️XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

Order 注文例

型式 XYSLC60

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~4 5~10 11~

値引率 基準単価 5% 10%

値引率 通常 お見積り

☑️表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - (R)
XYSLC90 - R

☑️詳細寸法はCADデータでご確認ください。