

MiSUMI C-VALUE 【標準】回転ステージ

STANDARD PRECISION ROTATION STAGE



ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら [P.2078](#)

[類似部品ページ](#) [P.2171](#)

[CADデータフォルダ名: 28_Stages](#)

■特長: 大きく角度調整した後にマイクロメータヘッドを使用して、角度を微調整することができる回転ステージです。

■回転

RoHS10

●ステージの取付方法の詳細はこちら [P.2076](#)

RTRM40-R
(正勝手)

40x40mm stage with 8-M2 screws and 4-M4 mounting holes.

RTRS(目盛無)
B部

40x40mm stage without scale, B part detail.

RTR□□□-L
(勝手違い)

RTRM60-R
(正勝手)

60x60mm stage with 8-M3 screws and 4-M5 mounting holes.

RTRM80-R
(正勝手)

80x80mm stage with 8-M4 screws and 4-M5 mounting holes.

●詳細寸法はCADデータをご確認ください。

■材料 質 アルミ合金 S表面処理 黒アルマイト

■回転ステージ ●高精度ステージ既存品: RPG (P.2172)

Type	型式		ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価	
	No.	マイクロ位置					RTRM	RTRS
RTRM (目盛有)	40	R (正勝手)	φ40	粗動36°	9.8	0.10	18,970	18,600
RTRS (目盛無)	60	L (勝手違い)	φ60	微動±5"	29.4	0.27	24,840	24,480
	80		φ80		39.2	0.46	30,360	30,000

●下面プレートの取付は表面からでも裏面からでも取り付けが可能です。 [P.2076](#) (参考)

Order 注文例

型式

RTRM40-R
RTRS60-L

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 [P.133](#)

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) [P.133](#)

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~2	3~4
値引率	10%	15%
出荷日	通常	20%

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

MiSUMI C-VALUE 【標準】回転すりあわせ式(角型)/簡易調整チルト調整ユニット

STANDARD PRECISION ROTATION STAGES/TILT ADJUSTMENT UNITS



ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら [P.2078](#)

[CADデータフォルダ名: 28_Stages](#)

■特長: 微小角度の位置決め調整に最適です。

■回転(角型)

RoHS10

RTSS40

40x40mm corner rotation stage with 4-M3 screws.

RTSS60

60x60mm corner rotation stage with 4-M4 screws.

●付属品 SUS六角穴付ボルト RTSS40 (M3-6 3本)
RTSS60 (M4-8 3本)

■材料 質 アルミ合金 S表面処理 黒アルマイト

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (°)	耐荷重 (N)	最小読取 ("/目盛)	平行度 (μm)	自重 (kg)	¥基準単価
RTSS	40	40×40	±10	9.8	≒1'51"	0.14	17,050
	60	60×60	±10	29.4	≒1'12"	0.26	18,700

Order 注文例

型式

RTSS40

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 [P.133](#)

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) [P.133](#)

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~2	3~4
値引率	10%	15%
出荷日	通常	20%

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) [P.133](#)

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●調整ねじにより前後±3° 左右±2° 傾けることが可能です。

■特長: Z軸のあり方向(2方向)の調整にご利用いただけます。

■チルト調整ユニット

TLSG

TLSC (ホームページ掲載)

●調整ねじにより前後±3° 左右±2° 傾けることが可能です。

■材料 質: アルミ合金 S表面処理: 白アルマイト

Order 注文例

型式

TLSG

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 [P.133](#)

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) [P.133](#)

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~4	5~10
値引率	10%	5%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●チルト調整ユニット支柱クランプ (TLSC)、ロードアダプタ (TLRA)、カメラ取付アダプタ (TLCA) はホームページをご覧ください。

●One Point: チルト調整ユニット取付方法

- ・ザグリ穴を利用する場合
- ・M3用ボルト穴を利用する場合

Example 使用例 カメラの角度調整

28 ステージユニット