

RAILS FOR SWITCH & SENSOR -ALUMINUM TYPE WITH HOLES-

スイッチ・センサ用レール

—L寸指定・穴位置指定 キリ穴・キリ欠き穴タイプ(A形状)—

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

板ナット P2285

**■L寸指定
穴位置指定タイプ
A形状**




RoHS 10


型式	材質	表面処理
キリ穴タイプ キリ欠き穴タイプ	A6063S-T5	白アルマイト処理 黒アルマイト処理
SENA□□H SENAZ□□H SENA□□H SENAZB□□H		

●端面部及び穴の内径面にはアルマイト処理はされておられません。
●キリ穴・キリ欠き穴タイプは取付穴の内側にバリが残ります。

■キリ穴タイプ
SENA□□H
SENAZ□□H



■キリ欠き穴タイプ
SENAZ□□H
SENAZB□□H



RAILS FOR SWITCH & SENSOR -ALUMINUM TYPE WITH HOLES-

スイッチ・センサ用レール

—L寸指定・穴位置指定 皿穴・ザグリ穴タイプ(A形状)—

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

板ナット P2285

**■L寸指定
穴位置指定タイプ
A形状**




RoHS 10


型式	材質	表面処理
皿穴タイプ ザグリ穴タイプ	A6063S-T5	白アルマイト処理 黒アルマイト処理
SENAM□□H SENAZ□□H SENAM□□H SENAZB□□H		

●端面部及び穴の内径面にはアルマイト処理はされておられません。
●ザグリ穴タイプは取付穴の内側にバリが残ります。
●ザグリ穴タイプはd1>Bの場合、内側溝部が少し削れます。

■皿穴タイプ
SENAM□□H
SENAZ□□H



■ザグリ穴タイプ
SENAZ□□H



30
センサ
スイッチ
関連

■キリ穴タイプ ●No.は対応ナットサイズです。板ナット P2285

型式	Type	No.	H (穴数)	L 1mm単位	VWXYZ 1mm単位	N 0.5mm単位	A	B	C	D	E	d
SENA SENAZ		3	2H	50~1200	5~1195	3.5	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5
		4	3H				4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0
		5	4H 5H				3.5~4.5 3.5~5.5	5.5	8.2	5.5	12	

●取付穴のピッチはN+1.5mm以上でご指定ください。

■キリ欠き穴タイプ ●No.は対応ナットサイズです。●No.3は内側溝部が少し削れます。板ナット P2285

型式	Type	No.	H (穴数)	L 1mm単位	VWXYZ 1mm単位	N	N1	A	B	C	D	E	d
SENAZ SENAZB		3	2H	50~1200	10~1190	3.5	6.5	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5
		4	3H					4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0
		5	4H 5H					5.5	8.2	5.5	12	9.5	


●取付穴のピッチは8mm以上でご指定ください。

Order 注文例

型式: [Type] [No.] [H(穴数)] - [L] - [V] - [W] - [X] - [Y] - [Z] - [N]

SENA 3 3H - 100 - V10 - W70 - X82 - N3.5
 SENA 3 4H - 658 - V10 - W300 - X350 - Y648 - N4.5
 SENA 3 5H - 1100 - V10 - W300 - X540 - Y648 - Z1090 - N5.0
 SENAZ 4 2H - 200 - V10 - W70

Example 使用例



スイッチ・センサ用レール

ナット(P2-277) 板ナットSON-SQNS (P2285)

Delivery 出荷日 3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P134

●3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応				個別対応 大口
	小口	小口	小口	小口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■キリ穴タイプ

No.	¥本体基準単価 (白アルマイト処理品)							¥本体基準単価 (黒アルマイト処理品)						
	SENA							SENAZ						
	L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200	L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200
3	360	420	510	670	840	1,030	1,190	460	550	660	810	1,060	1,290	1,450
4	420	500	590	750	920	1,120	1,300	550	650	770	920	1,170	1,410	1,590
5	500	560	680	840	1,000	1,220	1,420	650	740	890	1,030	1,270	1,540	1,730

■キリ欠き穴タイプ

No.	¥本体基準単価 (白アルマイト処理品)							¥本体基準単価 (黒アルマイト処理品)						
	SENAZ							SENAZB						
	L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200	L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200
3	360	420	510	670	840	1,030	1,190	460	550	660	810	1,060	1,290	1,450
4	420	500	590	750	920	1,120	1,300	550	650	770	920	1,170	1,410	1,590
5	500	560	680	840	1,000	1,220	1,420	650	740	890	1,030	1,270	1,540	1,730

■穴加工料金

●単価は、表中本体基準単価に穴加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 [L] - [V] - [W] - [N] のとき
 SENA32H - 200 - V10 - W70 - N3.5
 (表中基準単価) + (穴加工料金) = キリ穴タイプ単価
 420円 + 200円 = 620円

(例) 型式 [L] - [V] - [W] のとき
 SENAZ42H - 200 - V10 - W70
 (表中基準単価) + (穴加工料金) = キリ欠き穴タイプ単価
 500円 + 400円 = 900円

■皿穴タイプ ●No.は対応ナットサイズです。●No.3は内側溝部が少し削れます。板ナット P2285

型式	Type	No.	H (穴数)	L 1mm単位	VWXYZ 1mm単位	N	N1	A	B	C	D	E	d
SENAM SENAZB		3	2H	50~1200	10~1190	3.5	6.0	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5
		4	3H					4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0
		5	4H 5H					3.5~4.5 3.5~5.5	5.5	8.2	5.5	12	

●取付穴のピッチは8mm以上でご指定ください。

■ザグリ穴タイプ ●No.は対応ナットサイズです。●No.3は内側が少し削れます。板ナット P2285

型式	Type	No.	H (穴数)	L 1mm単位	VWXYZ 1mm単位	N 0.5mm単位	A	B	C	D	E	d	e						
SENAZ		3	2H	50~1200	10~1190	3.5	3.4	5.8	3.0	9	9.5	1.5	5						
		4	3H											3.5~4.5	4.5	7.3	4.0	11	11.0
		5	4H 5H											3.5~5.5	5.5	8.3	5.5	12	12.5


●取付穴のピッチはN+1.5mm以上でご指定ください。

Order 注文例

型式: [Type] [No.] [H(穴数)] - [L] - [V] - [W] - [X] - [Y] - [Z] - [N]

SENAM 5 3H - 1000 - V10 - W30 - X500
 SENAZB 3 2H - 500 - V10 - W70
 SENAZ 4 2H - 200 - V10 - W70

Example 使用例



スイッチ・センサ用レール

ナット(P2-277) 板ナットSON-SQNS (P2285)

Delivery 出荷日 3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P134

●3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応				個別対応 大口
	小口	小口	小口	小口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■皿穴タイプ

No.	¥本体基準単価 (白アルマイト処理品)							¥本体基準単価 (黒アルマイト処理品)						
	SENAM							SENAZB						
	L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200	L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200
3	350	410	450	600	750	960	1,070	480	570	660	870	1,110	1,400	1,640
4	410	490	530	680	830	1,050	1,170	570	660	760	970	1,220	1,530	1,790
5	490	550	610	770	900	1,140	1,280	660	750	880	1,090	1,320	1,670	1,950

■ザグリ穴タイプ

No.	¥本体基準単価 (白アルマイト処理品)						
	SENAZ						
	L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200
3	650	730	830	1,010	1,280	1,570	1,880
4	730	820	930	1,110	1,380	1,700	2,030
5	820	890	1,030	1,210	1,470	1,820	2,180

■穴加工料金

●単価は、表中本体基準単価に穴加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 [L] - [V] - [W] のとき
 SENAZ42H - 200 - V10 - W70
 (表中基準単価) + (穴加工料金) = 皿穴タイプ単価
 410円 + 400円 = 810円

(例) 型式 [L] - [V] - [W] - [N] のとき
 SENAZ42H - 200 - V10 - W70 - N3.5
 (表中基準単価) + (穴加工料金) = ザグリ穴タイプ単価
 820円 + 400円 = 1,220円