



CIRCULAR POSTS -ONE SIDE MALE SCREW TYPE -ONE SIDE FEMALE SCREW TYPE-

円形支柱

一片端めねじ/片端おねじ

2日目納期短縮

大口対応 BIG ORDER

CADデータフォルダ名: 31_Posts



Type	片端めねじ	片端おねじ	材質	表面処理
NETMN	NETN	NETN	一般	—
ETKMN	ETKN	ETKN	一般	四三酸化鉄皮膜
PETMN	PETN	PETN	一般	無電解ニッケルメッキ
SETMN	SETN	SETN	SUS304	—
AETMN	AETN	AETN	A2017-T4	白アルマイト
ABETMN	ABETN	ABETN	A2017-T4	黒アルマイト

●片端めねじ

型式	Type	D	L	SC	M	W	ℓ1
片端めねじ	NETMN	6	15.0~100.0	0~92.0	2.6 3	4	4
一般構造用鋼	ETKMN	8	15.0~300.0	0~292.0	3 4	5	5
NETMN	PETMN	10	20.0~400.0	0~392.0	3 4 5	7	8
SUS304	SETMN	12	20.0~600.0 (500)	0~592.0 (492)	3 4 5 6	8	8
A2017	AETMN	15	25.0~700.0 (500)	0~690.0 (490)	4 5 6 8	10	10
白アルマイト	ABETMN	20	35.0~800.0 (500)	0~790.0 (490)	5 6 8 10	13	13
黒アルマイト	ABETMN	30	65.0~1000.0 (500)	0~985.0 (485)	5 6 8 10 12 16 20 27	17	17
	ABETMN	35	80.0~900.0	0~885.0	6 8 10 12 16 20 24	20	20
	ABETMN	40	80.0~1000.0	0~980.0	8 10 12 16 20 24 36	24	24
	ABETMN	50	80.0~1000.0	0~980.0	10 12 16 20 24 41	31	31

●片端おねじ

型式	Type	D	L	SC	M	W	ℓ1
片端おねじ	NETN	6	15.0~100.0	0~92.0	2.6 3	4	4
一般構造用鋼	ETKN	8	15.0~290.0	0~282.0	3 4	5	5
NETN	PETN	10	20.0~390.0	0~382.0	3 4 5	7	8
SUS304	SETN	12	20.0~590.0 (495.5)	0~582.0 (487.5)	3 4 5 6	8	8
A2017	AETN	15	25.0~680.0 (494.0)	0~670.0 (484.0)	4 5 6 8	10	10
白アルマイト	ABETN	20	35.0~780.0 (492.5)	0~770.0 (482.5)	5 6 8 10	13	13
黒アルマイト	ABETN	30	65.0~970.0	0~955.0	5 6 8 10 12 16 20 27	17	17
	ABETN	35	80.0~900.0	0~885.0	6 8 10 12 16 20 24	20	20
	ABETN	40	80.0~1000.0	0~980.0	8 10 12 16 20 24 36	24	24
	ABETN	50	80.0~1000.0	0~980.0	10 12 16 20 24 41	31	31

●片端めねじ

Type	D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
5	660	670	680	690	—	—	—	—	—	—
6	640	650	660	670	680	—	—	—	—	—
8	660	670	680	690	700	710	—	—	—	—
10	670	680	690	700	720	730	740	—	—	—
12	710	730	750	770	1,050	1,230	1,550	1,900	—	—
15	780	860	940	1,020	1,210	1,360	1,710	2,060	—	—
20	880	970	1,060	1,150	1,420	1,630	1,880	2,130	—	—
25	—	1,210	1,300	1,390	1,620	1,760	2,080	2,680	3,280	—
30	—	1,440	1,560	1,680	1,990	2,250	2,830	3,240	3,630	—
35	—	1,620	1,750	1,880	2,190	2,470	3,060	3,760	4,270	—
40	—	1,830	2,070	2,210	2,650	3,070	3,810	4,810	5,810	—
50	—	2,680	2,910	3,140	3,760	4,270	5,150	6,570	8,120	—

●片端おねじ

Type	D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
5	780	790	800	810	—	—	—	—	—	—
6	750	760	770	780	790	—	—	—	—	—
8	780	790	800	810	820	830	—	—	—	—
10	790	800	810	820	850	860	870	—	—	—
12	830	850	870	890	1,250	1,400	1,880	2,360	—	—
15	930	1,010	1,090	1,170	1,540	1,690	2,220	2,750	—	—
20	1,200	1,290	1,380	1,470	2,040	2,250	2,850	3,450	—	—
25	—	1,690	1,780	1,870	2,590	2,730	3,540	4,660	6,180	—
30	—	2,110	2,230	2,350	3,300	3,560	4,780	5,720	6,660	—
35	—	2,260	2,490	2,610	3,720	4,000	5,300	6,700	8,900	—
40	—	2,850	3,090	3,220	4,780	5,200	6,880	8,630	10,800	—
50	—	4,060	4,290	4,520	6,630	7,140	9,530	12,160	15,110	—

●片端めねじ

Type	D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
5	730	740	750	760	—	—	—	—	—	—
6	710	720	730	740	750	—	—	—	—	—
8	730	740	750	760	770	780	—	—	—	—
10	740	750	760	770	780	790	—	—	—	—
12	760	780	800	820	1,140	1,290	1,710	2,130	—	—
15	830	910	990	1,070	1,300	1,450	1,850	2,250	—	—
20	950	1,040	1,130	1,220	1,530	1,740	2,030	2,320	—	—
25	—	1,310	1,400	1,490	1,840	1,990	2,490	3,390	4,290	—
30	—	1,610	1,730	1,850	2,370	2,630	3,430	4,390	5,330	—
35	—	1,870	2,000	2,130	2,800	3,080	3,940	5,040	6,440	—
40	—	2,310	2,450	2,590	3,580	4,000	5,090	6,470	7,860	—
50	—	3,270	3,500	3,730	5,060	5,570	7,200	9,100	11,250	—

●片端おねじ

Type	D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
5	730	740	750	760	—	—	—	—	—	—
6	710	720	730	740	750	—	—	—	—	—
8	730	740	750	760	770	780	—	—	—	—
10	740	750	760	770	780	790	800	810	—	—
12	760	780	800	820	1,140	1,290	1,680	2,070	—	—
15	840	920	1,000	1,080	1,310	1,460	1,830	2,200	—	—
20	960	1,070	1,160	1,250	1,530	1,740	2,010	2,280	—	—
25	—	1,320	1,410	1,500	1,730	1,870	2,300	2,810	3,420	—
30	—	1,620	1,740	1,860	2,170	2,430	3,060	3,430	3,800	—
35	—	1,750	1,880	2,010	2,360	2,620	3,290	4,110	5,150	—
40	—	2,090	2,280	2,370	2,880	3,210	4,140	5,230	6,320	—
50	—	2,930	3,160	3,390	4,110	4,620	5,660	7,170	8,850	—

●片端めねじ

Type	D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
5	890	900	910	920	—	—	—	—	—	—
6	860	870	880	890	900	—	—	—	—	—
8	880	890	900	910	920	930	—	—	—	—
10	890	900	910	920	960	970	980	—	—	—
12	930	950	970	1,400	1,550	2,150	2,750	—	—	—
15	1,030	1,110	1,190	1,270	1,660	1,810	2,360	2,910	—	—
20	1,320	1,410	1,500	1,590	2,190	2,390	3,030	3,670	—	—
25	—	1,830	1,920	2,010	2,730	2,870	3,700	5,030	6,360	—
30	—	2,320	2,440	2,560	3,530	3,790	5,070	6,770	8,670	—
35	—	2,600	2,630	2,660	3,980	4,270	5,680	7,500	9,510	—
40	—	3,150	3,290	3,430	5,080	5,590	7,330	9,300	11,430	—
50	—	4,360	4,590	4,820	7,110	7,620	10,130	12,930	16,060	—

●片端おねじ

Type	D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
5	930	940	950	960	—	—	—	—	—	—
6	900	910	920	930	940	—	—	—	—	—
8	930	940	950	960	970	980	—	—	—	—
10	940	950	960	970	1,150	1,160	1,170	—	—	—
12	1,030	1,050	1,070	1,090	1,790	1,940	3,140	4,340	—	—
15	1,290	1,370	1,450	1,530	2,140	2,290	3,330	4,370	—	—
20	1,670	1,760	1,850	1,940	2,890	3,100	3,950	4,800	—	—
25	—	2,200	2,510	2,700	3,940	4,080	5,480	7,640	9,800	—
30	—	3,320	3,640	3,760	5,560	5,540	7,970	9,220	10,470	—

●片端めねじ

Type	D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
5	890	900	910	920	—	—	—	—	—	—
6	860	870	880	890	900	—	—	—	—	—
8	880	890	900	910	920	930	—	—	—	—
10	890	900	910	920	960	970	980	—	—	—
12	930	950	970	1,400	1,550	2,150	2,750	—	—	—
15	1,030	1,110	1,190	1,270	1,660	1,810	2,360	2,910		