

BRACKET FOR STANDS -SIDE MOUNTING TYPE/COMPACT SIDE MOUNTING TYPE-

スタンドブラケット

一側面取付タイプ/側面取付 ノック穴付タイプ/側面取付コンパクトタイプ

CADデータフォルダ名: 31_Posts

■特長: 搬送ラインなどにも取付けやすいスタンドブラケット。

■側面取付タイプ

■側面取付 ノック穴付タイプ

Type	側面取付	側面取付ノック穴付	材質	表面処理	付属品
CLTB	CLPK	一般	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト	六角穴付ボルト
CLTM	CLPM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト	六角穴付ボルト
CLTBM	—	アルミ	黒アルマイト	六角穴付ボルト	六角穴付ボルト(ステンレス)
CLTAM	—	合金	白アルマイト	六角穴付ボルト	—
CLTS	—	SUS304	—	六角穴付ボルト(ステンレス)	—

付属品: 四三酸化鉄皮膜、黒アルマイトにはCB、それ以外にはSCBのボルトが付属します。また、ノック穴付はノックピンが付属します。

付属ノックピン: D_{H7} 付属品ノックピン 20 MSTM6-20, 25 MSTM8-20, 30, 35, 40 MSTM10-30, 50

*±0.01公差はノック穴の穴ピッチ公差のみ適用となり、キリ穴には適用されません。

型式 Type	DH7	A	B	L	T	F	G	K	h	H	E	d	d1	Z	MA	W	Ph7	許容差	付属ボルト	¥基準単価							
																				側面取付	側面取付ノック穴付	CLTB	CLTM	CLTBM	CLTAM	CLTS	CLPK
側面取付 側面取付ノック穴付 CLTB CLTM CLTBM CLTAM CLTS	10	+0.015	40	35	32	10	30	18	4.4	15	10.5	20	5	8	4.5	M4	2	—	M4-15 2本	4,080	4,840	4,000	4,030	7,180	—	—	
	12	+0.018	44	39	34	11	34	18	5.5	14	11.5	22	5.5	9	5.5	M5	2	—	M5-15 2本	4,830	5,510	4,570	4,590	8,630	—	—	
	15	0	50	40	38	12	38	20	6.6	18	12.5	25	6.6	11	6.5	M6	2	—	M6-15 2本	5,720	6,320	5,430	5,460	10,150	—	—	
	16	0	50	40	38	12	38	20	6.6	18	12.5	25	6.6	11	6.5	M6	2	—	M6-15 2本	5,720	6,320	—	5,460	10,150	—	—	
	20	+0.021	65	45	45	12	50	25	6.6	22	15	30	6.6	11	6.5	M8	2	6	+0.012	M6-20 2本	5,790	6,460	6,300	6,320	10,700	7,540	8,400
	25	0	80	60	60	15	60	36	9	27	18	35	9	14	9	M8	2	8	+0.015	M6-25 2本	7,040	7,900	8,000	8,040	13,020	9,160	10,270
	30	0	90	60	60	15	70	36	9	30	21	45	9	14	9	M8	2	8	0	M8-35 2本	8,200	9,190	10,000	10,080	15,160	10,670	11,960
	35	+0.025	105	80	80	15	80	40	11	35	24	50	9	14	9	M8	3	10	+0.015	M8-40 2本	9,360	10,460	13,110	13,220	—	12,160	13,600
	40	0	115	80	80	15	90	40	11	38	27	60	11	17.5	11	M10	3	10	0	M10-45 2本	10,690	13,170	16,810	17,820	—	13,900	17,130
	50	0	135	100	87	18	105	50	14	43	33	70	11	17.5	11	M10	3	10	0	M10-50 2本	12,880	14,420	23,020	24,400	—	16,750	18,750

①DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
 ②かん合する軸の公差はg6、f8をお奨めします。スタンド用支柱はP2343・2344をご参照ください。また、締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
 ③CLTSはD=30まで適用となります。また、CLPK・CLPMはD=20から適用となります。④CLTBMのD=16はありません。

Order 注文例

型式
CLTB35
CLPM30

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●CLTB・CLTM・CLPK・CLPM価格表①部のみ

在庫品 翌日出荷 翌P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●その他

3 日日出荷

ストークT 当日出荷 1,000円/本 正午迄
ストークA 翌日出荷 500円/本 PM 6:00迄 翌P134

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
 ②CLPK、CLPMはストーク適用不可

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準単価	小口	大口		
数量	1~9	10~12	13~14	15~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: 通常の側面取付タイプ(P2357)に対して、高さ寸法で25~30%、幅寸法で10%程度コンパクトなスタンドブラケットです。

■側面取付コンパクトタイプ

Type	材質	表面処理	付属品
CLCB	一般	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト
CLCNM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(ステンレス)
CLCBM	アルミ	黒アルマイト	六角穴付ボルト
CLCAM	合金	白アルマイト	六角穴付ボルト
CLCS	SUS304	—	六角穴付ボルト(ステンレス)

付属品: 四三酸化鉄皮膜、黒アルマイトにはCB、それ以外にはSCBのボルトが付属します。

型式 Type	DH7	A	B	L	T	F	G	K	h	H	E	d	d1	Z	MA	W	Ph7	許容差	付属ボルト	¥基準単価					
																				側面取付	側面取付ノック穴付	CLCB	CLCNM	CLCBM	CLCAM
側面取付コンパクトタイプ CLCB CLCNM CLCBM CLCAM CLCS	20	+0.021	60	30	45	12	45	18	6.6	22	15	30	6.6	11	6.5	M6	2	—	M6-20 1本	4,950	5,430	5,320	5,230	7,810	
	25	0	73	45	53	14	54	27	18	35	18	35	9	14	9	M8	2	—	M6-25 1本	6,620	7,250	6,440	6,340	11,580	
	30	0	83	45	60	15	64	30	9	30	21	45	9	14	9	M8	2	—	M8-35 1本	7,400	8,190	7,820	7,720	14,580	
	35	+0.025	94	60	68	15	72	35	11	35	24	50	9	14	9	M8	3	10	+0.015	M8-40 1本	8,410	10,020	10,070	9,940	—
	40	0	104	60	76	15	82	38	12	38	27	60	11	17.5	11	M10	3	10	0	M10-45 1本	10,120	11,820	12,890	12,750	—
	50	0	118	75	87	18	94	45	14	43	33	70	11	17.5	11	M10	3	10	0	M10-50 1本	12,220	14,160	17,690	17,440	—

①DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
 ②かん合する軸の公差はg6、f8をお奨めします。スタンド用支柱はP2343・2344をご参照ください。また、締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

Order 注文例

型式
CLCB35

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●CLCB・CLCNM価格表①部のみ

在庫品 翌日出荷 翌P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●その他

3 日日出荷

ストークT 当日出荷 1,000円/本 正午迄
ストークA 翌日出荷 500円/本 PM 6:00迄 翌P134

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準単価	小口	大口		
数量	1~9	10~12	13~14	15~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

BRACKET FOR STANDS -CASTING SIDE MOUNTING TYPE/SIDE MOUNTING SLOT HOLE TYPE-

スタンドブラケット

一側面取付鋳造タイプ・側面取付鋳造 ノック穴付タイプ/側面取付長穴タイプ

CADデータフォルダ名: 31_Posts

■特長: 鋳造することで通常の商品(左ページ)に対して最大67%のプライスダウンを実現しました。

■側面取付鋳造タイプ

■側面取付鋳造 ノック穴付タイプ

Type	側面取付鋳造	側面取付鋳造ノック穴付	材質	表面処理	付属品
CLTBD	CLPBD	CLTMD	CLPMD	FCD450	四三酸化鉄皮膜または黒リン酸塩皮膜 無電解ニッケルメッキ
側面取付鋳造	側面取付鋳造ノック穴付	側面取付鋳造ノック穴付	側面取付鋳造ノック穴付	側面取付鋳造ノック穴付	六角穴付ボルト 六角穴付ボルト(ステンレス)

付属品: 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜にはCB、無電解ニッケルメッキにはSCBのボルトが付属します。また、ノック穴付はノックピンが付属します。

付属ノックピン: D_{H7} 付属品ノックピン 20 MSTM6-20, 25, 30, 35, 40 MSTM8-20, 50

*F/2部の±0.01はノック穴の穴ピッチ公差のみ適用となり、キリ穴には適用されません。
 *B部は外観をよくするため、削り込みをしています。
 *L、T部は抜き勾配角度が約2°つきます。
 *四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜、無電解ニッケルメッキともに防錆効果が長持ちします。

型式 Type	DH7	A	B	L	T	F	G	K	J	h	H	E	d	d1	Z	MA	W	Ph7	許容差	付属ボルト	¥基準単価				
																					側面取付鋳造	側面取付鋳造ノック穴付	CLTBD	CLTMD	CLPBD
側面取付鋳造 側面取付鋳造ノック穴付 CLTBD CLPBD CLTMD CLPMD	20	+0.021	65	45	45	12	50	25	6.6	13	22	15	30	6.6	11	6.5	M6	2	6	+0.012	M6-20 2本	2,120	2,760	2,590	3,370
	25	0	80	60	53	12	60	36	9	18	27	18	35	9	14	9	M8	2	8	+0.015	M6-25 2本	2,690	3,420	3,360	4,250
	30	0	90	60	60	15	70	36	9	18	30	21	45	9	14	9	M8	2	8	0	M8-35 2本	3,320	4,240	4,200	5,300
	35	+0.025	105	80	68	15	80	40	11	20	35	24	50	11	17.5	11	M10	3	—	—	M8-40 2本	4,770	5,960	—	—
	40	0	115	80	76	15	90	40	11	20	38	27	60	11	17.5	11	M10	3	—	—	M10-45 2本	5,590	7,100	—	—
	50	0	135	100	87	18	105	50	14	24	43	33	70	11	17.5	11	M10	3	—	—	M10-50 2本	7,830	10,130	—	—

①DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
 ②かん合する軸の公差はg6、f8をお奨めします。スタンド用支柱はP2343・2344をご参照ください。また、締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
 ③CLPBD・CLPMDはD=30まで適用となります。

Order 注文例

型式
CLTBD20
CLPMD30

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準単価	小口	大口		
数量	1~9	10~12	13~14	15~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■側面取付長穴タイプ

■側面取付長穴タイプ

Type	材質	表面処理	付属品
CLNBD	一般	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト
CLNMD	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト
CLNBD	アルミ	黒アルマイト	六角穴付ボルト
CLNMD	SUS304	—	六角穴付ボルト(ステンレス)

付属品: CLNBDにはCB、それ以外にはSCBのボルトが付属します。

型式 Type	DH7	A	B	L	T	F	G	K	h	H	E	d	d1	Z	MA	W	Ph7	許容差	付属ボルト	¥基準単価				
																				側面取付鋳造	側面取付鋳造ノック穴付	CLNBD	CLNMD	
側面取付長穴タイプ CLNBD CLNMD	20	+0.021	65	45	45	12	25	47.5	5.5	6.6	22	15	30	6.6	11	6.5	M6	2	—	M6-20 2本	7,360	7,760	6,510	14,040
	25	0	80	60	53	12	36	57.5	7.5	9	27	18	35	9	14	9	M8	2	—	M6-25 2本	8,780	9,280	8,930	16,220