

規格追加
赤文字表示

SUPER COMPACT STRUT CLAMPS -TAP TYPE-

超コンパクト支柱クランプ

—垂直タップ蝶ノブ付/平行タップ蝶ノブ付/垂直タップ/平行タップ—


CADデータフォルダ名: 31_Posts

■特長: 安価でコンパクトなタップ付の支柱クランプ。蝶ノブ付なら段取り替えが容易です。

■垂直タップ蝶ノブ付
■平行タップ蝶ノブ付



RoHS10



型式	Type	DH7	B	L	L1	L2	r	H	m1	f	P	P1	W	d2	m	¥基準単価		
																垂直タップ	平行タップ	蝶ノブ
垂直タップ AMNCC AMNWC	平行タップ AQMCC AQMWC	6	10	21.5	10.5	11	5	8	M2.6	4	5	6.5	1	3.5	M3	980	980	
		8	12	25	11	14	6	10	M3	5	6	7		18	10.5	1,000	1,000	
		10	16	29.5	13.5	16	8	11	M4	6	8	8.5	1.5	4.5	M4	1,130	1,130	
		12	18	32	14	18	9	13	M4	6	8	9		5.5	M5	1,160	1,160	
		15	22	41	18	23	11	17	M5	8	12	12		5.5	M5	1,270	1,270	

①DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。②かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。③D部に軸を入れない状態で蝶ノブを締め込まないでください。

Order 注文例: 型式 AQMWC10

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

Price 価格: 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133


数量区分	標準対応	個別対応
1~9	小口	大口
10~12	10%	18%
13~14	10%	18%
15~20	10%	18%
21~	10%	18%

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。⑤表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■垂直タップ/平行タップ



RoHS10



型式	Type	DH7	B	L	L1	L2	r	H	m1	f	P	P1	W	m	d1	d2	S	¥基準単価	
																		垂直タップ	平行タップ
垂直タップ AMNC AMNW	平行タップ AQMC AQMW	6	10	21.5	10.5	11	5	8	M2.6	4	5	6.5	1	M3	6.5	3.5	3.5	830	830
		8	12	25	11	14	6	10	M3	5	6	7		M3	6.5	3.5	3.5	840	840
		10	16	29.5	13.5	16	8	11	M4	6	8	8.5	1.5	M4	8	4.5	4.5	950	950
		12	18	32	14	18	9	13	M4	6	8	9		M4	8	4.5	4.5	980	980
		15	22	41	18	23	11	17	M5	8	12	12		M5	9.5	5.5	5.5	1,050	1,050

①DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。②かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

Order 注文例: 型式 AMNC8

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

Price 価格: 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
1~9	小口	大口
10~12	10%	18%
13~14	10%	18%
15~20	10%	18%
21~	10%	18%

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。⑤表示数量超えはWOSにてご確認ください。

規格追加
赤文字表示

STRUT CLAMPS -WITH TAPS AND CLAMP LEVER-

支柱クランプ

—垂直タップクランプレバー付/平行タップクランプレバー付—

CADデータフォルダ名: 31_Posts


■特長: 頻繁に段取り替えを行う箇所に便利です。クランプレバーで上下方向の調整が工具レスで行えます。

■垂直/平行タップ
クランプレバー付



RoHS10

Type	材質	S表面処理	クランプレバー	
			DH7	薄型
垂直タップ	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜	10	CLDM5-16-M
平行タップ			12	CLDM6-16-M
薄型	アルミ合金	無電解ニッケルメッキ	15	CLDM5-20-M
標準型			20	CLDM6-25-M
KMKU	KQKU	KQK	25	CLDM6-32-M
MMKU	MQKU	MQK	30	CLDM10-32-M
AMKU	AQKU	AQK	35	CLDM10-40-M
WMKU	WQKU	WQK		CLDM12-40-M
SMKU	SQKU	SQK		



■垂直タップ薄型

型式	Type	DH7	P	A	B	C1	E	G	H	S1	M1	M	d	クランプレバー			¥基準単価				
														H1	H2	R	KMKU	MMKU	AMKU	WMKU	SMKU
KMKU MMKU AMKU WMKU SMKU	10	+0.015 0	11	31	16	9	15	5	9	8	M4	M5	5.5	35	38.5	45	1,750	1,870	1,870	1,870	2,330
																	1,860	1,990	—	—	2,500
																	2,000	2,160	2,160	2,160	2,710
																	2,200	2,370	2,370	2,370	3,000
																	2,450	2,660	2,660	2,660	3,380
20	+0.021 0	20	52	28	16	22	10	15	16	M6	M6	6.6	—	—	—	2,800	3,040	3,040	3,040	3,900	
																2,200	2,370	2,370	2,370	3,000	
																2,450	2,660	2,660	2,660	3,380	
30	+0.025 0	30	72	45	22	32	—	—	—	M8	M8	9	45.5	49	63	3,400	—	—	—	—	
																—	—	—	—	—	

①サイズの有無は価格表にてご確認ください。②DH7公差はスリット加工前の公差です。③かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。

■平行タップ薄型

型式	Type	DH7	P	A	B	C1	E	H	S1	M1	M	d	クランプレバー			¥基準単価				
													H1	H2	R	KQKU	MQKU	AQKU	WQKU	SQKU
KQKU MQKU AQKU WQKU SQKU	10	+0.015 0	16	31	16	9	15	9	8	M4	M5	5.5	35	38.5	45	1,980	2,120	2,120	2,120	2,650
																2,100	2,260	2,260	2,260	2,850
																2,280	2,460	2,460	2,460	3,120
																2,510	2,710	2,710	2,710	3,470
																—	3,050	—	—	3,920
20	+0.021 0	30	52	28	16	22	15	16	M6	M6	6.6	—	—	—	3,220	—	3,510	3,510	4,550	
															—	3,050	—	—	3,920	
															—	—	—	—	—	
35	+0.025 0	40	72	45	22	32	—	—	M8	M8	9	45.5	49	63	4,260	—	4,260	4,260	—	
															—	—	—	—	—	

①サイズの有無は価格表にてご確認ください。②DH7公差はスリット加工前の公差です。③かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。

■平行タップスタンダード

型式	Type	DH7	P	A	B	E	H	S1	M1	M	d	クランプレバー			¥基準単価					
												H1	H2	R	KQK	MQK	AQK	WQK	SQK	
KQK MQK AQK WQK SQK	10	+0.015 0	16	32	16	10	17	11	8	M4	M6	6.6	35	38.5	45	2,040	2,190	2,190	2,190	2,750
																2,170	2,340	2,340	2,340	2,970
																2,480	2,680	2,680	2,680	3,360
																2,730	2,940	2,940	2,940	3,740
																3,200	3,450	3,450	3,450	4,380
20	+0.021 0	30	54	28	24	16	20	20	M6	M6	6.6	—	—	—	3,640	3,940	—	—	5,040	
															—	—	—	—	—	
															—	—	—	—	—	
35	+0.025 0	40	77	45	37	26	28	—	M8	M12	13	67	71	92	4,360	4,720	4,720	4,720	—	
															—	—	—	—	—	

①サイズの有無は価格表にてご確認ください。②DH7公差はスリット加工前の公差です。③かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。

Order 注文例: 型式 KMKU20 KQKU25 SQK15

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
1~4	小口	大口
5~9	10%	18%
10~14	10%	18%
15~20	10%	18%
21~	10%	18%

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。⑤表示数量超えはWOSにてご確認ください。

31 各種支柱クランプ