

規格追加
赤字表示

HOLDERS FOR SHAFT WITH SET SCREW -MACHINING T-SHAPED-
シャフトホルダ -T型止めねじタイプ(機械加工品)-
-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-

大口
対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

■特長：ノック穴付タイプは組立時の位置決めが容易となります。

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■スタンダードタイプ 組付方法の使用例 P.268

●ノック穴無し ●ノック穴付

ノック穴無し	ノック穴付	材質	表面処理	付属品
SHTB	SHTBH/SHTBK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めネジ1本
SHTM	SHTMH/SHTMK	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ1本
SHTS	SHTSH/SHTSK	SUS304	—	六角穴付止めネジ1本 (SUS)
SHTA	SHTAH	アルミ合金	白アルマイト	—

型式 Type	H		L	H ₁	T	S	W	止めネジ M	L ₁	d	Q	ℓ ₁	¥基準単価														
	高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位											ノック穴無し				ノック穴付										
													SHTB	SHTM	SHTS	SHTA	SHTBH	SHTMH	SHTSH	SHTAH							
ノック穴無し 高さH選択 SHTB SHTM SHTS SHTA	3	10 15 20	10.0~30.0	H+5	8	4	10	M3	18	3.5	—	—	900	940	1,650	830	1,790	1,910	3,110	1,630							
	4	15 20 25	10.0~35.0	H+6									910	950	1,650	850	1,800	1,950	3,110	1,630	—	—	—	—	—	—	
	5	20 25 30	10.0~50.0	H+7									990	1,020	1,710	930	2,000	2,070	3,230	1,810	—	—	—	—	—	—	
	6	25 30 40	10.0~50.0	H+8									1,040	1,050	1,710	940	2,110	2,150	3,230	1,800	—	—	—	—	—	—	
	8	30 40 50 60	20.0~60.0	H+9									1,260	1,280	2,230	1,180	2,570	2,610	4,220	2,250	2,160	2,180	4,430	—	—	—	—
高さH指定 SHTBH SHTMH SHTSH SHTAH	10	10 15 20 25 30 40	10.0~50.0	H+10	10	6	18	M4	30	4.5	4	5	1,370	1,400	2,230	1,250	2,780	2,850	4,220	2,390	2,270	2,300	4,430				
	12	15 20 25 30	10.0~50.0	H+11									1,420	1,460	2,670	1,340	2,870	2,980	5,060	2,610	2,320	2,360	4,870	—	—	—	—
	13	20 25 30	15.0~50.0	H+12									1,530	1,560	2,670	1,420	3,110	3,190	5,060	2,730	2,430	2,460	4,870	—	—	—	—
	15	25 30 40	20.0~60.0	H+15									1,820	1,850	3,110	1,660	3,700	3,770	5,870	3,160	2,720	2,750	5,310	—	—	—	—
	16	30 40 50 60	20.0~60.0	H+18									1,820	1,850	3,110	1,660	3,700	3,770	5,870	3,160	2,720	2,750	5,310	—	—	—	—
ノック穴付 SHTBK SHTMK SHTSK (8≤D≤40)	20	15 20 25 30 40 50 60	20.0~60.0	H+18	16	8	35	M6	50	6.6	5	7	2,210	2,270	4,210	2,230	4,440	4,630	7,960	4,460	3,310	3,370	6,710				
	25	20 25 30 40 50 60	25.0~60.0	H+20									2,320	2,390	4,320	2,350	4,660	4,880	8,160	4,650	3,420	3,490	6,820	—	—	—	—
	30	25 30 40 50 60	30.0~60.0	H+23									3,240	3,300	5,240	3,060	6,580	6,740	9,900	8,010	4,340	4,400	7,740	—	—	—	—
	35	30 40 50 60	30.0~80.0	H+25									3,890	3,970	5,490	3,400	7,870	8,100	10,370	8,730	4,990	5,070	7,990	—	—	—	—
	40	30 40 50 60 80	30.0~80.0	H+30									4,210	4,290	6,910	4,210	8,530	8,760	13,060	9,270	5,310	5,390	9,410	—	—	—	—
50	—	40.0~80.0	125 H+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

◎H()の寸法はノック穴無しタイプのみ適用 ◎ノック穴付はD寸法8~40のみ適用となります。

■特長：スタンダードタイプと比べて、厚みT寸が肉厚となっております(内径D寸の1~1.5倍)。アルミ材質は軽量化に適しております。

■肉厚タイプ

●D8~25 ●D30~50

Type	材質	表面処理	付属品
SHTBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めネジ1本
SHTMN	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ1本
SHTSN	SUS304	—	六角穴付止めネジ1本 (SUS)
SHTAN	アルミ合金	白アルマイト	—

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	止めネジ M	L ₁	d	¥基準単価		
		選択	指定									SHTBN	SHTMN	SHTSN
SHTBN SHTMN SHTSN	8	10 15 20	25 30 40	42	H+9	15	6	18	M6	30	6.6	2,260	2,310	3,690
	10	10 15 20 25 30 40 50 60	H+10		2,280							2,330	3,710	
	12	10 15 20 25 30 40 50 60	H+11		2,400							2,450	4,400	
	13	15 20 25 30 40 50 60	H+12	2,600	2,650	4,540								
	15	15 20 25 30 40 50 60	H+15	3,190	3,240	4,940								
	16	15 20 25 30 40 50 60	H+15	3,390	3,440	5,080								
	20	20 25 30 40 50 60 80	H+18	4,100	4,150	7,600								
	25	20 25 30 40 50 60 80	H+20	4,650	4,700	8,190								
	30	25 30 40 50 60 80	H+23	5,980	6,030	9,990								
	35	25 30 40 50 60 80	H+25	7,130	7,230	10,320								
40	30 40 50 60 80	H+30	7,830	7,930	12,300									
50	40 50 60 80	H+38	9,480	9,620	14,450									

Order 注文例
型式 - H
SHTB8 - 25
SHTMH15 - 25.6
SHTBN35 - 50
SF-SHTS40 - 40
脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日
■スタンダード・高さH選択タイプ
■肉厚・鉄(D8~12・16~30)
在庫品 翌日出荷 P.133
◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

左記以外
3 日日出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~9	10~12	13~14	15~20	大口
値引率	基準単価	5%	10%	18%	—
出荷日	通常				お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

規格追加
赤字表示

HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -MACHINING T-SHAPED-
シャフトホルダ -T型スリットタイプ(機械加工品)-
-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-

大口
対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

■特長：ノック穴付タイプは組立時の位置決めが容易となります。メンテナンス時の取り外しの際、位置決めの再現性があります。

◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■スタンダードタイプ 組付方法の使用例 P.268

●ノック穴無し ●ノック穴付

ノック穴無し	ノック穴付	材質	表面処理	付属品
SHSTB	SHSTBH/SHSTBK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHSTM	SHSTMH/SHSTMK	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHSTS	SHSTSH/SHSTSK	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHSTA	SHSTAH	アルミ合金	白アルマイト	—
SHSTD	SHSTDH	—	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

型式 Type	H		L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	締付ボルト M	d ₂	d ₁	ℓ	C	Q	ℓ ₁	¥基準単価															
	高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位																ノック穴無し				ノック穴付											
																		SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTBH	SHSTMH	SHSTSH	SHSTAH								
ノック穴無し 高さH選択 SHSTB SHSTM SHSTS SHSTA SHSTD	3	10 15 20	10.0~30.0	H+11	8	4	10	18	3.5	7	M3貫通	3.5	6.5	3.5	1.5	—	—	1,090	1,130	2,280	1,100	1,260	2,410	2,250	4,300	2,240	3,800	—	—				
	4	15 20 25	10.0~35.0	H+12														1,090	1,130	2,340	1,100	2,030	2,230	2,250	4,420	2,240	3,820	—	—	—	—		
	5	20 25 30	10.0~50.0	H+16														1,090	1,130	2,340	1,100	2,030	2,170	2,250	4,420	2,240	3,820	—	—	—	—		
	6	25 30 40	10.0~50.0	H+18														1,130	1,170	3,220	1,170	2,780	1,930	2,400	6,090	2,400	5,250	2,350	2,400	4,780	—	—	
	8	30 40 50 60	20.0~60.0	H+18														1,170	1,220	3,220	1,220	3,160	1,920	2,480	6,090	2,480	5,950	2,400	2,450	4,780	—	—	
高さH指定 SHSTBH SHSTMH SHSTSH SHSTAH SHSTDH	10	10 15 20 25 30 40	10.0~50.0	H+10	10	6	18	30	4.5	13	M4貫通	4.5	8	4.5	4	5	—	1,170	1,220	3,560	1,260	3,530	1,840	2,480	6,720	2,570	6,660	2,400	2,450	5,150			
	13	15 20 25 30	15.0~50.0	H+18														1,220	1,260	3,560	1,300	3,920	1,860	2,570	6,720	2,650	7,400	2,450	2,500	5,150	—	—	—
	15	20 25 30 40	20.0~60.0	H+20														1,410	1,460	3,870	1,460	4,290	2,140	2,980	7,310	2,980	8,110	2,670	2,720	5,500	—	—	—
	16	25 30 40 50 60	20.0~60.0	H+26														1,410	1,460	3,870	1,460	4,290	2,140	2,980	7,310	2,980	8,110	2,670	2,720	5,500	—	—	—
	18	30 40 50 60 80	20.0~80.0	H+28														1,980	2,030	5,220	1,780	4,680	3,460	4,140	9,860	3,640	8,830	3,500	3,550	7,300	—	—	—
ノック穴付 SHSTBK SHSTMK SHSTSK (8≤D≤50)	20	20 25 30 40 50 60	20.0~60.0	H+28	16	8	35	50	6.6	18	M6貫通	6.6	11	6.5	—	—	—	1,980	2,030	5,220	1,780	4,680	3,460	4,140	9,860	3,640	8,830	3,500	3,550	7,300			
	25	25 30 40 50 60	25.0~60.0	H+33														2,140	2,190	5,360	2,030	5,060	3,830	4,470	10,120	4,140	9,550	3,680	3,730	7,450	—	—	—
	30	30 40 50 60	30.0~60.0	H+36														2,630	2,670	6,320	2,510	5,440	4,230	5,460	11,940	5,130	10,270	4,220	4,270	8,520	—	—	—
	35	30 40 50 60 80	30.0~80.0	H+38														2,840	2,880	6,870	2,880	5,540	4,100	5,870	12,970	5,870	10,460	5,000	5,050	9,130	—	—	—
	40	30 40 50 60 80	30.0~80.0	H+38														3,880	3,920	8,340	3,730	5,670	4,700	8,020	15,770	7,610	10,710	5,610	5,660	10,770	—	—	—
50	40 50 60 80	40.0~80.0	125 H+51	5,750	5,800	9,210	5,350	5,870	11,870	12,230	17,390	10,910	11,080	7,690	7,740	11,730	—	—	—														

◎H()の寸法はノック穴無しタイプのみ適用 ◎ノック穴付はD寸法8~50のみ適用となります。

■肉厚タイプ

●D8~25 ●D30~50

Type	材質	表面処理	付属品
SHSTBN	S45C相当		