


OIL-FREE SLIDE PLATES

無給油スライドプレート

—樹脂複層・寸法フリー指定タイプ—

■特長：板厚が薄く、省スペース対応に適しています。
 ◎材質の特性値はP420をご参照ください。

◎CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails



標準タイプ				穴加工付タイプ				穴加工詳細				
型式 Type	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	選択 T	型式 Type	呼び	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	選択 T	指定1mm単位 X	指定1mm単位 Y	ボルト呼び径選択 N(通し穴) P(皿穴)	穴加工詳細
GRFZ	40~500	40~80	1	GRFZ	2H	40~500	40~80	1	9~491 (2H・4Hタイプ)	5~95 (2Hタイプ)	3 4 5 6 8	N (通し穴) P (皿穴)
	40~500	40~100	2.5		4H					9~245 (6Hタイプ)		

◎X寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5 ≤ X ≤ A-d(d1)-5、6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5 ≤ X ≤ A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。
 ◎Y寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5 ≤ Y ≤ B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5 ≤ Y ≤ B-d(d1)-5が必要です。
 (dは通し穴、d1は皿穴選択のとき)

Order 注文例

標準タイプ
 型式 - A - B - T
 GRFZ - 150 - 50 - 1

穴加工付タイプ
 型式 - A - B - T - X - Y - ボルト呼び径
 GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5

Delivery 出荷日

標準タイプ
 3 日目出荷

穴加工付タイプ
 5 日目出荷

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
1~9	10~14	15~19	20~50
10~14	15~19	20~50	51~
標準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	+3日	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

標準タイプ単価				穴加工料金			
型式	T	A	¥基準単価	型式	T	A	¥基準単価
			1~4コ B				1~4コ B
GRFZ	1	40~100	1,230	GRFZ	2.5	40~100	1,600
		101~200	2,300			101~200	3,050
		201~300	3,370			201~300	4,490
		301~400	4,600			301~400	6,080
		401~500	5,830			401~500	7,680

◎穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。
 (例) 型式 - A - B - T - X - Y - ボルト呼び径 (標準タイプ基準単価) + (穴加工料金) = 穴加工タイプ基準単価
 GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5 のとき 1,230 + 200 = 1,430 円


GUIDE BLOCKS

ガイドブロック




◎CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails

■特長：硬化処理により対摩耗性に優れたガイドブロックです。



型式 Type	B	A 選択		S 選択	W	T	X	Y	d1	d2	h	M	¥基準単価	
		40	50										SGRA	SGRB
SGRA SGRB	40	40	50	12	16	20	7	28	9.5	5.5	5.5	4	6,600	6,980
		50	60										7,380	7,770
		60	70										7,320	7,770
	50	50	60	15 20	20	30	10	36	11	6.5	6.5	5	7,950	8,330
		60	70										8,770	9,150
		70	80										9,080	9,470
	60	60	70	15 20	30	30	10	46	11	6.5	6.5	5	9,600	9,980
		80	90										11,370	11,750
		90	100										11,900	12,280
	80	80	90	20 25	40	40	15	60	14	9	9	6	11,900	12,280
		100	110										12,650	13,030
		110	120											

■特長：硬化処理により対摩耗性に優れたガイドブロックカバーです。



型式 Type	B	A 選択		T 選択	X	Y	N	¥基準単価		
		40	50					T5	T9	T12
SGCB	40	40	50	5	7	28	4.5	1,820	1,870	1,900
		50	60					2,020	2,050	2,100
		60	70					2,380	2,420	2,480
	60	60	70	9	10	46	5.5	2,380	2,420	2,480
		80	90					3,000	3,070	3,150
		90	100							
	80	80	90	12	15	60	6.5	3,000	3,070	3,150
		100	110							
		110	120							

Order 注文例

標準タイプ
 型式 - A - S
 SGRA40 - 50 - 12

穴加工付タイプ
 型式 - A - T
 SGCB40 - 50 - 5

Delivery 出荷日

標準タイプ
 5 日目出荷

穴加工付タイプ
 5 日目出荷

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
1~9	10~14	15~19	20~50
10~14	15~19	20~50	51~
標準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	+3日	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - A - S - (SC・NC)
 SGRA80 - 100 - 25 - SC10
 型式 - A - T - (ZC)
 SGC80 - 60 - 9 - ZC

Alterations Code	S寸法変更	ノック穴追加加工	取付穴変更
Spec.	SC	NC	ZC

SC=指定1mm単位
 指定方法 SC 6

ノック穴を2ヶ所追加加工します。
 指定方法 NC

取付穴をザグリ穴に変更します。
 指定方法 ZC

◎SCはB=40に適用できません。
 ◎T=5は適用不可

Example 使用例

¥/1Code

500

1,000

400

9 スライドレール ケーブルキャリア