


OIL-FREE SLIDE PLATES -SPECIFIABLE TYPE- 無給油スライドプレート —銅合金フリー指定タイプ—

■特長：寸法1mm単位でフリー指定。板厚5mmで、小スペースなスライド部分に最適。
●材質の特性値はP420をご参照ください。 ●ご使用にあたっては初期なじみグリースを塗布したほうがより効果的です。



型式		指定1mm単位		選択	ボルト呼び径選択		X	Y
Type	呼び	A	B	T	T=5	T=10		
GRPZ	2H	50～60	28～80	5	P5	P6 Z6	30	—
		61～80					40	
		81～100					60	
		101～120					80	
		121～150					100	
	3H	151～180	10	P6	P6 Z8	65×2	30 (B≤80) 60 (B≥81)	
		181～200				80×2		
	2HA 2HB	50～60	50～100	5	P5	P6 Z6	30	30 (B≤80) 60 (B≤100) 80 (B≤120) 100 (B≥121)
		61～80					40	
		81～100					60	
		101～120					80	
		121～150					100	
	4H	80～100	50～100	5	P5	P6 Z6	60	
		101～120					80	
		121～150					100	
	6H	150～180	100～150	10	P6	P6 Z8	65×2	
		181～200					80×2	

型式		T	A	¥基準単価						
Type	呼び			B						
GRPZ	2H 3H 2HA 2HB 4H 6H	5	50~60	11,910	12,350	—	—	—	—	—
			61~80	12,150	12,780	13,190	—	—	—	—
			81~100	12,380	13,010	13,630	17,030	—	—	—
			101~120	12,620	13,380	14,060	17,530	—	—	—
			121~140	12,870	13,870	14,490	18,010	—	—	—
			141~160	13,100	14,240	14,930	18,500	19,380	20,740	—
			161~180	13,340	14,600	15,370	19,000	19,960	21,450	—
			181~200	13,590	14,970	15,620	19,310	20,560	22,190	—
		10	50~60	11,820	12,340	—	—	—	—	—
			61~80	12,190	12,710	13,120	—	—	—	—
			81~100	12,430	13,060	13,540	13,780	—	—	—
			101~120	12,540	13,430	13,990	14,240	—	—	—
			121~140	12,780	13,780	14,410	14,690	—	—	—
			141~160	13,010	14,160	14,850	15,150	15,990	17,310	—
			161~180	13,260	14,510	15,290	15,600	16,540	18,000	—
			181~200	13,510	14,880	15,540	15,880	17,090	18,700	—

Order 注文例

型式 GRPZ4H - A 150 - B 100 - T 10 - ボルト呼び径 Z6

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
1~9	小口	大口
10~14	5%	10%
15~19	10%	15%
20~50	15%	20%
51~	20%	25%

Delivery 出荷日


8 日 目 出荷

ストーク C 5日 目 出荷 1,000円/1本 PM 8:00迄 〆 P.134

●3本以上で1明細行あたり一律2,700円

OIL-FREE SLIDE PLATES 無給油スライドプレート —銅合金タイプ—

■特長：緩みによる脱着を防ぐ、緩み防止処理ボルト付(UTWタイプのみ) ●材質の特性値はP420をご参照ください。 ●ご使用にあたっては初期なじみグリースを塗布したほうがより効果的です。



型式	W	L	取付穴タイプ	ℓ	ℓ1	¥基準単価
UTW	28	50	2穴	20	—	1,170
		75		45		1,390
		100	3穴	70		1,590
		150		60		2,070
	38	50	2穴	20	—	1,360
		75		45		1,570
		100	3穴	70		1,850
		150		60		2,550
	48	75	2穴	45	—	1,680
		100		70		1,890
		125	3穴	95		2,370
		150		60		2,670
	75	75	4穴	45	45	2,200
		100		70		2,570
		125	6穴	95		3,110
		150		60		3,650
	100	100	4穴	70	70	3,400
		125		95		4,000
		150	6穴	60		4,760
		200		60		—

Order 注文例

型式 UTW W 75 L 100

Delivery 出荷日


在庫品 翌日出荷 〆 P.133

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
1~19	小口	大口
20~49	5%	10%
50~99	10%	15%
100~200	15%	20%
201~	20%	25%

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式	W	L	ℓ	¥基準単価
STW	28	75	45	1,200
		100	50	1,470
		125	75	1,740
		150	100	1,960
		200	150	2,710
	38	75	45	1,230
		100	50	1,500
		125	75	1,940
		150	100	2,010
		200	150	2,710
	48	75	45	1,450
		100	50	1,680
		125	75	1,980
		150	100	2,290
		200	150	3,740
	75	75	25	1,960
		100	50	2,240
		125	75	2,610
		150	100	3,020
		200	150	4,000
STWT	100	100	50	2,920
		125	75	3,510
		150	100	3,880
		200	150	4,810
		250	200	5,720
	125	150	100	4,670
		200	150	5,870
		250	200	6,890
		150	100	5,470
		200	150	6,770