

ROLLED BALL SCREWS COMPACT NUT -SHAFT DIA.8,LEAD2 SHAFT


転造ボールねじ コンパクトナットー軸径8 リード2 ー精度等級C10ー




ボールねじの選定方法はP.2425

CADデータフォルダ名: 10_Ball_Screws

類似品比較ポイント | 高負荷荷重、高頻度駆動でのご使用の場合、本商品からご検討ください。



BSSC (K) 0802



ナット 種類	精度 等級	型式			指定1mm単位			Y	ボール 径	ボール 中心径	ねじ谷径	循環数	基本定格荷重		軸方向 すきま	ねじれ 方向
		Type	ねじ軸外径	リード	L	*F	*P						C(動)KN	Co(静)KN		
コンパクト ナット	C10	BSSC	08	02	100～400	7.5	4.5	L-46	1.2	8.15	(7)	4巻1列	1.17	2.1	0.05以下	右
		BSSCK				8～13	4・4.5	L-(38.5+F)								

*F・PはBSSCKのみ指定可能です。🔴F≤P×3となります。🔴Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。

kgf=N×0.101972

ナット種類	精度等級	型式	¥基準単価	
			L100~200	L201~400
コンパクトナット	C10	BSSC0802	11,200	11,450

④F・P指定タイプ BSSCKの価格は標準タイプに1,950円を加算してください。
ex.) BSSCK0802~300-F12-P4.5
→11,450円+1,950円=13,400円

Order 注文例	型式	L	F	P
	BSSC0802	200		
	BSSCK0802	200	F12	P4.5

Delivery 出荷日	5	日目出荷
-----------------	---	------

④本商品の稼働日には土曜・祝日を含みません。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~12
出荷日	通常	+5日

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

備考

- ④リチウム石けんグリース(シェル アルバニアグリースS2) 封入済です。
- ④ボールねじ精度はP.703・P.706をご覧ください。
- ④サポートユニット詳細はP.777~P.802をご覧ください。
- ④取扱注意: ナットをボールねじナット駆動範囲からオーバーランさせたり、ねじ軸から抜いたりしないでください。
ボールの脱落やボール循環部品の損傷が発生します。
- ④付属しているカラーは図面の「*カラー」位置でお使いください。サポートユニット付属のカラー1つを締め付けナット側でお使いください。
- ④ボールねじ軸及びナットを傾けると自重で落下することがありますのでご注意ください。

Alteration 追加加工

型式 [] - [L] - [F] - [P] - (FC・SC...etc.)

BSSC0802 - 270 - SC5

Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
両軸端加工無 (焼きなまし範囲) 2-C 仮軸 ナット ④ナットは仮軸に着けて出荷します。	WNC	両軸端加工を行いません。 指定方法 WNC-S20-F80 ④焼きなまし指定+25mmの範囲は 硬度低下の可能性があります。 ④S+F≤L/2 ④L-(S+F)≤Y+50 ④焼き鈍し指定部+25mmの振れは 規格より大きくなる可能性がありま す。	~700
支持側軸端加工無	NC	支持側の軸端加工は行いません。 指定方法 NC	~700
ナット向き変更 (支持側) (固定側) 通常 変更	RLC	ナットの向きを変更します。 指定方法 RLC	無 料
支持側軸端止め輪溝加工無	RNC	支持側軸端の止め輪溝加工を行いま せん。 指定方法 RNC ④FCとの併用不可。	無 料

■周辺部品: 下記のような部品と組み合わせてご使用いただけます。



■サポートユニットとの組合せ

ボールねじ型式			推奨サポートユニット				
Type	ねじ軸 外径	リード	型式	形状	固定側	支持側	掲載 ページ
BSSC	08	02	BSV	角型 低床	○		P.795
			BUV			○	P.796
			BRW	丸型	○		P.791
			BUR			○	P.792

④サポートユニットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。
(P.785~P.802)

■ナットブラケットとの組合せ

ボールねじ型式			推奨ナットブラケット		
Type	ねじ軸 外径	リード	型式		掲載 ページ
			Type	No.	
BSSC	08	02	BNFB	802C	P804
			BNFM		P804
			BNFR		P804
			BNFA		P804

④ナットブラケットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを
取り揃えております。(P.804)

■サポートユニット低床タイプと組合わせて駆動機構の低床化が可能です。

