

30度台形ねじサポートユニット・丸型

—固定側ラジアルベアリングタイプ—

～サポートユニット固定側タイプ、支持側タイプをセットでご使用のお客様へ～

1つの型で固定側タイプ、支持側タイプをセットで購入できます。それぞれ単品でご購入いただくよりもお安い価格でご購入頂けます。セットご購入の際は、固定側タイプ型式の末尾に—SETを加えてください。

● CADデータフォルダ名：11_Slide_Screws

① サポートユニット固定側型式に—SETを付けることでP818掲載の支持側タイプもセットで購入できます。

■ サポートユニット固定側

■ 台形ねじサポート固定側 MRWZ

φA
2-M4通シ
R0.3以下
(L)
φd1キリ通シ
φd2ザグリ深サh *Q8は20°
矢視図A

		Type			
サポートユニット支持側セット	サポートユニット固定側	回転止めセット品	コンパクトポジションインジケータ取付用回転止めセット品	ラジアルベアリング取付用回転止めセット品	
無	MRWZ	MRWZ-S	MRWZ-CP	MRWZ-LP	
有	MRWZ-SET	MRWZ-S-SET	MRWZ-CP-SET	MRWZ-LP-SET	

番号	部品名称	MRWZ	-S/CP/LP-SET	材質	表面処理
①	サポートユニット固定側	1	1	S45C	
②	カラー	1	1	SS400	
③	締め付けボルト(セパレータ付)	1	1	SS400	四三酸化鉄皮膜
④	回転止めセット	—	1	(1) SS400	
⑤	六角穴付ボルト	—	2	(2) SCM435	
⑥	サポートユニット支持側	—	—	S45C	
⑦	軸用止め輪	—	—	ばね用鋼	※なし
⑧	ラジアルベアリング	—	—	SUJ2	なし

① サポートユニット固定側は予圧調整されたベアリングが2個組み込まれています。
② サポートユニット支持側のベアリングは仕様上、出荷時に本体に組み込まれておりません。
③ ()内の数は回転止めセット品選択時のみ適用。
※⑦はQ8のみ三個クロムコート処理をしています。

■ サポートユニット支持側 (MRUZ)

① 型式-SET指定時のセット品

■ サポートユニット支持側 MRUZ

② MRUZの図面はP818参照

■ 回転止めセット品

■ 回転止めセット品 MRWZ-S

34.5
31
φd1
φC
30
6.5
(28)
2-φ4.5キリ通シ
φ8ザグリ深サ4.5
25°
B
*Q8は20°
矢視図A

■ 回転止めセット品 MRWZ-CP

① ② ③ ④
(L)
φC
φD
φE
φF
φG
φH
φI
φJ
φK
φL
φM
φN
φO
φP
φQ
φR
φS
φT
φU
φV
φW
φX
φY
φZ
φAA
φAB
φAC
φAD
φAE
φAF
φAG
φAH
φAI
φAJ
φAK
φAL
φAM
φAN
φAO
φAP
φAQ
φAR
φAS
φAT
φAU
φAV
φAW
φAX
φAY
φAZ
φBA
φBB
φBC
φBD
φBE
φBF
φBG
φBH
φBI
φBJ
φBK
φBL
φBM
φBN
φBO
φBP
φBQ
φBR
φBS
φBT
φBU
φBV
φBW
φBX
φBY
φBZ
φCA
φCB
φCC
φCD
φCE
φCF
φCG
φCH
φCI
φCJ
φCK
φCL
φCM
φCN
φCO
φCP
φCQ
φCR
φCS
φCT
φCU
φCV
φCW
φCX
φCY
φCZ
φDA
φDB
φDC
φDD
φDE
φDF
φDG
φDH
φDI
φDJ
φDK
φDL
φDM
φDN
φDO
φDP
φDQ
φDR
φDS
φDT
φDU
φDV
φDW
φDX
φDY
φDZ
φEA
φEB
φEC
φED
φEE
φEF
φEG
φEH
φEI
φEJ
φEK
φEL
φEM
φEN
φEO
φEP
φEQ
φER
φES
φET
φEU
φEV
φEW
φEX
φEY
φEZ
φFA
φFB
φFC
φFD
φFE
φFF
φFG
φFH
φFI
φFJ
φFK
φFL
φFM
φFN
φFO
φFP
φFQ
φFR
φFS
φFT
φFU
φFV
φFW
φFX
φFY
φFZ
φGA
φGB
φGC
φGD
φGE
φGF
φGG
φGH
φGI
φGJ
φGK
φGL
φGM
φGN
φGO
φGP
φGQ
φGR
φGS
φGT
φGU
φGV
φGW
φGX
φGY
φGZ
φHA
φHB
φHC
φHD
φHE
φHF
φHG
φHH
φHI
φHJ
φHK
φHL
φHM
φHN
φHO
φHP
φHQ
φHR
φHS
φHT
φHU
φHV
φHW
φHX
φHY
φHZ
φIA
φIB
φIC
φID
φIE
φIF
φIG
φIH
φIJ
φIK
φIL
φIM
φIN
φIO
φIP
φIQ
φIR
φIS
φIT
φIU
φIV
φIW
φIX
φIY
φIZ
φJA
φJB
φJC
φJD
φJE
φJF
φJG
φJH
φJI
φJJ
φJK
φJL
φJM
φJN
φJO
φJP
φJQ
φJR
φJS
φJT
φJU
φJV
φJW
φJX
φJY
φJZ
φKA
φKB
φKC
φKD
φKE
φKF
φKG
φKH
φKI
φKJ
φKL
φKM
φKN
φKO
φKP
φKQ
φKR
φKS
φKT
φKU
φKV
φKW
φKX
φKY
φKZ
φLA
φLB
φLC
φLD
φLE
φLF
φLG
φLH
φLI
φLJ
φLK
φLL
φLM
φLN
φLO
φLP
φLQ
φLR
φLS
φLT
φLU
φLV
φLW
φLX
φLY
φLZ
φMA
φMB
φMC
φMD
φME
φMF
φMG
φMH
φMI
φMJ
φMK
φML
φMN
φMO
φMP
φMQ
φMR
φMS
φMT
φMU
φMV
φMW
φMX
φMY
φMZ
φNA
φNB
φNC
φND
φNE
φNF
φNG
φNH
φNI
φNJ
φNK
φNL
φNM
φNN
φNO
φNP
φNQ
φNR
φNS
φNT
φNU
φNV
φNW
φNX
φNY
φNZ
φOA
φOB
φOC
φOD
φOE
φOF
φOG
φOH
φOI
φOJ
φOK
φOL
φOM
φON
φOO
φOP
φOQ
φOR
φOS
φOT
φOU
φOV
φOW
φOX
φOY
φOZ
φPA
φPB
φPC
φPD
φPE
φPF
φPG
φPH
φPI
φPJ
φPK
φPL
φPM
φPN
φPO
φPP
φPQ
φPR
φPS
φPT
φPU
φPV
φPW
φPX
φPY
φPZ
φQA
φQB
φQC
φQD
φQE
φQF
φQG
φQH
φQI
φQJ
φQK
φQL
φQM
φQN
φQO
φQP
φQQ
φQR
φQS
φQT
φQU
φQV
φQW
φQX
φQY
φQZ
φRA
φRB
φRC
φRD
φRE
φRF
φRG
φRH
φRI
φRJ
φRK
φRL
φRM
φRN
φRO
φRP
φRQ
φRR
φRS
φRT
φRU
φRV
φRW
φRX
φRY
φRZ
φSA
φSB
φSC
φSD
φSE
φSF
φSG
φSH
φSI
φSJ
φSK
φSL
φSM
φSN
φSO
φSP
φSQ
φSR
φSS
φST
φSU
φSV
φSW
φSX
φSY
φSZ
φTA
φTB
φTC
φTD
φTE
φTF
φTG
φTH
φTI
φTJ
φTK
φTL
φTM
φTN
φTO
φTP
φTQ
φTR
φTS
φTT
φTU
φTV
φTW
φTX
φTY
φTZ
φUA
φUB
φUC
φUD
φUE
φUF
φUG
φUH
φUI
φUJ
φUK
φUL
φUM
φUN
φUO
φUP
φUQ
φUR
φUS
φUT
φUU
φUV
φUW
φUX
φUY
φUZ
φVA
φVB
φVC
φVD
φVE
φVF
φVG
φVH
φVI
φVJ
φVK
φVL
φVM
φVN
φVO
φVP
φVQ
φVR
φVS
φVT
φVU
φVV
φVW
φVX
φVY
φVZ
φWA
φWB
φWC
φWD
φWE
φWF
φWG
φWH
φWI
φWJ
φWK
φWL
φWM
φWN
φWO
φWP
φWQ
φWR
φWS
φWT
φWU
φWV
φWW
φWX
φWY
φWZ
φXA
φXB
φXC
φXD
φXE
φXF
φXG
φXH
φXI
φXJ
φXK
φXL
φXM
φXN
φXO
φXP
φXQ
φXR
φXS
φXT
φXU
φXV
φXW
φXX
φXY
φXZ
φYA
φYB
φYC
φYD
φYE
φYF
φYG
φYH
φYI
φYJ
φYK
φYL
φYM
φYN
φYO
φYP
φYQ
φYR
φYS
φYT
φYU
φYV
φYW
φYX
φYY
φYZ
φZA
φZB
φZC
φZD
φZE
φZF
φZG
φZH
φZI
φZJ
φZK
φZL
φZM
φZN
φZO
φZP
φZQ
φZR
φZS
φZT
φZU
φZV
φZW
φZX
φZY
φZZ

■ コンパクトポジションインジケータ取付用回転止めセット品

■ コンパクトポジションインジケータ取付用回転止めセット品 MRWZ-CP

34.5
31
φd1
φC
30
6.5
(28)
2-φ4.5キリ通シ
φ8ザグリ深サ4.5
25°
B
*Q8は20°
矢視図A

■ コンパクトポジションインジケータ取付用回転止めセット品 MRWZ-LP

① ② ③ ④
(L)
φC
φD
φE
φF
φG
φH
φI
φJ
φK
φL
φM
φN
φO
φP
φQ
φR
φS
φT
φU
φV
φW
φX
φY
φZ
φAA
φAB
φAC
φAD
φAE
φAF
φAG
φAH
φAI
φAJ
φAK
φAL
φAM
φAN
φAO
φAP
φAQ
φAR
φAS
φAT
φAU
φAV
φAW
φAX
φAY
φAZ
φBA
φBB
φBC
φBD
φBE
φBF
φBG
φBH
φBI
φBJ
φBK
φBL
φBM
φBN
φBO
φBP
φBQ
φBR
φBS
φBT
φBU
φBV
φBW
φBX
φBY
φBZ
φCA
φCB
φCC
φCD
φCE
φCF
φCG
φCH
φCI
φCJ
φCK
φCL
φCM
φCN
φCO
φCP
φCQ
φCR
φCS
φCT
φCU
φCV
φCW
φCX
φCY
φCZ
φDA
φDB
φDC
φDD
φDE
φDF
φDG
φDH
φDI
φDJ
φDK
φDL
φDM
φDN
φDO
φDP
φDQ
φDR
φDS
φDT
φDU
φDV
φDW
φDX
φDY
φDZ
φEA
φEB
φEC
φED
φEE
φEF
φEG
φEH
φEI
φEJ
φEK
φEL
φEM
φEN
φEO
φEP
φEQ
φER
φES
φET
φEU
φEV
φEW
φEX
φEY
φEZ
φFA
φFB
φFC
φFD
φFE
φFF
φFG
φFH
φFI
φFJ
φFK
φFL
φFM
φFN
φFO
φFP
φFQ
φFR
φFS
φFT
φFU
φFV
φFW
φFX
φFY
φFZ
φGA
φGB
φGC
φGD
φGE
φGF
φGG
φGH
φGI
φGJ
φGK
φGL
φGM
φGN
φGO
φGP
φGQ
φGR
φGS
φGT
φGU
φGV
φGW
φGX
φGY
φGZ
φHA
φHB
φHC
φHD
φHE
φHF
φHG
φHH
φHI
φHJ
φHK
φHL
φHM
φHN
φHO
φHP
φHQ
φHR
φHS
φHT
φHU
φHV
φHW
φHX
φHY
φHZ
φIA
φIB
φIC
φID
φIE
φIF
φIG
φIH
φIJ
φIK
φIL
φIM
φIN
φIO
φIP
φIQ
φIR
φIS
φIT
φIU
φIV
φIW
φIX
φIY
φIZ
φJA
φJB
φJC
φJD
φJE
φJF
φJG
φJH
φJI
φJJ
φJK
φJL
φJM
φJN
φJO
φJP
φJQ
φJR
φJS
φJT
φJU
φJV
φJW
φJX
φJY
φJZ
φKA
φKB
φKC
φKD
φKE
φKF
φKG
φKH
φKI
φKJ
φKL
φKM
φKN
φKO
φKP
φKQ
φKR
φKS
φKT
φKU
φKV
φKW
φKX
φKY
φKZ
φLA
φLB
φLC
φLD
φLE
φLF
φLG
φLH
φLI
φLJ
φLK
φLM
φLN
φLO
φLP
φLQ
φLR
φLS
φLT
φLU
φLV
φLW
φLX
φLY
φLZ
φMA
φMB
φMC
φMD
φME
φMF
φMG
φMH
φMI
φMJ
φMK
φML
φMN
φMO
φMP
φMQ
φMR
φMS
φMT
φMU
φMV
φMW
φMX
φMY
φMZ
φNA
φNB
φNC
φND
φNE
φNF
φNG
φNH
φNI
φNJ
φNK
φNL
φNM
φNN
φNO
φNP
φNQ
φNR
φNS
φNT
φNU
φNV
φNW
φNX
φNY
φNZ
φOA
φOB
φOC
φOD
φOE
φOF
φOG
φOH
φOI
φOJ
φOK
φOL
φOM
φON
φOO
φOP
φOQ
φOR
φOS
φOT
φOU
φOV
φOW
φOX
φOY
φOZ
φPA
φPB
φPC
φPD
φPE
φPF
φPG
φPH
φPI
φPJ
φPK
φPL
φPM
φPN
φPO
φPP
φPQ
φPR
φPS
φPT
φPU
φPV
φPW
φPX
φPY
φPZ
φQA
φQB
φQC
φQD
φQE
φQF
φQG
φQH
φQI
φQJ
φQK
φQL
φQM
φQN
φQO
φQP
φQQ
φQR
φQS
φQT
φQU
φQV
φQW
φQX
φQY
φQZ
φRA
φRB
φRC
φRD
φRE
φRF
φRG
φRH
φRI
φRJ
φRK
φRL
φRM
φRN
φRO
φRP
φRQ
φRR
φRS
φRT
φRU
φRV
φRW
φRX
φRY
φRZ
φSA
φSB
φSC
φSD
φSE
φSF
φSG
φSH
φSI
φSJ
φSK
φSL
φSM
φSN
φSO
φSP
φSQ
φSR
φSS
φST
φSU
φSV
φSW
φSX
φSY
φSZ
φTA
φTB
φTC
φTD
φTE
φTF
φTG
φTH
φTI
φTJ
φTK
φTL
φTM
φTN
φTO
φTP
φTQ
φTR
φTS
φTT
φTU
φTV
φTW
φTX
φTY
φTZ
φUA
φUB
φUC
φUD
φUE
φUF
φUG
φUH
φUI
φUJ
φUK
φUL
φUM
φUN
φUO
φUP
φUQ
φUR
φUS
φUT
φUU
φUV
φUW
φUX
φUY
φUZ
φVA
φVB
φVC
φVD
φVE
φVF
φVG
φVH
φVI
φVJ
φVK
φVL
φVM
φVN
φVO
φVP
φVQ
φVR
φVS
φVT
φVU
φVV
φVW
φVX
φVY
φVZ
φWA
φWB
φWC
φWD
φWE
φWF
φWG
φWH
φWI
φWJ
φWK
φWL
φWM
φWN
φWO
φWP
φWQ
φWR
φWS
φWT
φWU
φWV
φWW
φWX
φWY
φWZ
φXA
φXB
φXC
φXD
φXE
φXF
φXG
φXH
φXI
φXJ
φXK
φXL
φXM
φXN
φXO
φXP
φXQ
φXR
φXS
φXT
φXU
φXV
φXW
φXX
φXY
φXZ
φYA
φYB
φYC
φYD
φYE
φYF
φYG
φYH
φYI
φYJ
φYK
φYL
φYM
φYN
φYO
φYP
φYQ
φYR
φYS
φYT
φYU
φYV
φYW
φYX
φYY
φYZ
φZA
φZB
φZC
φZD
φZE
φZF
φZG
φZH
φZI
φZJ
φZK
φZL
φZM
φZN
φZO
φZP
φZQ
φZR
φZS
φZT
φZU
φZV
φZW
φZX
φZY
φZZ

■ ラジアルベアリングインジケータ取付用回転止めセット品

■ ラジアルベアリングインジケータ取付用回転止めセット品 MRWZ-LP

34.5
31
φd1
φC
30
6.5
(28)
2-φ4.5キリ通シ
φ8ザグリ深サ4.5
25°
B
*Q8は20°
矢視図A

■ ラジアルベアリングインジケータ取付用回転止めセット品 MRWZ-LP

① ② ③ ④
(L)
φC
φD
φE
φF
φG
φH
φI
φJ
φK
φL
φM
φN
φO
φP
φQ
φR
φS
φT
φU
φV
φW
φX
φY
φZ
φAA
φAB
φAC
φAD
φAE
φAF
φAG
φAH
φAI
φAJ
φAK
φAL
φAM
φAN
φAO
φAP
φAQ
φAR
φAS
φAT
φAU
φAV
φAW
φAX
φAY
φAZ
φBA
φBB
φBC
φBD
φBE
φBF
φBG
φBH
φBI
φBJ
φBK
φBL
φBM
φBN
φBO
φBP
φBQ
φBR
φBS
φBT
φBU
φBV
φBW
φBX
φBY
φBZ
φCA
φCB
φCC
φCD
φCE
φCF
φCG
φCH
φCI
φCJ
φCK
φCL
φCM
φCN
φCO
φCP
φCQ
φCR
φCS
φCT
φCU
φCV
φCW
φCX
φCY
φCZ
φDA
φDB
φDC
φDD
φDE
φDF
φDG
φDH
φDI
φDJ
φDK
φDL
φDM
φDN
φDO
φDP
φDQ
φDR
φDS
φDT
φDU
φDV
φDW
φDX
φDY
φDZ
φEA
φEB
φEC
φED
φEE
φEF
φEG
φEH
φEI
φEJ
φEK
φEL
φEM
φEN
φEO
φEP
φEQ
φER
φES
φET
φEU
φEV
φEW
φEX
φEY
φEZ
φFA
φFB
φFC
φFD
φFE
φFF
φFG
φFH
φFI
φFJ
φFK
φFL
φFM
φFN
φFO
φFP
φFQ
φFR
φFS
φFT
φFU
φFV
φFW
φFX
φFY
φFZ
φGA
φGB
φGC
φGD
φGE
φGF
φGG
φGH
φGI
φGJ
φGK
φGL
φGM
φGN
φGO
φGP
φGQ
φGR
φGS
φGT
φGU
φGV
φGW
φGX
φGY
φGZ
φHA
φHB
φHC
φHD
φHE
φHF
φHG
φHH
φHI
φHJ
φHK
φHL
φHM
φHN
φHO
φHP
φHQ
φHR
φHS
φHT
φHU
φHV
φHW
φHX
φHY
φHZ
φIA
φIB
φIC
φID
φIE
φIF
φIG
φIH
φIJ
φIK
φIL
φIM
φIN
φIO
φIP
φIQ
φIR
φIS
φIT
φIU
φIV
φIW
φIX
φIY
φIZ
φJA
φJB
φJC
φJD
φJE
φJF
φJG
φJH
φJI
φJJ
φJK
φJL
φJM
φJN
φJO
φJP
φJQ
φJR
φJS
φJT
φJU
φJV
φJW
φJX
φJY
φJZ
φKA
φKB
φKC
φKD
φKE
φKF
φKG
φKH
φKI
φKJ
φKL
φKM
φKN
φKO
φKP
φKQ
φKR
φKS
φKT
φKU
φKV
φKW
φKX
φKY
φKZ
φLA
φLB
φLC
φLD
φLE
φLF
φLG
φLH
φLI
φLJ
φLK
φLM
φLN
φLO
φLP
φLQ
φLR
φLS
φLT
φLU
φLV
φLW
φLX
φLY
φLZ
φMA
φMB
φMC
φMD
φME
φMF
φMG
φMH
φMI
φMJ
φMK
φML
φMN
φMO
φMP
φMQ
φMR
φMS
φMT
φMU
φMV
φMW
φMX
φMY
φMZ
φNA
φNB
φNC
φND
φNE
φNF
φNG
φNH
φNI
φNJ
φNK
φNL
φNM
φNN
φNO
φNP
φNQ
φNR
φNS
φNT
φNU
φNV
φNW
φNX
φNY
φNZ
φOA
φOB
φOC
φOD
φOE
φOF
φOG
φOH
φOI
φOJ
φOK
φOL
φOM
φON
φOO
φOP
φOQ
φOR
φOS
φOT
φOU
φOV
φOW
φOX
φOY
φOZ
φPA
φPB
φPC
φPD
φPE
φPF
φPG
φPH
φPI
φPJ
φPK
φPL
φPM
φPN
φPO
φPP
φPQ
φPR
φPS
φPT
φPU
φPV
φPW
φPX
φPY
φPZ
φQA
φQB
φQC
φQD
φQE
φQF
φQG
φQH
φQI
φQJ
φQK
φQL
φQM
φQN
φQO
φQP
φQQ
φQR
φQS
φQT
φQU
φQV
φQW
φQX
φQY
φQZ
φRA
φRB
φRC
φRD
φRE
φRF
φRG
φRH
φRI
φRJ
φRK
φRL
φRM
φRN
φRO
φRP
φRQ
φRR
φRS
φRT
φRU
φRV
φRW
φRX
φRY
φRZ
φSA
φSB
φSC
φSD
φSE
φSF
φSG
φSH
φSI
φSJ
φSK
φSL
φSM
φSN
φSO
φSP
φSQ
φSR
φSS
φST
φSU
φSV
φSW
φSX
φSY
φSZ
φTA
φTB
φTC
φTD
φTE
φTF
φTG
φTH
φTI
φTJ
φTK
φTL
φTM
φTN
φTO
φTP
φTQ
φTR
φTS
φTT
φTU
φTV
φTW
φTX
φTY
φTZ
φUA
φUB
φUC
φUD
φUE
φUF
φUG
φUH
φUI
φUJ
φUK
φUL
φUM
φUN
φUO
φUP
φUQ
φUR
φUS
φUT
φUU
φUV
φUW
φUX
φUY
φUZ
φVA
φVB
φVC
φVD
φVE
φVF
φVG
φVH
φVI
φVJ
φVK
φVL
φVM
φVN
φVO
φVP
φVQ
φVR
φVS
φVT
φVU
φVV
φVW
φVX
φVY
φVZ
φWA
φWB
φWC
φWD
φWE
φWF
φWG
φWH
φWI
φWJ
φWK
φWL
φWM
φWN
φWO
φWP
φWQ
φWR
φWS
φWT
φWU
φWV
φWW
φWX
φWY
φWZ
φXA
φXB
φXC
φXD
φXE
φXF
φXG
φXH
φXI
φXJ
φXK
φXL
φXM
φXN
φXO
φXP
φXQ
φXR
φXS
φXT
φXU
φXV
φXW
φXX
φXY
φXZ
φYA
φYB
φYC
φYD
φYE
φYF
φYG
φYH
φYI
φYJ
φYK
φYL
φYM
φYN
φYO
φYP
φYQ
φYR
φYS
φYT
φYU
φYV
φYW
φYX
φYY
φYZ
φZA
φZB
φZC
φZD
φZE
φZF
φZG
φZH
φZI
φZJ
φZK
φZL
φZM
φZN
φZO
φZP
φZQ
φZR
φZS
φZT
φZU
φZV
φZW
φZX
φZY
φZZ

サポートユニット固定側 付属品寸法		締め付けナット			カラー寸法		
Q	型式	M 細目	適合スパナサイズ	内径	外径	厚み	
8	BNR8	M8×1.0	14	8	11.5	5	
10	BNR10	M10×1.0	17	10	14	5	
12	BNR12	M12×1.0	19	12	15	5	
15	BNR15	M15×1.0	22	15	20	6	

① ねじ軸を挿入しない状態での使用(クランプレバーの空締め)は行わないでください。変形して使用できなくなります。

② Q8にはクランプレバー用カラーはつきません。
③ クランプレバーの取付位置を反対側にすることはできません。

④ 寸法AはMRWZ-CPのみに適用

型式 Type	Q	サポートユニット 支持側セット	サポートユニット固定側 MRWZ											回転止め					
			A	B	C	D	F	H	L	d1	d2	h	(L)	ベアリング	許容アキシャル荷重(N)	クランプレバー	E	R	(L1)
MRWZ	8	—SET	45	35	35	28													