



BEARINGS WITH HOUSINGS -T- SHAPED DOUBLE BEARING TYPE-

ベアリングホルダセット

—T型ダブルタイプ—




■特長：シングルより安定性があるため、荷重のかかる片持ち用途などに適しています。



Type			ベアリング	ホルダ	S表面処理
T選択・h指定	T指定・h指定	T選択・h指定C面取り			
BGHWFB	BGHWTB	BGHWFB-C	スチール	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
BGHWF	BGHWTF	BGHWF-C			無電解ニッケルメッキ
BGHWFA	BGHWTA	BGHWFA-C			白アルマイト処理
BGHWFSA	—	BGHWFSA-C	ステンレス	SUS304相当	—
BGHWFS	BGHWTS	BGHWFS-C			—

●*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

軸受け精度 JIS B 1514 0級



型式		T		h		d	DH7	許容差	dh	B	H	L	L1	L2	G	S	C	d1
Type	ベアリング品番	シール	選択タイプ	指定1mm単位 範囲① 範囲②	指定1mm単位													
T選択・h指定 BGHWFB BGHWF BGHWFA BGHWFSA BGHWFS	606	ZZ (x1.0)	両シールド	25 35	22~34 36~50	15~40	6	17	+0.018 0	13	6	h+13	47	35	23	10	5	5.5
	626			25 35				19	+0.021 0	15	6	h+14	49	37	25			
	608			25 35				22		18	7	h+15	53	41	29			
	628			25 35				24		20	8	h+16	56	44	32			
	6900			25 40	22~39 41~50	15~50	10	22		19	6	h+15	53	41	29	6	10	5.5
	6000			25 40				26		22	8	h+17	58	46	34			
	6200			30 40				30		24	9	h+19	62	50	38			
	6901			25 40				24		21	6	h+16	56	44	32			
	6001			25 40	22~39 41~60	20~50	12	28	+0.025 0	24	8	h+18	60	48	36	7	15	6.5
	6201			30 40				32		26	10	h+20	64	52	40			
T選択・h指定C面取り BGHWFB-C BGHWF-C BGHWFA-C BGHWFSA-C BGHWFS-C	6902	*VV 非接触 ゴムシール	両シールド	25 50	25~49 51~60	20~60	15	28	+0.021 0	25	7	h+18	60	48	36	7	15	6.5
	6002			30 50				32	+0.025 0	28	9	h+20	68	54	40			
	6202			35 50				35		29	11	h+22	72	58	44			
	6903			25 50	25~60	30~80	17	30		27	7	h+19	64	52	38	8	9	9
	6003			30 50				35	+0.025 0	31	10	h+22	70	56	43			
	6203			35 50				40		34	12	h+24	76	62	49			
	6904			35 50	25~49 51~70	40~100	20	37		34	9	h+23	73	59	45			
	6004			40 50				42	+0.030 0	36	12	h+25	82	66	50	10	20	12
	6204			45 50				47		40	14	h+28	88	72	56			
	6005			40 60	34~59 61~80	30~80	25	47		41	12	h+28	96	76	56			
T指定・h指定 BGHWTB BGHWT BGHWTA BGHWTS	6205	DD 接触 ゴムシール	両シールド	45 60				52	+0.030 0	45	15	h+31	102	82	62	10	20	12
	6006			40 60				55		48	13	h+32	104	84	64			
	6206			50 60				62		55	16	h+36	112	92	72			
	6007			50 60				62		55	14	h+36	112	92	72			
	6207			60 70				72		64	17	h+44	148	118	88			
	6008			50 70				68		60	15	h+41	122	102	82			
	6208			60 80				80		74	18	h+50	160	130	100			
	6005			40 60	34~59 61~80	30~80	25	47		41	12	h+28	96	76	56	10	15	12
	6205			45 60				52		45	15	h+31	102	82	62			
	6006			40 60				55		48	13	h+32	104	84	64			

●適用サイズは価格表でご確認ください。●*VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。⊗C面取りは「h選択タイプ」では指定できません。



Order注文例

型式		T	h
Type	ベアリングシール		
BGHWFB-C	6901	VV	40
BGHWFSA	6000	ZZ	25

(BGHWFSAはベアリング品番の前にノイファンを入れてください。)



Delivery出荷日

●T指定・h指定タイプ	
3	日目出荷
●SUS304相当品(T指定・h指定タイプ除く)	
3	日目出荷
●上記以外	
3	日目出荷



Price価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口		大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	25%
出荷日	通常			+5日	お見積り

長納期大口割(ストックL)

●ストックLについては、P.135をご覧ください。ご利用の方はWOSにてご確認ください。

●シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)

(例)BGHWFB-C6901VV-40-35の時
表中価格9,130円×1.1=10,043円 → 10,040円

ベアリング 品番	シール	¥基準単価																	
		T選択・h指定					T指定・h指定					T選択・h指定C面取り							
		BGHWF	BGHWA	BGHWS	BGHWTB		BGHWT		BGHWA		BGHWS		BGHWF-C	BGHWF-C	BGHWA-C	BGHWS-C			
					範囲①	範囲②	範囲①	範囲②	範囲①	範囲②	範囲①	範囲②							
606	ZZ (x1.0)	6,950	7,320	6,580	7,050	11,120	9,030	9,400	9,530	9,930	8,590	8,960	14,480	15,560	7,650	8,060	7,240	7,750	12,230
626		7,100	7,470	6,730	7,370	11,310	9,220	9,590	9,720	10,120	8,780	9,170	14,730	15,850	7,800	8,210	7,390	8,100	12,450
608		7,240	7,620	6,850	7,490	11,320	9,410	9,780	9,930	10,330	8,930	9,310	14,930	15,960	7,960	8,380	7,530	8,230	12,450
628		7,350	7,740	7,070	7,750	11,770	9,550	9,940	10,070	10,500	9,220	9,600	15,330	16,480	8,080	8,510	7,770	8,520	12,940
6900		8,240	8,670	7,840	8,560	12,040	11,120	11,690	11,730	12,300	10,650	11,210	16,280	17,510	9,050	9,540	8,620	9,410	13,230
6000		7,870	8,280	7,450	8,830	12,270	10,640	11,160	11,210	11,730	10,120	10,640	16,600	17,850	8,650	9,110	8,190	9,700	13,500
6200		7,910	8,330	7,480	9,030	12,530	10,690	11,210	11,260	11,760	10,160	10,690	17,580	18,900	8,700	9,160	8,220	9,940	13,780
6901		8,300	8,740	7,880	8,730	12,730	11,210	12,110	11,780	12,730	10,700	11,590	17,850	19,200	9,130	9,610	8,650	9,600	14,000
6001		8,340	8,780	7,890	9,320	13,750	11,260	12,190	11,880	12,890	10,700	11,640	19,280	20,730	9,170	9,650	8,680	10,250	15,110
6201		8,380	8,820	7,920	9,540	13,620	11,310	12,250	11,920	12,950	10,740	11,690	19,790	21,280	9,220	9,690	8,710	10,490	14,980
6902	VV (x1.1)	9,150	9,630	8,650	9,750	13,910	12,540	13,400	13,210	14,150	11,880	12,730	20,210	21,730	10,060	10,590	9,510	10,720	15,300
6002		9,090	9,570	8,500	10,120	14,110	12,450	13,300	13,110	14,050	11,690	12,540	20,490	22,030	9,990	10,520	9,350	11,120	15,510
6202		9,150	9,630	8,650	10,360	14,360	12,590	13,970	13,300	14,690	11,970	13,350	20,890	23,210	10,060	10,590	9,510	11,390	15,800
6903		9,600	10,100	9,030	11,390	14,910	13,130	14,580	13,780	15,400	12,350	13,820	21,680	24,080	10,550	11,110	9,940	12,560	16,390
6003		9,280	9,770	8,780	11,100	16,970	12,690	14,100	13,400	14,890	12,070	13,490	24,670	27,420	10,200	10,740	9,650	12,200	18,660
6203		9,700	10,210	9,140	11,210	16,160	13,270	14,750	14,010	15,570	12,540	14,010	24,700	27,600	10,670	11,230	10,050	12,330	17,770
6904		10,040	10,570	9,510	11,450	16,970	14,250	15,960	15,060	16,820	13,590	15,300	24,890	27,900	11,040	11,630	10,460	12,590	18,660
6004		9,810	10,330	9,250	11,600	17,990	13,970	15,770	14,730	16,630	13,210	15,010	27,040	30,040	10,790	11,350	10,170	12,760	19,790
6204		9,940	10,460	9,380	12,030	18,820	14,110	16,060	14,820	16,910	13,780	15,720	28,470	31,420	10,930	11,500	10,310	13,230	20,700
6005		DD (x1.1)	10,280	10,820	—	—	21,090	14,550	16,440	15,300	17,340	—	—	31,690	35,210	11,310	11,890	—	—
6205	10,590		11,150	—	—	20,010	15,010	16,910	15,820	17,770	—	—	30,060	33,400	11,650	12,260	—	—	22,000
6006	11,350		11,950	—	—	20,390	16,090	18,150	16,960	19,100	—	—	31,620	35,130	12,480	13,140	—	—	22,420
6206	12,280		12,930	—	—	20,910	17,410	19,620	18,380	20,620	—	—	32,430	36,030	13,510	14,220	—	—	23,000
6007	16,670		17,560	—	—	—	23,640	26,640	24,960	28,000	—	—	—	—	18,340	19,310	—	—	—
6207	22,910		24,120	—	—	—	32,480	36,600	34,290	38,460	—	—	—	—	25,200	26,530	—	—	—
6008	20,320		21,400	—	—	—	28,810	32,470	30,420	34,130	—	—	—	—	22,360	23,530	—	—	—
6208	28,360		29,860	—	—	—	40,200	45,300	42,440	47,610	—	—	—	—	31,200	32,840	—	—	—